

Colores de lentes y opciones de recubrimiento

Colores de lentes y funciones

¿No está seguro de qué tipo de gafa de protección es el adecuado para usted? Una vez que haya identificado los posibles peligros en su entorno de trabajo y el nivel de protección ocular necesario, puede empezar a considerar otras características de rendimiento, como el recubrimiento de las lentes y el tipo de gafas de seguridad de color que pueden ayudar a mejorar su seguridad y estilo.



TRANSPARENTE

Máxima agudeza visual y reconocimiento del color



POLARIZADO

Reduce el brillo general, el deslumbramiento y la luz reflejada




BERMELLÓN

Ayuda a mejorar la agudeza visual y el contraste



GRIS

Reduce el brillo general de la luz visible



MARRÓN

Reduce el brillo general, permitiendo normalmente el reconocimiento de colores



MARRÓN CLARO

Proporciona mayor comodidad en condiciones de iluminación artificial intensa



INTERIOR/EXTERIOR

Reduce ligeramente el brillo general de la luz visible



ÁMBAR

Aumenta el contraste al filtrar la luz brumosa y azulada



FILTROS VERDES INFRARROJOS

Reduce la radiación infrarroja



NARANJA

Reduce la luz azul en aplicaciones específicas, por ejemplo, curado con luz azul



DE ESPEJO

Refleja las fuentes de luz, ayudando a reducir el brillo


Opciones de recubrimiento de lentes



Recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™

Resiste el empañamiento hasta 11 veces más tiempo que los recubrimientos antivaho tradicionales de 3M y mantiene su eficacia hasta 25 lavados con agua*.

El recubrimiento ha sido ensayado conforme a la norma EN168, requisitos N y K, en materia de antivaho y resistencia al rayado, y cumple los requisitos de rendimiento antivaho (X) de la norma ANSI/ISEA Z87.1-2020.



Recubrimiento antiempañante 3M™ AF+

Resiste el empañamiento hasta 11 veces más tiempo que los recubrimientos antivaho tradicionales de 3M y mantiene su eficacia hasta 10 lavados con agua*.

El recubrimiento ha sido ensayado conforme a la norma EN168 N en cuanto al rendimiento antivaho y cumple los requisitos de rendimiento antivaho (X) de la norma ANSI/ISEA Z87.1-2020.

Recubrimiento antiempañante 3M™

Lentes con recubrimiento para ayudar a minimizar los problemas de empañamiento.

Tabla de consulta de rendimiento de recubrimiento

Recubrimiento	Marcado europeo	Rendimiento antirrayaduras	Rendimiento antiempañante
AS		++	-
AS+	K	+++	-
AS/AF		+	+
SGAF	KN	++	+++
AF			++
AF+	N		+++

¿Quiere saber más sobre los recubrimientos antivaho de 3M?
Descargue la infografía:



* Basado en pruebas internas de 3M de ciclos de lavado con agua del grifo, seguidas de ensayos antivaho según el método de prueba EN168.

Recursos adicionales

Descubra nuestra gama completa de gafas de seguridad y dónde comprarlas en el catálogo de productos en línea.

