

## Divisione Autocarrozzeria

### Kit di ugelli 3M™ OEM Match 2K

---

#### 1) Codice prodotto

33997 – Ugello con aletta 3M™ per sigillanti 2K  
33998 – Ugello 3M™ con finitura originale larga 2K  
33995 – Ugello 3M™ con finitura originale a ondine 2K  
33996 – Ugello 3M™ con finitura originale a spruzzo 2K  
33999 – Kit raccordi aria 3M™ per riproduzione finiture sigillanti originali (vedere anche la scheda tecnica separata)

#### 2) Descrizione e uso finale

Il kit di ugelli 3M™ per sigillanti 2K consente di riprodurre l'aspetto originale di alcuni sigillature di fabbrica. Sono progettati per essere utilizzati con cartucce 2K di 3M.

#### 3) Proprietà fisiche

L'ugello ad aletta 3M™ 2K per sigillanti e l'ugello per sigillature larghe 3M™ 2K per sigillanti sono realizzati in polietilene ad alta densità.

I ugelli 3M™ 2K per sigillanti è realizzato in plastica ABS.

L'ugello 3M™ per sigillature a spruzzo per sigillanti 2K è composto da 2 parti che ruotano indipendentemente l'una dall'altra.

Non tentare di smontare la punta, poiché ciò potrebbe influire sulle sue prestazioni. Entrambe le parti sono realizzate in polipropilene.

#### 4) Istruzioni per l'uso

##### **Ugello ad aletta 3M™ per sigillanti 2K e Ugello 3M™ per sigillature larghe con sigillanti 2K**

Prima di applicare il materiale sul supporto, posizionare l'ugello ad aletta 3M™ per sigillanti 2K o l'ugello 3M™ per sigillature larghe 2K sulla superficie da sigillare. Confrontare il cordone originale o un cordone realizzato su un pezzo di carrozzeria adiacente. Tagliare l'ugello all'uscita fino alla larghezza desiderata del cordone da applicare.

Fissare l'ugello ad aletta 3M™ per sigillanti 2K o l'ugello 3M™ per sigillature larghe per sigillanti 2K sull'ugello di miscelazione statica 3M™, che è attaccato alla cartuccia. Regolare il regolatore della pistola ad aria compressa e su un foglio di carta o su un pezzo usato provare fino a ottenere l'aspetto desiderato, oppure effettuare un test con l'applicatore manuale fino a ottenere l'aspetto desiderato. Dopo aver fatto una prova, applicare il sigillante con l'ugello ad aletta 3M™ per sigillanti 2K / ugello 3M™ per sigillature larghe per sigillanti 2K sul pezzo di carrozzeria.

## **Ugello 3M™ per sigillature ondulate 2K**

Fissare l'ugello 3M™ per sigillature ondulate 2K sull'ugello di miscelazione statica 3M™, che è attaccato alla cartuccia.

Regolare il regolatore della pistola ad aria compressa e su un foglio di carta o un pezzo usato provare fino a ottenere l'aspetto desiderato.

## **Ugello 3M™ per sigillature a spruzzo 2K e kit per sigillature originali 3M™ con alimentazione ad aria**

Inserire la cartuccia nell'applicatore seguendo le istruzioni specifiche per l'applicatore.

1. Fissare l'ugello 3M™ per sigillature a spruzzo per sigillanti 2K sull'ugello di miscelazione statica 3M™, assicurandosi che sia ben fissato.
2. Collegare il kit raccordi aria 3M™ per riproduzione finiture sigillanti originali all'attacco dell'aria dell'applicatore.
3. Collegare l'estremità del tubo di alimentazione dell'aria all'ingresso dell'aria dell'ugello 3M™ per sigillature a spruzzo per sigillanti 2K.
4. Regolare la quantità e la forma/trama su un foglio di carta o un pezzo usato, regolando il regolatore sull'applicatore per il flusso e la valvola sul dispositivo di alimentazione dell'aria per replicare le sigillature originali di fabbrica. Annotare le impostazioni. Chiudere la valvola sul dispositivo di alimentazione dell'aria.

### **Materiali consigliati per l'uso:**

Pistola pneumatica 3M™:

09930 – Pistola pneumatica 3M™ per cartucce 2K, 200 ml

Ugello 3M™:

08193 – Ugello di miscelazione statico 3M™, per cartucce da 200 ml

## 3M™ Sigillanti:

08524 - Sigillante epossidico 3M™, Bianco, cartuccia da 200 ml

08526 - Sigillante epossidico 3M™, Grigio, cartuccia da 200 ml

08522 - Sigillante epossidico 3M™, Beige, cartuccia da 200 ml

08528 - Sigillante epossidico 3M™, Nero, cartuccia da 200 ml

## 5) Conservazione

Conservare il prodotto nella sua confezione fino all'uso. Gli ugelli 3M™ per sigillanti non hanno una data di scadenza. I prodotti NON sono riutilizzabili.

## 6) Sicurezza

Si prega di consultare le informazioni sul prodotto e sulla sicurezza sull'etichetta del prodotto e/o sulla scheda di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. Si prega di seguire le raccomandazioni del produttore automobilistico e del produttore di vernici riguardo alla scelta e all'applicazione dei materiali raccomandati durante la preparazione e la pulizia delle superfici.

**I kit di ugelli 3M™ OEM Match 2K sono destinato ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.**

## 7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

**3M Italia srl**  
Divisione Prodotti Autocarrozzeria  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello MI  
Tel. 02 7035.1  
innovation.it@mmm.com  
[www.3mautocarrozzeria.it](http://www.3mautocarrozzeria.it)



# Scheda tecnica

Data di validità: 01/05/2026 Sostituisce: NUOVO

3M è un marchio commerciale dell'azienda 3M, © 3M 2026. Tutti i diritti riservati.