



Automotive Aftermarket Division

3M™ OEM Match spuitmondenset, 2K

1) Artikelnummers

- 33997 - 3M™ Spuitkop vleugelvorm voor OEM afwerking, 2K
- 33998 - 3M™ Spuitkop breed voor OEM afwerking, 2K
- 33995 - 3M™ Spuitkop geribbeld voor OEM afwerking, verstelbaar, 2K
- 33996 - 3M™ Spuitkop voor OEM afwerking, 2K
- 33999 - 3M™ Luchttoevoer set voor OEM afwerking

2) Beschrijving en gebruik

3M™ OEM Match Mondstukken helpen het oorspronkelijke uiterlijk en de afwerking van bepaalde fabrieksmatig aangebrachte naadafdichtingen te reproduceren. Ze zijn ontworpen voor gebruik met 2-componenten cartridges en naadafdichtingsproducten van 3M.

3) Fysieke eigenschappen

3M™ Spuitkop vleugelvorm voor OEM afwerking, 2K, 3M™ Spuitkop breed voor OEM afwerking, 2K Tip zijn vervaardigd uit Hoge Dichtheid-Polyetheen (HDPE).

3M™ Spuitkop geribbeld voor OEM afwerking, verstelbaar, 2K Tip is vervaardigd uit ABS-kunststof.

3M™ Spuitkop voor OEM afwerking, 2K Tip bestaat uit 2 delen die onafhankelijk van elkaar kunnen draaien. Probeer de tip niet uit elkaar te halen, omdat dit de prestaties kan beïnvloeden. Beide delen zijn gemaakt van polypropyleen.

4) Gebruiksaanwijzing

3M™ Spuitkop vleugelvorm voor OEM afwerking, 2K Tip en 3M™ Spuitkop breed voor OEM afwerking, 2K Tip

Voordat u materiaal op het voertuig of paneel aanbrengt, houdt u de 3M™ Spuitkop vleugelvorm voor OEM afwerking 2K Tip of 3M™ Spuitkop breed voor OEM afwerking, 2K tegen het gebied dat moet worden afgedicht. Vergelijk de originele rups, of een vergelijkbare rups op een aangrenzend paneel, en snijd het mondstuk vanaf de uitlaat terug tot de gewenste rups breedte die moet worden aangebracht.



Technische specificaties

Ingangsdatum: 01/05/2026 Vervangt: NIEUW

Plaats de 3M™ SPUITKOP vleugelvorm voor OEM afwerking, 2K of de 3M™ SPUITKOP breed voor OEM afwerking, 2K op de 3M™ Static Mixing Nozzle, die aan de 2K-cartridge is bevestigd. Stel op een wegwerpvel of testpaneel de regelaar van een pneumatische applicator af totdat het gewenste uiterlijk of patroon wordt bereikt.

Na het testen van het mondstukpatroon brengt u de naadafdichter aan op het paneel met de 3M™ SPUITKOP vleugelvorm voor OEM afwerking, 2K / 3M™ SPUITKOP breed voor OEM afwerking, 2K.

3M™ SPUITKOP geribbeld voor OEM afwerking, verstelbaar, 2K

Plaats de 3M™ SPUITKOP geribbeld voor OEM afwerking, verstelbaar, 2K Tip op de 3M™ Static Mixing Nozzle, die aan de 2K-cartridge is bevestigd. Stel op een wegwerpvel of testpaneel de regelaar van een pneumatische applicator af totdat het gewenste uiterlijk of patroon wordt bereikt.

Na het testen van het mondstukpatroon brengt u de naadafdichter op het paneel aan met de 3M™ SPUITKOP geribbeld voor OEM afwerking, verstelbaar, 2K.

3M™ SPUITKOPKIT voor OEM afwerking, 2K Tip en 3M™ LUCHTTOEVOER set voor OEM afwerking

Plaats de cartridge in het applicatiepistool volgens de instructies van het applicatiepistool voor de installatie van cartridges.

1. Plaats de 3M™ SPUITKOP voor OEM afwerking, 2K Tip op de 3M™ Static Mixing Nozzle, die aan de 2K-cartridge is bevestigd, totdat deze stevig vastzit.
2. Bevestig de 3M™ LUCHTTOEVOER set voor OEM afwerking op de luchtaansluiting van het applicatiepistool.
3. Bevestig het uiteinde van de luchtslang aan de luchtinlaat van de 3M™ SPUITKOP voor OEM afwerking, 2K Nozzle op het mondstuk.
4. Stel patroon en textuur af op een wegwerpvel door de regelaar op het applicatiepistool aan te passen voor vloeistofregeling en de klep op de luchttoevoeraansluiting voor het waaierpatroon. Noteer de instellingen. Sluit vervolgens de klep op de luchttoevoeraansluiting.

Aanbevolen materialen voor gebruik met:

3M™ Applicator

09930 - 3M™ Pneumatisch pistool voor 2-componenten cartridges, 200 ml

3M™ Nozzle

08193 - 3M™ Statisch mengmondstuk, voor 200 ml cartridges



Technische specificaties

Ingangsdatum: 01/05/2026 Vervangt: NIEUW

3M™ Naadafdichters

08524 - 3M™ Epoxynadenkit voor OEM afwerking, wit, 200 ml cartridge

08526 - 3M™ Epoxynadenkit voor OEM afwerking, grijs, 200 ml cartridge

08522 - 3M™ Epoxynadenkit voor OEM afwerking, beige, 200 ml cartridge

08528 - 3M™ Epoxynadenkit voor OEM afwerking, zwart, 200 ml cartridge

5) Opslag

Bewaar in de verpakking totdat het product klaar is voor gebruik. De 3M™ OEM Match Mondstukken hebben geen houdbaarheidsdatum. Producten zijn NIET herbruikbaar.

6) Veiligheid

Raadpleeg vóór gebruik van dit product het productetiket en/of het veiligheidsinformatieblad voor informatie over gezondheid en veiligheid. Volg voor oppervlaktevoorbereiding en reinigingswerkzaamheden de aanbevelingen van uw OEM en uw lakfabrikant bij het selecteren en aanbrengen van de aanbevolen materialen.

**De 3M™ OEM Match spuitmondenset, 2K
is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.**

7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen. De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten.



Technische specificaties

Ingangsdatum: 01/05/2026 Vervangt: NIEUW

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid.

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket DEN HAAG Schenkkade 50K 2595 AR Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.nl/autoreparatie	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/autoreparatie
--	---

3M is een handelsmerk van 3M company, © 3M 2026. Alle rechten voorbehouden.