

Linsfärger

Är du osäker på vilken typ av skyddsglasögon som passar dig? När du har identifierat riskerna din arbetsmiljö och vilka ögonskydd som behövs, kan du titta på linsbeläggning och vilken typ av färgade skyddsglasögon som förbättrar säkerheten och passar dig.



KLAR

Klara skyddsglasögon ger bästa skärpa och färgåtergivning.



POLARISERADE

Polariserade skyddsglasögon minskar ljusstyrkan, bländning och reflekterat ljus.



CINNOBERRÖD

Cinnoberrödtonade skyddsglasögon förbättrar synskärpa och kontrast.



GRÅ

Gråtonade skyddsglasögon minskar ljusstyrkan.



MELLANBRUN

Mellanbruna skyddsglasögon minskar den totala ljusstyrkan, och medger vanligtvis god färgåtergivning.



LJUSBRUN

Ljusbruna skyddsglasögon ger extra komfort i starkt artificiellt ljus.



INOMHUS/UTOMHUS

Tonade skyddsglasögon för inomhus/utomhus-användning minskar ljusstyrkan något.



GUL

Gula skyddsglasögon filtrerar bort disigt och blått ljus och ökar kontrasten.



GRÖNA INFRARÖDA FILTER

Gröna linser filtrerar infraröd strålning.



ORANGE

Orangefärgade linser reducerar blått ljus vilket förekommer vid, t.ex. blåljushårdning.



SPEGELLINS


Skyddsglasögon med spegellins reflekterar ljuskällor och minskar ljusstyrkan.

Linsbeläggningar



3M™ Scotchgard™ Protector Anti-Fog-beläggning

Motstår imbildning 11 gånger längre än traditionella 3M-imskyddsbeläggningar och förblir effektiv i upp till 25 tvättar med vatten*. Beläggningen är testad enligt EN168 N & K för imskydd och reptålighet och uppfyller kraven för imskyddsprestanda (X) enligt ANSI/ISEA Z87.1-2020.



3M™ Anti-Fog-Plus-beläggning

Motstår imbildning 11 gånger längre än traditionella 3M-imskyddsbeläggningar och förblir effektiv i upp till 10 tvättar med vatten*. Beläggningen är testad enligt EN168 N för imskyddsprestanda och uppfyller kraven för imskyddsprestanda (X) enligt ANSI/ISEA Z87.1-2020.

3M™ Anti-Fog-beläggning

Belagda linser som hjälper till att minimera problem med imbildning på linserna.

Praktisk beläggningsprestanda, tabell

Beläggning	Europeisk märkning	Reptålighet	Anti-fog prestanda
AS		++	-
AS+	K	+++	-
AS/AF		+	+
SGAF	KN	++	+++
AF			++
AF+	N		+++

Vill du veta mer om 3M:s imskyddsbeläggningar? Ladda ner infografiken:



* Baserat på 3M:s interna tester av tvättcykler med kranvatten följt av imskyddstestning enligt testmetoden EN168

Ytterligare resurser

Upptäck vårt kompletta sortiment av skyddsglasögon och var du kan köpa dem i den onlinebaserade produktkatalogen.

