



Cubitron™ 3
Performance Abrasives

Entrez dans une nouvelle génération des performances abrasives

**Faites-en plus, avec moins d'efforts :
Abrasifs 3M™ Cubitron™ 3 pour
les ateliers de carrosserie.**


Les grains profilés de précision 3M™, repensés,
permettent d'enlever plus de matière plus rapidement,
augmentant ainsi la productivité.



Cubitron™ 3
Performance Abrasives


Évolution des grains profilés de précision

Réinvention des méthodes de travail.




Notre dernière innovation en matière de grains profilés de précision 3M™ Cubitron™ 3

- Grains céramiques profilés de précision restructurés à l'aide d'une nouvelle forme exclusive de grain aux côtés incurvés. Ils contribuent à augmenter la productivité et à réduire le coût global du meulage.




Grains profilés de précision restructurés

- Les roues à découper sont fabriquées avec nos grains profilés calibrés de précision 3M™ Cubitron™ 3, repensés et associés à une technologie d'assemblage moléculaire exclusive pour améliorer encore ses performances.



Grains profilés de précision 3M™

- 3M a mis au point le premier grain profilé de précision utilisant la technologie de micro-réplication de 3M pour former des pointes acérées homogènes qui découpent aisément le métal. La coupe est plus rapide, plus durable et génère moins de chaleur qu'avec un grain abrasif traditionnel.



Abrasif céramique conventionnel

- Les grains abrasifs céramiques traditionnels ont tendance à « raboter » le métal, ce qui entraîne une accumulation de chaleur sur la pièce et l'abrasif ; la coupe est plus lente et la longévité de l'abrasif réduite, comparativement à nos grains profilés de précision les plus récents.

Bandes abrasives 3M™ Cubitron™ 3

S'utilisent avec la ponceuse à bande abrasive 3M™ pour meuler facilement les rivets et les points de soudure.

Vitesse de coupe soutenue plus élevée jusqu'à

1,8x*

Enlèvement de matière supplémentaire jusqu'à

1,5x*



Bandes abrasives 3M™ Cubitron™ 3



Détails du produit (10 bandes / boîte, 5 boîtes / carton)	40+	60+	80+
12,7 mm x 457,2 mm	33469	33473	33478
10 mm x 330 mm	33479	33480	33481
20 mm x 520 mm	33484	33485	33486

Ponceuse à bande abrasive 3M™



Détails du produit	Référence
457 mm	33575
330 mm	33573

* Basé sur des essais automatisés internes réalisés par 3M, en comparaison avec les bandes abrasives 3M™ Cubitron™ II

Disques fibre 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™

Conçus pour fonctionner à une température inférieure à celle des précédents disques fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™*

Vitesse de coupe soutenue plus élevée jusqu'à


1,4x*

Enlèvement de la matière supplémentaire jusqu'à

1,2x*



Disques fibre 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™



Détails du produit (15 disques / boîte, 6 boîtes / carton)	36+	60+	80+
50 mm	33489	33490	33491
75 mm	33493	33494	33495

Meuleuse à renvoi d'angle 3M™



Détails du produit	Référence
50 et 75 mm	33577

* Basé sur des essais automatisés internes réalisés par 3M, en comparaison avec des disques fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™

Disques fibre 3M™ Cubitron™ 3

Durent plus longtemps, enlèvent plus de matière et nécessitent moins de changements que les disques fibre 3M™ Cubitron™ II*

Vitesse de coupe soutenue plus élevée jusqu'à

1,5x*

Enlèvement de matière supplémentaire jusqu'à

1,4x*



Disques fibre 3M™ Cubitron™ 3



Détails du produit (5 disques / boîte, 5 boîtes / carton)	36+	60+	80+
115 mm x 22 mm	33506	33507	33510
180 mm x 22 mm	33517		

Meuleuse à renvoi d'angle électrique 3M™



Détails du produit	Référence
Pour disques de 115 mm	14281
Pour disques de 115 mm	14144 ((prise européenne))

* Basé sur des essais automatisés internes réalisés par 3M, en comparaison avec les disques fibre 3M™ Cubitron™ II

Roues à découper 3M™ Cubitron™ 3

Découpe rapide et performance durable pour améliorer la productivité dans les processus de découpe dans les ateliers de carrosserie.

Vitesse de coupe soutenue plus élevée jusqu'à

1,4x*

Enlèvement de matière supplémentaire jusqu'à

1,4x*



Roues à découper 3M™ Cubitron™ 3



Détails du produit (5 roues / paquet, 6 paquets / carton)	Taille de la tige	Référence
75 mm x 1,6 mm	9,53 mm	33457
75 mm x 1 mm	9,53 mm	33458
100 mm x 1 mm	9,53 mm	33459
115 mm x 1 mm	22,2 mm	33463

Meuleuse à tronçonner 3M™



Détails du produit	Référence
75 mm	33579

* Basé sur des essais automatisés internes réalisés par 3M, en comparaison avec les roues à découper 3M™ Cubitron™ II

Abrasifs et outils 3M™ Cubitron™ 3

Bandes abrasives 3M™ Cubitron™ 3



Référence	Dimension	Grain	Quantités
33469	12,7 mm x 457,2 mm	40+	10 bandes / boîte, 5 boîtes / carton
33473	12,7 mm x 457,2 mm	60+	10 bandes / boîte, 5 boîtes / carton
33478	12,7 mm x 457,2 mm	80+	10 bandes / boîte, 5 boîtes / carton
33484	20 mm x 520 mm	40+	10 bandes / boîte, 5 boîtes / carton
33485	20 mm x 520 mm	60+	10 bandes / boîte, 5 boîtes / carton
33486	20 mm x 520 mm	80+	10 bandes / boîte, 5 boîtes / carton
33479	10 mm x 330 mm	40+	10 bandes / boîte, 5 boîtes / carton
33480	10 mm x 330 mm	60+	10 bandes / boîte, 5 boîtes / carton
33481	10 mm x 330 mm	80+	10 bandes / boîte, 5 boîtes / carton

Ponceuse à bande abrasive 3M™



Référence	Dimension	Grain	Quantités
33575	457 mm	-	1 ponceuse / carton
33573	330 mm	-	1 ponceuse / carton

Roues à découper 3M™ Cubitron™ 3




Référence	Dimension	Taille de la tige	Quantités
33457	75 mm x 1,6 mm	9,53 mm	5 roues / paquet, 6 paquets / carton
33458	75 mm x 1 mm	9,53 mm	5 roues / paquet, 6 paquets / carton
33459	100 mm x 1 mm	9,53 mm	5 roues / paquet, 6 paquets / carton
33463	115 mm x 1 mm	22,2 mm	5 roues / paquet, 6 paquets / carton

Meuleuse à tronçonner 3M™



Référence	Dimension	Taille de la tige	Quantités
33579	75 mm	-	1 meuleuse / carton

Disques fibre 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™



Référence	Dimension	Grain	Quantités
33489	50 mm	36+	15 disques / boîte, 6 boîtes / carton
33490	50 mm	60+	15 disques / boîte, 6 boîtes / carton
33491	50 mm	80+	15 disques / boîte, 6 boîtes / carton
33493	75 mm	36+	15 disques / boîte, 6 boîtes / carton
33494	75 mm	60+	15 disques / boîte, 6 boîtes / carton
33495	75 mm	80+	15 disques / boîte, 6 boîtes / carton

Meuleuse à renvoi d'angle 3M™



Référence	Dimension	Grain	Quantités
33577	50 et 75 mm	-	1 meuleuse / carton

Disques fibre 3M™ Cubitron™ 3



Référence	Dimension	Grain	Quantités
33506	115 mm x 22 mm	36+	5 disques / boîte, 5 boîtes / carton
33507	115 mm x 22 mm	60+	5 disques / boîte, 5 boîtes / carton
33510	115 mm x 22 mm	80+	5 disques / boîte, 5 boîtes / carton
33517	180 mm x 22 mm	36+	5 disques / boîte, 5 boîtes / carton

Meuleuse à renvoi d'angle électrique 3M™



Référence	Description	Dimension	Quantités
14144 (prise européenne)	Meuleuse à renvoi d'angle électrique 3M™	Disques de 115 mm	1 meuleuse / carton



3M Solutions pour la Réparation Automobile

3M France
1 Parvis de l'Innovation
95006 Cergy-Pontoise Cedex
France

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93,
8803 Rüschlikon
Suisse

Clause de non-responsabilité : pour des informations complémentaires, y compris des renseignements importants sur les produits 3M pour le marché de la réparation automobile, visitez 3MCollision.com/info. **Pour un usage industriel/ professionnel exclusivement. Non destiné à un usage ou à la vente grand public.**

3M, Cubitron et Roloc sont des marques déposées de 3M Company. © 3M 2026. Tous droits réservés. OMG2371068