



Cubitron™ 3
Performance Abrasives

Acceda a una nueva era en el rendimiento de los abrasivos

Hacer más con menos esfuerzo:
Nuevos abrasivos de chapa
3M™ Cubitron™ 3.


El grano PSG 3M™ ayuda a eliminar más material
más rápido, lo que aumenta la productividad.



Cubitron™ 3
Performance Abrasives


La evolución del grano con forma precisa

Revolucionamos la forma de trabajar.




Nuestro desarrollo más reciente del grano PSG 3M™ Cubitron™ 3

Grano cerámico con forma precisa rediseñado con una innovación exclusiva en la forma del grano con lados curvos. Esto ayuda a aumentar la productividad y reducir los costes generales del desbaste.




Grano con forma precisa rediseñado

Los discos de corte están fabricados con grano PSG 3M™ Cubitron™ 3 rediseñado, combinado con tecnología de unión molecular exclusiva para mejorar todavía más el rendimiento.



Grano PSG 3M™

3M introdujo el primer grano con forma precisa (PSG) utilizando la tecnología de microrreplicación de 3M, que forma puntas afiladas homogéneas que cortan fácilmente el metal con menos calentamiento, más rapidez y más durabilidad que el grano abrasivo convencional.



Abrasivo cerámico convencional

El grano abrasivo cerámico convencional tiende a «rayar» el metal. Esto genera calor en la pieza de trabajo y el abrasivo, lo que reduce la velocidad del corte y la vida útil del abrasivo en comparación con nuestro último grano con forma precisa.

3M™ Cubitron™ 3 Bandas abrasivas

Si se utiliza con la lijadora de banda 3M™, desbasta fácilmente remaches y soldaduras por puntos.

Nivel de corte sostenido mayor en hasta

1,8x*

Elimina más material en hasta

1,5x*



3M™ Cubitron™ 3 Bandas abrasivas



Datos del producto (10 ud./caja, 5 cajas/embalaje)	40+	60+	80+
12,7 mm x 457,2 mm	33469	33473	33478
10 mm x 330 mm	33479	33480	33481
20 mm x 520 mm	33484	33485	33486

3M™ Lijadora para banda abrasiva



Detalles del producto	Número de referencia
457 mm	33575
330 mm	33573

* Sobre la base de pruebas automatizadas internas realizadas en comparación con bandas de lijado 3M™ Cubitron™ II.

3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Discos de fibra


Diseñados para cortar con menos calentamiento que los discos de fibra 3M™ Cubitron™ II Roloc™ anteriores*

Nivel de corte sostenido mayor en hasta
1,4x*

Elimina más material en hasta
1,2x*



3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Discos de fibra



Datos del producto (15 ud./caja, 6 cajas/embalaje)	36+	60+	80+
50 mm	33489	33490	33491
75 mm	33493	33494	33495

3M™ Amoladora acodada



Detalles del producto	Número de referencia
50 mm y 75 mm	33577

* Sobre la base de pruebas automatizadas internas realizadas en comparación con discos de fibra 3M™ Cubitron™ II Roloc™.

3M™ Cubitron™ 3 Discos de fibra

Son más duraderos, eliminan más material y necesitan menos cambios que los discos de fibra 3M™ Cubitron™ II*.

Nivel de corte sostenido mayor en hasta
1,5x*

Elimina más material en hasta
1,4x*



3M™ Cubitron™ 3 Discos de fibra



Datos del producto (5 ud./caja, 5 cajas/ embalaje)	36+	60+	80+
115 mm x 22 mm	33506	33507	33510
180 mm x 22 mm	33517		

3M™ Amoladora de ángulo recto eléctrica



Detalles del producto	Número de referencia
Para discos de 115 mm	14281
Para discos de 115 mm	14144 (Enchufe europeo)

3M™ Cubitron™ 3 Ruedas de corte

Corte rápido y funcionamiento duradero para mejorar la productividad de los procesos de corte en el taller.

Nivel de corte sostenido mayor en hasta
1,4x*

Elimina más material en hasta
1,4x*



3M™ Cubitron™ 3 Ruedas de corte



Detalles del producto (5 ud./paquete, 6 paquetes/embalaje)	Tamaño del mango	Número de referencia
75 mm x 1,6 mm	9,53 mm	33457
75 mm x 1 mm	9,53 mm	33458
100 mm x 1 mm	9,53 mm	33459
115 mm x 1 mm	22,2 mm	33463

3M™ Amoladora de corte



Detalles del producto	Número de referencia
75 mm	33579

* Sobre la base de pruebas automatizadas internas realizadas en comparación con las ruedas de corte 3M™ Cubitron™ II.

Abrasivos y herramientas 3M™ Cubitron™ 3

3M™ Cubitron™ 3 Bandas de lijado



Número de referencia	Tamaño	Grano	Cantidades
33469	12,7 mm x 457,2 mm	40+	10 ud./caja, 5 cajas/embalaje
33473	12,7 mm x 457,2 mm	60+	10 ud./caja, 5 cajas/embalaje
33478	12,7 mm x 457,2 mm	80+	10 ud./caja, 5 cajas/embalaje
33484	20 mm x 520 mm	40+	10 ud./caja, 5 cajas/embalaje
33485	20 mm x 520 mm	60+	10 ud./caja, 5 cajas/embalaje
33486	20 mm x 520 mm	80+	10 ud./caja, 5 cajas/embalaje
33479	10 mm x 330 mm	40+	10 ud./caja, 5 cajas/embalaje
33480	10 mm x 330 mm	60+	10 ud./caja, 5 cajas/embalaje
33481	10 mm x 330 mm	80+	10 ud./caja, 5 cajas/embalaje

3M™ Lijadora para banda abrasiva



Número de referencia	Tamaño	Grano	Cantidades
33575	457 mm	-	1 ud./embalaje
33573	330 mm	-	1 ud./embalaje

3M™ Cubitron™ 3 Ruedas de corte




Número de referencia	Tamaño	Tamaño del mango	Cantidades
33457	75 mm x 1,6 mm	9,53 mm	5 ud./paquete, 6 paquetes/embalaje
33458	75 mm x 1 mm	9,53 mm	5 ud./paquete, 6 paquetes/embalaje
33459	100 mm x 1 mm	9,53 mm	5 ud./paquete, 6 paquetes/embalaje
33463	115 mm x 1 mm	22,2 mm	5 ud./paquete, 6 paquetes/embalaje

3M™ Amoladora de corte



Número de referencia	Tamaño	Tamaño del mango	Cantidades
33579	75 mm	-	1 ud./embalaje

3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Discos de fibra



Número de referencia	Tamaño	Grano	Cantidades
33489	50 mm	36+	15 ud./caja, 6 cajas/embalaje
33490	50 mm	60+	15 ud./caja, 6 cajas/embalaje
33491	50 mm	80+	15 ud./caja, 6 cajas/embalaje
33493	75 mm	36+	15 ud./caja, 6 cajas/embalaje
33494	75 mm	60+	15 ud./caja, 6 cajas/embalaje
33495	75 mm	80+	15 ud./caja, 6 cajas/embalaje

3M™ Amoladora acodada



Número de referencia	Tamaño	Grano	Cantidades
33577	50 mm y 75 mm	-	1 ud./embalaje

3M™ Cubitron™ 3 Disco de fibra



Número de referencia	Tamaño	Grano	Cantidades
33506	115 mm x 22 mm	36+	5 ud./caja, 5 cajas/embalaje
33507	115 mm x 22 mm	60+	5 ud./caja, 5 cajas/embalaje
33510	115 mm x 22 mm	80+	5 ud./caja, 5 cajas/embalaje
33517	180 mm x 22 mm	36+	5 ud./caja, 5 cajas/embalaje

3M™ Amoladora de ángulo recto eléctrica



Número de referencia	Descripción	Tamaño	Cantidades
14144 (Enchufe europeo)	3M™ Amoladora de ángulo recto eléctrica	Discos de 115 mm	1 ud./embalaje



3M Reparación del Automóvil

3M España, S.L.
Calle Juan Ignacio
Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3M.com.es/reparacionautomovil

Aviso legal: Para obtener información adicional, incluida información importante de seguridad y garantía, sobre los productos del mercado de postventa de automoción de 3M, visite 3MCollision.com/info. **Solo para uso industrial/ocupacional. No está destinado a la venta o uso de consumidores finales.**

3M, Cubitron y Roloc son marcas registradas de 3M Company.
© 3M 2026. Todos los derechos reservados. OMG2371068