



Cubitron™ 3

Performance Abrasives

The background of the advertisement is a close-up photograph of a hand wearing a white protective glove using a Cubitron 3 abrasive wheel on a metal part. The wheel is mounted on a tool, and a large amount of bright orange sparks is being generated as it grinds the metal. The lighting is dramatic, with the sparks creating a bokeh effect in the background.

Descubra la nueva era del rendimiento abrasivo.


**Haga más cosas con menos esfuerzo:
Abrasivos 3M™ Cubitron™ 3 para
el taller de hojalatería.**

El grano de precisión rediseñado permite una mayor remoción de material en menos tiempo, aumentando la productividad.




La Evolución de los Granos de Precisión PSG


Revoluciona el modo en que se realiza el trabajo.




◀ **Nuestro último desarrollo del Grano de Precisión 3M™ Cubitron™ 3**
Grano de precisión cerámico rediseñado mediante un avance patentado en la forma del grano con lados curvos. Esto ayuda a aumentar la productividad y reducir los costos generales de desbaste.



◀ **Grano de Precisión Rediseñado**
Los Discos de Corte están fabricados con el Grano de Precisión 3M™ Cubitron™ 3 rediseñado combinado con tecnología de unión molecular patentada para mejorar aún más el rendimiento.



◀ **Grano de Precisión 3M**
3M lideró la creación del primer grano de precisión que utilizó la tecnología de microrreplicación de 3M para formar estructuras afiladas consistentes que cortan el metal con facilidad, funcionan en frío, más rápido y son más duraderas que el grano abrasivo convencional.



◀ **Abrasivo Cerámico Convencional**
El grano abrasivo cerámico convencional tiende a “arar” a través del metal, lo que provoca la acumulación de calor en la pieza de trabajo y el abrasivo, dando como resultado un corte más lento y una vida útil del abrasivo más corta en comparación con nuestro grano de precisión más reciente.

Bandas Esmeriladoras 3M™ Cubitron™ 3

Para uso con la Lijadora de Banda Tipo Lima 3M™; elimina fácilmente remaches y soldaduras de punto

Velocidad de corte sostenida hasta

1,8
veces mayor*

Mayor eliminación de material hasta

1,5
veces*



Bandas Esmeriladoras 3M™ Cubitron™ 3



Detalles del Producto (10/Paquete, 5 Paquetes/Vaja)	40+	60+	80+
1/2 pulgadas x 18 pulgadas (12,7 mm x 457,2 mm)	33469	33473	33478
3/8 pulgadas x 13 pulgadas (10 mm x 330 mm)	33479	33480	33481
3/4 pulgadas x 20,5 pulgadas (20 mm x 520 mm)	33484	33485	33486

Lijadora de Banda Esmeriladora 3M™ para Reparaciones de Carrocería



Detalles del Producto	Número de Referencia
18 pulgadas (457 mm)	33575
13 pulgadas (330 mm)	33573

* Basado en pruebas automatizadas internas de 3M con Bandas de Lijado 3M™ Cubitron™ II

Discos de Fibra 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™

Diseñado para cortar a menor temperatura que los Discos Abrasivos de Fibra 3M™ Cubitron™ II Roloc™ anteriores*

Velocidad de corte sostenida hasta


1,4
veces mayor*

Mayor eliminación de material hasta

1,2
veces*



Discos Abrasivos de Fibra 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™



Detalles del Producto (15/Paquete, 6 Paquetes/Caja)	36+	60+	80+
2 pulgadas (50 mm)	33489	33490	33491
3 pulgadas (75 mm)	33493	33494	33495

Lijadora Pistol Grip de 3M™ para Reparación de Carrocería



Detalles del Producto	Número de Referencia
2 y 3 pulgadas (50 y 75 mm)	33577

* Basado en pruebas automatizadas internas de 3M con Discos de Fibra 3M™ Cubitron™ II Roloc™

Discos de Fibra 3M™ Cubitron™ 3

Duran más, eliminan más material y necesitan menos cambios que los Discos de Fibra 3M™ Cubitron™ II*

Velocidad de corte sostenida hasta

1,5
veces mayor*

Mayor eliminación de material hasta

1,4
veces*



Discos de Fibra 3M™ Cubitron™ 3



Detalles del Producto (5/Paquete, 5 Paquetes/Caja)	36+	60+	80+
5 pulgadas x 7/8 pulgadas (125 mm x 22 mm)	33499	33503	33505
7 pulgadas x 7/8 pulgadas (180 mm x 22 mm)	33496	33497	33498

Lijadora Neumática 3M™



Detalles del Producto	Número de Referencia
Discos de 4-1/2 a 5 pulgadas (115 mm a 125 mm)	88577
Discos de 4 a 5 pulgadas (101 mm a 125 mm)	28408

* Basado en pruebas automatizadas internas de 3M con Discos de Fibra 3M™ Cubitron™ II

Discos de Corte 3M™ Cubitron™ 3

Corte rápido y rendimiento duradero para mejorar la productividad en los procesos de corte de hojalatería

Velocidad de corte sostenida hasta

1,4
veces mayor*

Mayor eliminación de material hasta

1,4
veces*



Discos de Corte 3M™ Cubitron™ 3



Detalles del Producto (5/Paquete, 6 Paquetes/Caja)	Tamaño del Orificio Central	Número de Referencia
3 pulgadas x 1/16 pulgadas (75 mm x 1,6 mm)	3/8 pulgadas (9,53 mm)	33457
3 pulgadas x 1/25 pulgadas (75 mm x 1 mm)	3/8 pulgadas (9,53 mm)	33458
4 pulgadas x 1/25 pulgadas (100 mm x 1 mm)	3/8 pulgadas (9,53 mm)	33459
4,5 pulgadas x 1/25 pulgadas (115 mm x 1 mm)	7/8 pulgadas (22,2 mm)	33463

Herramienta para Disco de Corte 3M™



Detalles del Producto	Número de Referencia
3 pulgadas (75 mm)	33579
4 pulgadas (101 mm)	28771

* Basado en pruebas automatizadas internas de 3M con Discos de Corte 3M™ Cubitron™ II

Abrasivos y Herramientas 3M™ Cubitron™ 3

Bandas Esmeriladoras 3M™ Cubitron™ 3



Número de Referencia	Tamaño	Grano	Cantidades
33469	1/2 pulgadas x 18 pulgadas (12,7 mm x 457,2 mm)	40+	10/Paquete, 5 Paquetes/Caja
33473	1/2 pulgadas x 18 pulgadas (12,7 mm x 457,2 mm)	60+	10/Paquete, 5 Paquetes/Caja
33478	1/2 pulgadas x 18 pulgadas (12,7 mm x 457,2 mm)	80+	10/Paquete, 5 Paquetes/Caja
33484	3/4 pulgadas x 20,5 pulgadas (20 mm x 520 mm)	40+	10/Paquete, 5 Paquetes/Caja
33485	3/4 pulgadas x 20,5 pulgadas (20 mm x 520 mm)	60+	10/Paquete, 5 Paquetes/Caja
33486	3/4 pulgadas x 20,5 pulgadas (20 mm x 520 mm)	80+	10/Paquete, 5 Paquetes/Caja
33479	3/8 pulgadas x 13 pulgadas (10 mm x 330 mm)	40+	10/Paquete, 5 Paquetes/Caja
33480	3/8 pulgadas x 13 pulgadas (10 mm x 330 mm)	60+	10/Paquete, 5 Paquetes/Caja
33481	3/8 pulgadas x 13 pulgadas (10 mm x 330 mm)	80+	10/Paquete, 5 Paquetes/Caja

Lijadora de Banda Esmeriladora 3M™



Número de Referencia	Tamaño	Grano	Cantidades
33575	18 pulgadas (457 mm)	-	1/Caja
33573	13 pulgadas (330 mm)	-	1/Caja

Discos de Corte 3M™ Cubitron™ 3




Número de Referencia	Tamaño	Tamaño del Orificio Central	Cantidades
33457	3 pulgadas x 1/16 pulgadas (75 mm x 1,6 mm)	3/8 pulgadas (9,53 mm)	5/Paquete, 6 Paquetes/Caja
33458	3 pulgadas x 1/25 pulgadas (75 mm x 1 mm)	3/8 pulgadas (9,53 mm)	5/Paquete, 6 Paquetes/Caja
33459	4 pulgadas x 1/25 pulgadas (100 mm x 1 mm)	3/8 pulgadas (9,53 mm)	5/Paquete, 6 Paquetes/Caja
33463	4,5 pulgadas x 1/25 pulgadas (115 mm x 1 mm)	7/8 pulgadas (22,2 mm)	5/Paquete, 6 Paquetes/Caja

Herramienta para Disco de Corte 3M™



Número de Referencia	Tamaño	Tamaño del Orificio Central	Cantidades
33579	3 pulgadas (75 mm)	-	1/Caja
28771	4 pulgadas (101 mm)	-	1/Caja

Discos Abrasivos de Fibra 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™



Número de Referencia	Tamaño	Grano	Cantidades
33489	2 pulgadas (50 mm)	36+	15/Paquete, 6 Paquetes/Caja
33490	2 pulgadas (50 mm)	60+	15/Paquete, 6 Paquetes/Caja
33491	2 pulgadas (50 mm)	80+	15/Paquete, 6 Paquetes/Caja
33493	3 pulgadas (75 mm)	36+	15/Paquete, 6 Paquetes/Caja
33494	3 pulgadas (75 mm)	60+	15/Paquete, 6 Paquetes/Caja
33495	3 pulgadas (75 mm)	80+	15/Paquete, 6 Paquetes/Caja

Lijadora Pistol Grip de 3M™ para Reparación de Carrocería



Número de Referencia	Tamaño	Grano	Cantidades
33577	2 y 3 pulgadas (50 y 75 mm)	-	1/Caja

Disco Abrasivo de Fibra 3M™ Cubitron™ 3



Número de Referencia	Tamaño	Grano	Cantidades
33499	5 pulgadas x 7/8 pulgadas (125 mm x 22 mm)	36+	5/Paquete, 5 Paquetes/Caja
33503	5 pulgadas x 7/8 pulgadas (125 mm x 22 mm)	60+	5/Paquete, 5 Paquetes/Caja
33505	5 pulgadas x 7/8 pulgadas (125 mm x 22 mm)	80+	5/Paquete, 5 Paquetes/Caja
33496	7 pulgadas x 7/8 pulgadas (180 mm x 22 mm)	36+	5/Paquete, 5 Paquetes/Caja
33497	7 pulgadas x 7/8 pulgadas (180 mm x 22 mm)	60+	5/Paquete, 5 Paquetes/Caja
33498	7 pulgadas x 7/8 pulgadas (180 mm x 22 mm)	80+	5/Paquete, 5 Paquetes/Caja

Herramientas y Accesorios 3M™ para Discos de Fibra



Número de Referencia	Descripción	Tamaño	Cantidades
88566	Esmeriladora de Ángulo Neumática 3M™	Discos de 4-1/2 a 5 pulgadas (115 mm a 125 mm)	1/Caja
88577	Lijadora Neumática 3M™	Discos de 4-1/2 a 5 pulgadas (115 mm a 125 mm)	1/Caja
28408	Lijadora de Disco 3M™	Discos de 4 a 5 pulgadas (101 mm a 125 mm)	1/Caja
02618	Tuerca de Retención para el Disco 3M™	5/16 a 5/8 pulgadas, 11 internos	10/Caja
88656	Plato Soporte de Disco Acanalado 3M™	5 pulgadas, rojo, extra duro	10/Caja



Descargo de responsabilidad: Para obtener información adicional, incluida información importante de seguridad y garantía, sobre los productos de reparación automotriz de 3M, visite go.3M.com/reparacion-automotriz Solo para uso industrial/profesional. No está destinado a la venta ni al uso de consumidores finales.

División de Reparación Automotriz
3M Latinoamérica

Av. Santa Fe No. 190,
Col. Santa Fe, 01210, CDMX
Tel.: 55 5270 0400

3M, Roloc y Cubitron son marcas registradas de 3M Company. El resto de las marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares. Recicle. Impreso en EE. UU.

© 3M 2026. Todos los derechos reservados. 60-4405-0302-1