



Cubitron™ 3
Performance Abrasives

Een nieuw tijdperk van schuurprestaties is aangebroken

**Bereik meer met minder inspanning:
3M™ Cubitron™ 3 Schuurmaterialen
voor carrosseriewerkplaatsen.**


De vernieuwde 3M™ Precision-Shaped Grain
zorgt ervoor dat er sneller meer materiaal
wordt verwijderd, waardoor de productiviteit
wordt verhoogd.




Cubitr^{on}™ 3
Performance Abrasives

De evolutie van precisiegevormde schuurmineralen


Transformeer uw manier van werken.




▶ **Onze nieuwste ontwikkeling van 3M™ Cubitr^{on}™ 3 Precision-Shaped Grain**
Vernieuwd precisiegevormd keramisch schuurmineraal met onze doorbraak op het gebied van korrelvorm met gebogen zijanten. Dit helpt de productiviteit te verhogen en de totale slijpkosten te verlagen.



▶ **Vernieuwd precisiegevormd schuurmineraal**
Doorslijpschijven worden gemaakt met het vernieuwde 3M™ Cubitr^{on}™ 3 Precision-Shaped Grain in combinatie met gepatenteerde moleculaire bindingstechnologie om de prestaties verder te verbeteren.



▶ **3M™ Precision-Shaped Grain**
3M ontwikkelde het eerste precisiegevormde schuurmineraal met behulp van 3M microreplicatietechnologie om consistent scherpe puntjes te vormen die gemakkelijk door metaal 'snijden' – koeler, sneller en met een langere gebruiksduur dan conventionele slijpkorrels.



▶ **Conventioneel keramisch schuurmateriaal**
Conventioneel keramisch slijpmineraal 'gutst' door het metaal, waardoor warmte zich ophoopt in het werkstuk en het schuurmateriaal, wat weer leidt tot langzamer snijden en een kortere levensduur van het schuurmateriaal in vergelijking met onze nieuwste precisiegevormde schuurmineralen.

3M™ Cubitr^{on}™ 3 Schuurbanden

Wordt gebruikt met de 3M™ Bandschuurmachine en slijpt eenvoudig klinknagels en untlassen weg.

Hogere constante
snijsnelheid
tot wel

1,8x*

Meer
materiaalverwijdering
tot wel

1,5x*



3M™ Cubitr^{on}™ 3 Schuurbanden



Productdetails (10/doos, 5 dozen/overdoos)	40+	60+	80+
12,7 × 457,2 mm	33469	33473	33478
10 × 330 mm	33479	33480	33481
20 × 520 mm	33484	33485	33486

3M™ Bandschuurmachine voor carrossiereparatie



Productdetails	Artikelnummer
457 mm	33575
330 mm	33573

* Gebaseerd op interne geautomatiseerde tests van 3M in vergelijking met overeenkomstige 3M™ Cubitr^{on}™ II Schuurbanden

3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Fiberschijven

Ontwikkeld om koeler te snijden dan de vorige 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiber schuurschijven*

Hogere constante
snijnsnelheid
tot wel


1,4x*

Meer
materiaalverwijdering
tot wel

1,2x*



3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Fiber schuurschijven



Productdetails (15/doos, 6 dozen/overdoos)	36+	60+	80+
50 mm	33489	33490	33491
75 mm	33493	33494	33495

3M™ Slijpmachine met pistoolgreep voor carrossiereparatie



Productgegevens	Artikelnummer
50 en 75 mm	33577

* Gebaseerd op interne geautomatiseerde tests van 3M in vergelijking met overeenkomstige 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberschijven

3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijven

Gaan langer mee en verwijderen meer materiaal met minder vervangingen dan 3M™ Cubitron™ II Fiberschijven*

Hogere constante
snijnsnelheid
tot wel

1,5x*

Meer
materiaalverwijdering
tot wel

1,4x*



3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijven



Productdetails (5/doos, 5 dozen/overdoos)	36+	60+	80+
115 × 22 mm	33506	33507	33510
180 × 22 mm	33517		

3M™ Elektrische haakse slijpmachine



Productdetails	Artikelnummer
Voor schijven van 115 mm	14281

* Gebaseerd op interne geautomatiseerde tests van 3M in vergelijking met overeenkomstige 3M™ Cubitron™ II Fiberschijven

3M™ Cubitron™ 3 Doorslijpschijven

Snel snijden en langdurige prestaties om de productiviteit te verbeteren in snijprocessen van carrossierewerkplaatsen.

Hogere constante
snijnsnelheid
tot wel

1,4x*

Meer
materiaalverwijdering
tot wel

1,4x*



3M™ Cubitron™ 3 Doorslijpschijven



Productdetails (5/pak, 6 pakken/doos)	Schachtmaat	Artikelnummer
75 × 1,6 mm	9,53 mm	33457
75 × 1 mm	9,53 mm	33458
100 × 1 mm	9,53 mm	33459
115 × 1 mm	22,2 mm	33463

3M™ Pneumatische Doorslijpmachine



Productdetails	Artikelnummer
75 mm	33579

* Gebaseerd op interne geautomatiseerde tests van 3M in vergelijking met overeenkomstige 3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijven

3M™ Cubitron™ 3 schuurmaterialen en gereedschap

3M™ Cubitron™ 3 Schuurbanden



Artikelnummer	Grootte	Grofte	Aantallen
33469	12,7 × 457,2 mm	40+	10/doos, 5 dozen/overdoos
33473	12,7 × 457,2 mm	60+	10/doos, 5 dozen/overdoos
33478	12,7 × 457,2 mm	80+	10/doos, 5 dozen/overdoos
33484	20 × 520 mm	40+	10/doos, 5 dozen/overdoos
33485	20 × 520 mm	60+	10/doos, 5 dozen/overdoos
33486	20 × 520 mm	80+	10/doos, 5 dozen/overdoos
33479	10 × 330 mm	40+	10/doos, 5 dozen/overdoos
33480	10 × 330 mm	60+	10/doos, 5 dozen/overdoos
33481	10 × 330 mm	80+	10/doos, 5 dozen/overdoos

3M™ Bandschuurmachine



Artikelnummer	Grootte	Grofte	Aantallen
33575	457 mm	-	1/doos
33573	330 mm	-	1/doos

3M™ Cubitron™ 3 Doorslijpschijven



Artikelnummer	Grootte	Schachtmaat	Aantallen
33457	75 × 1,6 mm	9,53 mm	5/pak, 6 pakken/doos
33458	75 × 1 mm	9,53 mm	5/pak, 6 pakken/doos
33459	100 × 1 mm	9,53 mm	5/pak, 6 pakken/doos
33463	115 × 1 mm	22,2 mm	5/pak, 6 pakken/doos

3M™ Pneumatische Doorslijpmachine



Artikelnummer	Grootte	Schachtmaat	Aantallen
33579	75 mm	-	1/doos

3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Fiber schuurschijven



Artikelnummer	Grootte	Grofte	Aantallen
33489	50 mm	36+	15/doos, 6 dozen/overdoos
33490	50 mm	60+	15/doos, 6 dozen/overdoos
33491	50 mm	80+	15/doos, 6 dozen/overdoos
33493	75 mm	36+	15/doos, 6 dozen/overdoos
33494	75 mm	60+	15/doos, 6 dozen/overdoos
33495	75 mm	80+	15/doos, 6 dozen/overdoos

3M™ Slijpmachine met pistoolgreep



Artikelnummer	Grootte	Grofte	Aantallen
33577	50 en 75 mm	-	1/doos

3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijven



Artikelnummer	Grootte	Grofte	Aantallen
33506	115 × 22 mm	36+	5/doos, 5 dozen/overdoos
33507	115 × 22 mm	60+	5/doos, 5 dozen/overdoos
33510	115 × 22 mm	80+	5/doos, 5 dozen/overdoos
33517	180 × 22 mm	36+	5/doos, 5 dozen/overdoos

3M™ Elektrische haakse slijpmachine



Artikelnummer	Beschrijving	Grootte	Aantallen
14281	3M™ Elektrische haakse slijpmachine	Schijven van 115 mm	1/doos



Automotive Aftermarket Division

3M Nederland B.V.
Schenkade 50K
2595 AR
Den Haag
www.3M.nl

3M Belgium bvba
Hermeslaan 7
1831 Diegem
België
www.3Mbelgie.be

Vrijwaringsclausule: Ga voor aanvullende informatie, waaronder belangrijke veiligheids- en garantie-informatie, over 3M Automotive Aftermarket-producten naar 3MCollision.com/info.
Uitsluitend bedoeld voor industrieel/beroepsmatig gebruik.
Niet voor gebruik door of verkoop aan consumenten.

3M, Cubitron en Roloc zijn handelsmerken van 3M Company.
© 3M 2026. Alle rechten voorbehouden. OMG2371068.