



Cubitron™ 3
Performance Abrasives

Starten Sie in die neue Ära der Leistung von Schleifmitteln

**Erledigen Sie mehr, mit weniger
Aufwand: 3M™ Cubitron™ 3
Schleifmittel für die Lackierwerkstatt**


Mit dem überarbeiteten 3M™ Präzisionsgeformten Korn können Sie effektiver arbeiten und so die Produktivität erhöhen.




Cubitr^{on}™ 3
Performance Abrasives

Die Entwicklung der Präzisionsgeformten Körner


Die Revolutionierung des Arbeitsprozesses.




Unsere neueste Entwicklung des 3M™ Cubitr^{on}™ 3 Präzisionsgeformten Korns
Überarbeitetes, präzisionsgeformtes Keramik Korn mit abgerundeten Seiten unter Verwendung einer patentrechtlich geschützten, bahnbrechenden Kornform. Dies steigert die Produktivität und senkt die Schleifkosten insgesamt.



Überarbeitetes präzisionsgeformtes Schleifkorn
Die Trennscheiben werden mit dem überarbeiteten 3M™ Cubitr^{on}™ 3 präzisionsgeformten Korn in Kombination mit einer firmeneigenen Bindungstechnologie hergestellt, um die Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern.



3M™ Präzisionsgeformtes Korn
3M war mit dem ersten präzisionsgeformten Korn dank der 3M™ Mikroreplikationstechnologie Vorreiter bei der Erzeugung scharfer Kanten, die mühelos durch Metall schneiden. Das ermöglicht ein schnelleres Trennen mit weniger Hitzeentwicklung und geringerem Verschleiß als bei einem herkömmlichen Schleifkorn.



Herkömmliches Keramikschleifmittel
Konventionelles Keramikschleifkorn neigt dazu, durch das Metall zu „pflügen“. Das führt zu einem Aufheizen im Werkstück und im Schleifmittel – und dadurch sinken die Schnittleistung und die Standzeit des Schleifmittels im Vergleich zu unserem neuesten präzisionsgeformten Korn.

3M™ Cubitr^{on}™ 3 Feilenbänder

In Verbindung mit der 3M™ Feilenbandmaschine lassen sich Nieten und Punktschweißverbindungen leicht ausschleifen.

Gleichbleibende
Abtragsrate
Steigerung
um bis zu

1,8x*

Mehr
Materialabtrag
um bis zu

1,5x*



3M™ Cubitr^{on}™ 3 Feilenbänder



Angaben zum Produkt (10 pro Karton, 5 Kartons pro Versandeinheit)	40+	60+	80+
12,7 mm x 457,2 mm	33469	33473	33478
10 mm x 330 mm	33479	33480	33481
20 mm x 520 mm	33484	33485	33486

3M™ Feilenbandmaschine



Produktdetails	Artikelnummer
457 mm	33575
330 mm	33573

* Basierend auf 3M internen automatisierten Tests im Vergleich zu 3M™ Cubitr^{on}™ II Feilenbänder

3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Faserscheiben

Für einen besseren Abtrag als die bisherigen 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Faserscheiben entwickelt*

Gleichbleibende
Abtragsrate
Steigerung
um bis zu


1,4x*

Mehr
Materialabtrag
um bis zu

1,2x*



3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Faserscheiben



Angaben zum Produkt (15 Stück pro Karton, 6 Kartons = 1 Versandeinheit (90 Stück))	36+	60+	80+
50 mm	33489	33490	33491
75 mm	33493	33494	33495

3M™ Pistolenschleifer für die Karosseriereparatur



Produktdetails	Artikelnummer
50 und 75 mm	33577

* Basierend auf 3M internen automatisierten Tests im Vergleich zu 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Faserscheiben

3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheiben

Längere Standzeit, mehr Materialabtrag und weniger Wechseln im Vergleich mit 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben*

Gleichbleibende
Abtragsrate
Steigerung
um bis zu

1,5x*

Mehr
Materialabtrag
um bis zu

1,4x*



3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheiben



Angaben zum Produkt (5 pro Karton, 5 Kartons/ in einer Versandeinheit)	36+	60+	80+
115 mm x 22 mm	33506	33507	33510
180 mm x 22 mm	33517		

3M™ Elektro-Winkelschleifer



Produktdetails	Artikelnummer
Für 115-mm-Scheiben	14281 (GE, AT)
Für 115-mm-Scheiben	14112 (CH)

* Basierend auf 3M internen automatisierten Tests im Vergleich zu 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben

3M™ Cubitron™ 3 Trennscheiben

Hohe Abtragsgeschwindigkeit und alterungsbeständige Leistungsfähigkeit zur Verbesserung der Produktivität in verschiedenen Schneideprozessen von Lackierwerkstätten.

Gleichbleibende
Abtragsrate
Steigerung
um bis zu

1,4x*

Mehr
Materialabtrag
um bis zu

1,4x*



3M™ Cubitron™ 3 Trennscheiben



Produktdetails (5 pro Packung, 6 Packungen pro Versandeinheit)	Schaftgröße	Artikelnummer
75 mm x 1,6 mm	9,53 mm	33457
75 mm x 1 mm	9,53 mm	33458
100 mm x 1 mm	9,53 mm	33459
115 mm x 1 mm	22,2 mm	33463

3M™ Trennschleifer



Produktdetails	Artikelnummer
75 mm	33579

* Basierend auf 3M internen automatisierten Tests im Vergleich zu 3M™ Cubitron™ II Trennscheiben

3M™ Cubitron™ 3 Schleifmittel und Werkzeuge

3M™ Cubitron™ 3 Feilenbänder



Artikelnummer	Größe	Körnung	Mengen
33469	12,7 mm x 457,2 mm	40+	10 pro Karton, 5 Kartons pro Versandeinheit
33473	12,7 mm x 457,2 mm	60+	10 pro Karton, 5 Kartons pro Versandeinheit
33478	12,7 mm x 457,2 mm	80+	10 pro Karton, 5 Kartons pro Versandeinheit
33484	20 mm x 520 mm	40+	10 pro Karton, 5 Kartons pro Versandeinheit
33485	20 mm x 520 mm	60+	10 pro Karton, 5 Kartons pro Versandeinheit
33486	20 mm x 520 mm	80+	10 pro Karton, 5 Kartons pro Versandeinheit
33479	10 mm x 330 mm	40+	10 pro Karton, 5 Kartons pro Versandeinheit
33480	10 mm x 330 mm	60+	10 pro Karton, 5 Kartons pro Versandeinheit
33481	10 mm x 330 mm	80+	10 pro Karton, 5 Kartons pro Versandeinheit

3M™ Feilenbandmaschine



Artikelnummer	Größe	Körnung	Mengen
33575	457 mm	-	1/Versandeinheit
33573	330 mm	-	1/Versandeinheit

3M™ Cubitron™ 3 Trennscheiben




Artikelnummer	Größe	Schaftgröße	Mengen
33457	75 mm x 1,6 mm	9,53 mm	5 pro Packung, 6 Packungen pro Versandeinheit
33458	75 mm x 1 mm	9,53 mm	5 pro Packung, 6 Packungen pro Versandeinheit
33459	100 mm x 1 mm	9,53 mm	5 pro Packung, 6 Packungen pro Versandeinheit
33463	115 mm x 1 mm	22,2 mm	5 pro Packung, 6 Packungen pro Versandeinheit

3M™ Trennschleifer



Artikelnummer	Größe	Schaftgröße	Mengen
33579	75 mm	-	1/Versandeinheit

3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Fiberscheiben



Artikelnummer	Größe	Körnung	Mengen
33489	50 mm	36+	15 pro Karton, 6 Kartons pro Versandeinheit
33490	50 mm	60+	15 pro Karton, 6 Kartons pro Versandeinheit
33491	50 mm	80+	15 pro Karton, 6 Kartons pro Versandeinheit
33493	75 mm	36+	15 pro Karton, 6 Kartons pro Versandeinheit
33494	75 mm	60+	15 pro Karton, 6 Kartons pro Versandeinheit
33495	75 mm	80+	15 pro Karton, 6 Kartons pro Versandeinheit

3M™ Pistolenschleifer für die Karosseriereparatur



Artikelnummer	Größe	Körnung	Mengen
33577	50 und 75 mm	-	1/Versandeinheit

3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe



Artikelnummer	Größe	Körnung	Mengen
33506	115 mm x 22 mm	36+	5 pro Karton, 5 Kartons pro Versandeinheit
33507	115 mm x 22 mm	60+	5 pro Karton, 5 Kartons pro Versandeinheit
33510	115 mm x 22 mm	80+	5 pro Karton, 5 Kartons pro Versandeinheit
33517	180 mm x 22 mm	36+	5 pro Karton, 5 Kartons pro Versandeinheit

3M™ Elektro-Winkelschleifer



Artikelnummer	Produktbezeichnung	Größe	Mengen
14281 (europäischer Stecker)	3M™ Elektro-Winkelschleifer	115-mm-Scheiben	1/Versandeinheit
14112 (Plug-Type J, CH)	3M™ Elektro-Winkelschleifer	115-mm-Scheiben	1/Versandeinheit



Autoreparatur-Systeme

3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Tel: +49 2131 88 19 265
3M-autoreparatur.de@mmm.com

3M (Schweiz) GmbH
Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon

Tel: +41 4350 896 58
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com

3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
Am Eurplatz 2
1120 Wien

Tel: +43 1417 00 52
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com

Haftungsausschluss: Weitere Informationen, einschließlich wichtiger Sicherheits- und Garantieinformationen zu den Produkten im 3M Autoreparaturmarkt, finden Sie unter 3MCollision.com/info. **Nur für die industrielle/gewerbliche Nutzung. Nicht für den Verkauf an oder Gebrauch durch Endverbraucher bestimmt.**

3M, Cubitron und Roloc sind Marken der 3M Company.
© 3M 2026. Alle Rechte vorbehalten. OMG2371068