

Ripristinare le sigillature originali non è mai stato così semplice

**Risparmia tempo e fatica con i
originali 3M™ per il ripristino delle
sigillature originali di fabbrica**

I prodotti 3M™ per il ripristino delle sigillature di fabbrica sono stati sviluppati per i carrozzieri di qualsiasi livello di esperienza, per replicare più facilmente l'aspetto e la funzionalità delle sigillature originali di un veicolo.

Il sistema include la nostra linea di ugelli e il nuovo sigillante epossidico bicomponente 3M™ in 4 colori, che insieme, permettono di replicare le sigillature originali più comuni con una semplice e straordinariamente veloce applicazione.

Questa linea di prodotti 3M™ per la sigillatura è progettata per semplificare il ripristino dell'aspetto delle sigillature OEM, da parte di operatori con qualsiasi livello di esperienza.



3M™ Ugello di sigillatura con aletta

Consente di replicare rapidamente le sigillature originali sui rivestimenti esterni delle porte e sulle flange ripiegate.

La punta dell'ugello e l'aletta possono essere tagliati per regolare le dimensioni e la posizione della sigillatura.



P.N.	Descrizione	Compatibile con	Confezionamento
33992	3M™ Ugello OEM Match con aletta per sigillanti 1K	Cartucce sigillanti monocomponenti (polimerici, ibridi o poliuretatici)	10 ugelli/confezione 5 confezioni/scatola
33997	3M™ Ugello OEM Match con aletta per sigillanti 2K	3M™ Ugelli di miscelazione statica per cartucce bicomponenti (PN 08193)	10 ugelli/confezione 5 confezioni/scatola

3M™ Ugello per sigillature ondulate

Consente di replicare rapidamente le finiture originali delle sigillature, tra cui cordoli ondulati e a strati sovrapposti.

È possibile controllare la larghezza, la finitura e lo spessore del cordolo di sigillatura modificando l'angolazione dell'ugello e la regolazione della pressione dell'aria durante l'applicazione.



P.N.	Descrizione	Compatibile con	Confezionamento
33994	3M™ Ugello OEM Match per sigillanti 1K per sigillature ondulate	Cartucce sigillanti monocomponenti (polimerici, ibridi o poliuretatici)	10 ugelli/confezione 5 confezioni/scatola
33995	3M™ Ugello bicomponente regolabile OEM Match per sigillature ondulate	3M™ Ugelli di miscelazione statica per cartucce bicomponenti (PN 08193)	10 ugelli/confezione 5 confezioni/scatola

3M™ Ugello per sigillature larghe

Consente di replicare rapidamente le sigillature originali di larghe dimensioni.

La punta dell'ugello può essere tagliata per realizzare la sigillatura della dimensione desiderata e corrispondente all'originale di fabbrica.



	P.N.	Descrizione	Compatibile con	Confezionamento
	33993	3M™ Ugello OEM Match per sigillanti 1K per sigillature larghe	Cartucce sigillanti monocomponenti (polimerici, ibridi o poliuretanic)	10 ugelli/confezione 5 confezioni/scatola
	33998	3M™ Ugello OEM Match per sigillanti 2K per sigillature larghe	3M™ Ugelli di miscelazione statica per cartucce bicomponenti (PN 08193)	10 ugelli/confezione 5 confezioni/scatola

3M™ Ugello per sigillature a spruzzo

Realizza finiture diverse per replicare le sigillature originali di fabbrica con poche, semplici regolazioni dell'applicatore.

Il kit di raccordi per aria compressa 3M™, abbinato agli ugelli per sigillature a spruzzo, consente di utilizzare gli applicatori pneumatici per la spruzzatura dei sigillanti monocomponenti e bicomponenti.



	P.N.	Descrizione	Compatibile con	Confezionamento
	33991	3M™ Ugello OEM Match per sigillanti 1K per sigillature a spruzzo	Cartucce di sigillante ibrido monocomponente	10 ugelli/confezione 5 confezioni/scatola
	33996	3M™ Ugello OEM Match per sigillanti 2K per sigillature a spruzzo	3M™ Ugelli di miscelazione statica per cartucce bicomponenti (PN 08193)	10 ugelli/confezione 5 confezioni/scatola
	33999	3M™ Kit raccordi aria compressa per riproduzione finiture originali	Può essere montato su tutti gli applicatori pneumatici 3M™ per consentire la spruzzatura dei sigillanti	10 kit/scatola

Panoramica dei prodotti 3M™ per il ripristino delle sigillature originali di fabbrica

3M offre sigillanti, ugelli e applicatori di qualità professionale per consentire ai carrozzieri, sia principianti che esperti, di replicare facilmente le sigillature originali di fabbrica. La gamma di prodotti 3M™ per il ripristino delle sigillature originali offre alle carrozzerie una linea completa di strumenti per realizzare le riparazioni secondo le procedure definite dai produttori di auto (OEM).

	P.N.	Descrizione	Quantità	Compatibile con
Ugelli e applicatori	PN 09930	3M™ Applicatore pneumatico	1 per scatola	Cartucce bicomponenti da 200 ml
	PN 08012	3M™ Applicatore pneumatico	1 per scatola	Cartucce da 310 ml e 290 ml
	PN 08014	3M™ Applicatore manuale High Power	1 per scatola	Cartucce e sacchetti da 290 ml e 310 ml
	PN 08193	3M™ Ugello di miscelazione statica	6 ugelli/sacchetto, 6 sacchetti/scatola	Materiali bicomponenti in cartuccia da 200 ml
Sigillanti bicomponenti	PN 08524	3M™ Sigillante epossidico per il ripristino delle sigillature originali, bianco, cartuccia da 200 ml	6 per scatola	► Utilizzato in combinazione con gli ugelli OEM Match 3M™ consente di riprodurre l'aspetto di alcuni sigillanti applicati roboticamente in primo impianto ► Può essere calafatato, lavorato, spazzolato e spruzzato ► Non cola, può essere facilmente lavorato ed applicato su superfici verticali e orizzontali ► Aderisce su superfici primerizzate, metallo nudo adeguatamente preparato ► Pronto per la verniciatura dopo 15 minuti; i sigillanti a polimerizzazione rapida riducono il rischio di rilavorazioni e aumentano la produttività della carrozzeria
	PN 08526	3M™ Sigillante epossidico per il ripristino delle sigillature originali, grigio, cartuccia da 200 ml	6 per scatola	
	PN 08522	3M™ Sigillante epossidico per il ripristino delle sigillature originali, beige, cartuccia da 200 ml	6 per scatola	
	PN 08528	3M™ Sigillante epossidico per il ripristino delle sigillature originali, nero, cartuccia da 200 ml	6 per scatola	
	PN 05887	3M™ Stucco plastico di finitura EZ Sand, 200 ml	6 per scatola	Prodotto epossidico bicomponente flessibile utilizzato per ripristinare le sigillature originali
Sigillanti poliuretanici monocomponenti	PN 08787	3M™ Sigillante poliuretano, bianco, sacchetto da 310 ml	12 per scatola	► Prodotto poliuretano monocomponente alto solido, ideale per sigillare giunzioni tra lamiere ► Aderisce bene su metallo nudo, metallo con fondo e superfici verniciate ► Può essere spatolato e pennellato ► Asciutto al tatto e sopraverniciabile dopo 30-45 minuti ► Rimane flessibile ► Non contiene isocianati
	PN 08782	3M™ Sigillante poliuretano, grigio, sacchetto da 310 ml	12 per scatola	
	PN 08684	3M™ Sigillante poliuretano, grigio, cartuccia da 310 ml	12 per scatola	
	PN 08694	3M™ Sigillante poliuretano, nero, cartuccia da 310 ml	12 per scatola	
	PN 08689	3M™ Sigillante poliuretano, bianco, cartuccia da 310 ml	12 per scatola	
Sigillanti ibridi monocomponenti	PN 08851	3M™ Sigillante polimerico a spruzzo, grigio, cartuccia da 290 ml	12 per scatola	► Sigillante igroindurente per uso generico, da utilizzare per giunzioni interne ed esterne della carrozzeria ► Aderisce bene su fondi, vernici e superfici in metallo nudo (ad eccezione degli smalti acrilici) ► Può essere calafatato o spruzzato, sopraverniciabile quasi immediatamente dopo l'applicazione (bagnato su bagnato)
	PN 50740	3M™ Sigillante ibrido per usi generali, beige, cartuccia da 310 ml	9 per scatola	

	P.N.	Descrizione	Quantità	Compatibile con
3M™ Ugelli OEM Match per il ripristino delle sigillature originali di fabbrica	PN 33992	3M™ Ugello OEM Match con aletta per sigillanti 1K	10 ugelli/confezione 5 confezioni/scatola	Sigillanti poliuretanici o ibridi monocomponenti in cartuccia
	PN 33993	3M™ Ugello OEM Match per sigillanti 1K per sigillature larghe	10 ugelli/confezione 5 confezioni/scatola	Sigillanti poliuretanici o ibridi monocomponenti in cartuccia
	PN 33994	3M™ Ugello OEM Match per sigillanti 1K per sigillature ondulate	10 ugelli/confezione 5 confezioni/scatola	Sigillanti poliuretanici o ibridi monocomponenti in cartuccia
	PN 33991	3M™ Ugello OEM Match per sigillanti 1K per sigillature a spruzzo	10 ugelli/confezione 5 confezioni/scatola	Sigillanti ibridi monocomponenti in cartuccia
	PN 33997	3M™ Ugello OEM Match con aletta per sigillanti 2K	10 ugelli/confezione 5 confezioni/scatola	3M™ Ugelli di miscelazione statica per cartucce bicomponenti (PN 08193)
	PN 33998	3M™ Ugello OEM Match per sigillanti 2K per sigillature larghe	10 ugelli/confezione 5 confezioni/scatola	3M™ Ugelli di miscelazione statica per cartucce bicomponenti (PN 08193)
	PN 33995	3M™ Ugello regolabile OEM Match per sigillanti 2K per sigillature ondulate	10 ugelli/confezione 5 confezioni/scatola	3M™ Ugelli di miscelazione statica per cartucce bicomponenti (PN 08193)
	PN 33996	3M™ Ugello OEM Match per sigillanti 2K per sigillature a spruzzo	10 ugelli/confezione 5 confezioni/scatola	3M™ Ugelli di miscelazione statica per cartucce bicomponenti (PN 08193)
	PN 33999	3M™ Kit raccordi aria compressa per riproduzione finiture originali	10 kit/scatola	Compatibile con tutti gli applicatori pneumatici 3M™ per consentire la spruzzatura dei sigillanti



Divisione Prodotti Autocarrozzeria
3M Italia srl
Via Norberto Bobbio 21
20096 Poglieto (MI)
Italia
www.3MItalia.it



Scopri di più sui
prodotti 3M™ per il ripristino delle
sigillature originali di fabbrica

Garanzia, rimedio limitato ed esonero di responsabilità: salvo che una garanzia differente sia specificatamente indicata sulla confezione del prodotto 3M o sulla documentazione del prodotto stesso (nel qual caso prevale tale garanzia), 3M garantisce che ogni prodotto 3M è conforme alle specifiche del prodotto 3M previste nel momento della spedizione del prodotto da parte di 3M. 3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O DERIVANTE DA UNA TRATTATIVA, UNA CONSUETUDINE O UN USO COMMERCIALE. Se un prodotto 3M non è conforme alla relativa garanzia, l'unico ed esclusivo rimedio è, a discrezione di 3M, la sostituzione o la riparazione del prodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto. Le richieste di garanzia devono essere presentate entro un (1) anno dalla data di spedizione da parte di 3M.