

Descrizione del prodotto

3M™ Tan Burnish Pad 3400 è un tampone lucidante per la manutenzione dei pavimenti realizzato in fibra di poliestere con struttura a rete non tessuta. Le fibre sono legate alla struttura del tessuto con un sistema di resina resistente che permea l'intero tampone.

Il design unico e la struttura resistente rendono questi dischi lo standard del settore per prestazioni costanti e di lunga durata.

- Progettato per la lucidatura
- Da utilizzare su macchine per pavimenti ad altissima velocità che operano a 1500 - 3000 giri/min



Applicazioni

Questo prodotto viene utilizzato su macchine per la lucidatura di pavimenti con superfici rivestite. Da utilizzare su pavimenti rivestiti con finiture come piastre di pavimentazione vinilica, piastrelle in vinile, marmo, terrazzo o cemento.

Migliora notevolmente la lucentezza rimuovendo graffi e segni.

Caratteristiche e vantaggi

Il rivestimento uniforme su ogni disco per pavimenti 3M™ riduce il numero di nodi e grumi, eliminando i graffi sui pavimenti e garantendo al contempo una maggiore uniformità e una maggiore durata del tampone.

I tamponi sono reversibili e non subiscono effetti significativi da acqua, detersivi o prodotti per la pulizia normalmente utilizzati per la manutenzione dei pavimenti.

Rigorosi standard di qualità garantiscono un'eccezionale uniformità dello spessore da bordo a bordo e da tampone a tampone, con prestazioni costanti senza oscillazioni del disco o vibrazioni della macchina. Il posizionamento preciso del foro centrale e la rotondità dei dischi contribuiscono inoltre al funzionamento regolare, prolungando la durata del tampone e aiutando a ridurre l'affaticamento dell'operatore.

Imballaggio e marcatura

Ogni cartone deve essere etichettato in modo da identificare il contenuto per nome del prodotto, dimensioni, quantità e produttore. Ogni tampone deve recare stampato il nome del produttore.

Dimensioni standard

I dischi circolari e altre forme sono disponibili in una varietà di dimensioni comuni.

Conservazione

Conservare al chiuso nella confezione originale.

Condizioni di stoccaggio: da +4 °C a +40 °C, al riparo dalla luce solare, nel contenitore originale in un'area interna pulita e asciutta.

Caratteristiche

I valori indicati sono il risultato di prove di laboratorio a titolo illustrativo e non devono essere considerati come un impegno da parte di 3M.

Caratteristiche	Valore
Colore	Beige
Tipo di fibra	Poliestere
Marcatura	3M Tan Burnish su ogni tampone
Spessore	25 mm
Foro centrale	Preforato a 85 mm
Peso	1330 g/m ²
Aggressività	0

Istruzioni per l'uso

Passare uno straccio a secco, uno straccio umido o una lavapavimenti automatica, a seconda delle necessità, per rimuovere lo sporco prima della lucidatura.

Dopo la lucidatura, passare uno straccio per rimuovere i residui.

Risciacquare il pavimento e lasciarlo asciugare prima di riaprirlo al traffico.

Manutenzione e pulizia

1. Rimuovere il disco dalla macchina dopo ogni utilizzo.
2. Risciacquare il disco sotto l'acqua corrente. Evitare che i tamponi sporchi si asciughino prima del lavaggio.
3. I tamponi possono essere lavati con un getto d'acqua utilizzando un ugello a pressione per rimuovere lo sporco. I tamponi possono essere immersi in una soluzione detergente per sciogliere lo sporco incrostato o il prodotto di finitura prima del lavaggio con l'acqua.
4. Appenderli ad asciugare.

Salute e sicurezza

Quando si maneggiano prodotti chimici, leggere le etichette sui contenitori del produttore e le Schede di Sicurezza (SDS) per informazioni importanti relative a salute, sicurezza e ambiente.

[Seguire il link per ottenere le schede SDS dei prodotti 3M su 3M.com/SDS.](https://www.3m.com/SDS)

[Seguire il link per ottenere informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti \(SVHC\).](#)

IMPORTANTE!

- Quando si utilizza qualsiasi attrezzatura, seguire sempre le istruzioni del produttore per un funzionamento sicuro.
- Questo disco per pavimenti è destinato esclusivamente all'uso professionale o industriale.



PERICOLO

Per ridurre i rischi associati all'inalazione o all'esposizione a sostanze contaminanti:

NON utilizzare questo prodotto su materiali contenenti amianto.



AVVERTENZA

Per ridurre i rischi associati all'inalazione o all'esposizione a sostanze contaminanti:

- Assicurarsi che questo prodotto venga utilizzato nelle applicazioni raccomandate con le attrezzature suggerite.
- Non consentire l'uso di questo prodotto da parte di operatori non addestrati.
- Seguire sempre le pratiche di sicurezza standard, compreso l'uso di indumenti protettivi e protezioni per gli occhi adeguati, durante l'utilizzo di questo prodotto.

Informazioni sulla garanzia

Rimedio limitato

Il presente bollettino fornisce solo informazioni tecniche. Gli usi finali dei prodotti raccomandati da 3M sono elencati in ciascun bollettino dei prodotti 3M. Gli usi finali non elencati nei bollettini dei prodotti 3M applicabili non sono in genere coperti dalle garanzie 3M. Per gli usi finali o le applicazioni non raccomandati e/o non coperti da garanzia, gli utenti devono testare e approvare gli usi finali o le applicazioni, assumersi eventuali rischi associati e riconoscere che 3M non ha alcuna responsabilità per tali usi finali o applicazioni. Per qualsiasi domanda relativa alle applicazioni, agli usi finali e alle garanzie, contattare il proprio rappresentante 3M.

Limitazioni di responsabilità

Tutte le questioni relative alla garanzia e alla responsabilità relative a questo prodotto sono regolate dai termini e dalle condizioni di vendita, fatte salve, ove applicabile, le disposizioni di legge vigenti.

3M è un marchio di 3M. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

3M Italia SRL

Commercial Branding and Transportation
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioletto
Italia

© 3M 2026. Tutti i diritti riservati.