



# Bandas de lijado 3M™

## Cubitron™ 3

• 33469 • 33473 • 33478

Ficha técnica

Diciembre 2025

### Descripción de producto

Banda de lijado premium con Grano Conformado a Precisión de 3M (PSG por sus siglas en ingles), diseñada para la eliminación de soldaduras por puntos y otras aplicaciones de desbaste/lijado. Es ideal para trabajos detallados y exigentes como limpieza, desbarbado, difuminado y acabado, así como para trabajar en espacios pequeños y reducidos. Esta banda de lijado puede utilizarse con varios tipos de lijadoras de banda para lijado disponibles en el mercado. Disponible en granos 40+, 60+ y 80+.

### Propiedades típicas físicas y de rendimiento

NOTA: La siguiente información y datos técnicos deben considerarse únicamente representativos o típicos y no deben utilizarse para fines de especificación.

Respaldo	Tela de poliéster
Peso del respaldo	Peso Y
Mineral	Grano Cerámico Conformado a Precisión 3M (PSG)
Unión	Unión de resina
Color	Morado
Granos	40+, 60+, 80+
Longitud de la banda	457mm(18")
Ancho de la banda	12.7mm(1/2")

### Manejo y almacenaje

Se recomienda que todos los productos abrasivos recubiertos se almacenen en condiciones constantes de temperatura y humedad, dentro de los rangos de 18-22°C (64-72 °F) y 50-65 % de humedad relativa. Deben mantenerse alejados de paredes, ventanas o suelos húmedos (o fríos) para evitar una posible absorción de humedad. Asimismo, debe evitarse el almacenamiento junto a fuentes de calor, como tuberías de vapor, radiadores, conductos de aire caliente, hornos, etc. Lo ideal es conservar el producto en su embalaje original hasta que esté listo para su uso. La vida útil es de 5 años en esas condiciones.

Siempre que sea posible, el lijado debe realizarse en un área bien ventilada y se recomienda encarecidamente utilizar gafas de protección adecuadas, mascarilla contra el polvo y guantes. Las almohadillas no deben modificarse de ninguna manera. Deben utilizarse únicamente en su tamaño y forma originales, tal como se suministran.

Las bandas de lima 3M™ Cubitron 3 son SOLO PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.

# Bandas de lijado 3M™ Cubitron™ 3

• 33469 • 33479 • 33484 • 33473 • 33480 • 33485 • 33478 • 33481 • 33486 •

No. Parte	Descripción del producto	Cantidad
33469	Bandas de lijado 3M™ Cubitron™ 3 40+, 1/2 in x 18 in (12.7 mm x 457.2 mm)	10 Bandas/Carton, 5 Cartones/Caja
33473	Bandas de lijado 3M™ Cubitron™ 3 60+, 1/2 in X 18 in (12.7 mm x 457.2 mm)	10 Bandas/Carton, 5 Cartones/Caja
33478	Bandas de lijado 3M™ Cubitron™ 3 80+, 1/2 in x 18 in (12.7 mm x 457.2 mm)	10 Bandas/Carton, 5 Cartones/Caja

## Aplicaciones clave

- Perforación de soldaduras por puntos
- Nivelación/desbaste de soldaduras MIG
- Desbarbado
- Eliminación de óxido y limpieza
- Eliminación de pintura/recubrimientos

## Información técnica:

La información técnica, la orientación y otras declaraciones contenidas en este documento o proporcionadas por 3M se basan en registros, pruebas o experiencia que 3M considera confiables, pero no se garantiza la exactitud, integridad y representatividad de dicha información. Dicha información está destinada a personas con conocimientos y habilidades técnicas suficientes para evaluar y aplicar su propio juicio informado a la información. No se concede ni se implica ninguna licencia en virtud de ningún derecho de propiedad intelectual de 3M o de terceros con esta información.

## Selección y uso del producto

Muchos factores que escapan del control de 3M y que están únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado y adecuado para la aplicación del cliente, incluida la realización de una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo y la revisión de todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). El incumplimiento de la evaluación, selección y uso adecuados de un producto de 3M y de los productos de seguridad adecuados, o del incumplimiento de todas las normas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y/o daños a la propiedad.

## Garantía, limitación de reparación y exención de responsabilidad:

A menos que se indique específicamente una garantía diferente en el empaque del producto 3M aplicable o en la documentación del producto (en cuyo caso rige dicha garantía), 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones del producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O QUE SURJA DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, entonces la única y exclusiva reparación es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o el reembolso del precio de compra.

## Limitación de responsabilidad:

A excepción de la limitación de reparación indicada anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja o esté relacionado con el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios u oportunidades comerciales), independientemente de la teoría legal o equitativa afirmada, incluyendo, pero no limitado a, garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

# Bandas de lijado 3M™ Cubitron™ 3

• 33469 • 33479 • 33484 • 33473 • 33480 • 33485 • 33478 • 33481 • 33486 •

---

**Nota:** Esta hoja técnica puede ser modificada sin previo aviso. Para obtener más información, por favor contacte al Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de la División de Reparación Automotriz o consulte la Ficha de Datos de Seguridad (SDS) en el sitio web de 3M ([www.3m.com.mx](http://www.3m.com.mx)) si corresponde.

---



Automotive Aftermarket Division  
Argentina - 0800 222 6342 - [atencionconsumidor@mmm.com](mailto:atencionconsumidor@mmm.com)  
Chile - 600 300 3636 - [atencionconsumidor@mmm.com](mailto:atencionconsumidor@mmm.com)  
Colombia - 601 514 3380 - [3mhelps.co@mmm.com](mailto:3mhelps.co@mmm.com)  
Perú - 500 7100 - [3mproductos.cc@mmm.com](mailto:3mproductos.cc@mmm.com)  
México - 800 120 3636 - [3mproductos.mx@mmm.com](mailto:3mproductos.mx@mmm.com)  
Brasil - 0800 013 2333 - [falecoma3m@mmm.com](mailto:falecoma3m@mmm.com)

3M, Hookit y Stikit son marcas registradas de 3M Company  
© 3M 2025 Todos los derechos reservados