



Cubitr^{on}™ 3
Performance Abrasives

Entre em uma nova era de desempenho abrasivo


**Faça mais com menos esforço:
Abrasivos 3M™ Cubitr^{on}™ 3
para funilaria.**

O grão de formato preciso redesenhado ajuda na remoção de mais material com mais rapidez, aumentando a produtividade.




A Evolução dos Grãos de Formato Preciso

Transformando como o trabalho é realizado.




Mais recente evolução do Grão de Precisão 3M™ Cubitron™ 3

Grão cerâmico de alta precisão, reprojetoado com base em uma inovação exclusiva no formato do grão, com lados curvos. Essa tecnologia contribui para maior produtividade e redução dos custos gerais de lixamento.




Grão de Alta Precisão Redesenhado

Os discos de corte são fabricados com o Grão de Precisão 3M™ Cubitron™ 3 redesenhado, em conjunto com a tecnologia patenteada de ligação molecular para melhorar ainda mais o desempenho.



Grão de Formato Preciso 3M

A 3M foi pioneira no desenvolvimento de grãos de precisão com tecnologia de microrreplicação, criando estruturas com picos afiados e consistentes que cortam o metal com mais eficiência — proporcionando corte mais frio, rápido e durável em comparação aos grãos abrasivos convencionais.



Abrasivo Cerâmico Convencional

Os grãos cerâmicos abrasivos convencionais tendem a “arranhar” o metal, causando o acúmulo de calor na peça e no abrasivo, o que resulta em um corte mais lento e uma vida útil mais curta do abrasivo em comparação com nossos mais recentes grãos de formato preciso.

Correias Abrasivas 3M™ Cubitron™ 3

Usada com a Lixadeira de Correia 3M™, remove facilmente rebites e pontos de solda

Taxa de corte
maior em até

80%*

Remoção de
material maior
em até

50%*



Correias Abrasivas 3M™ Cubitron™ 3



Detalhes do Produto (10/embalagem)	40+	60+	80+
1/2 pol. x 18 pol. (12,7 mm x 457,2 mm)	33469	33473	33478

Lixadeira de Correia 3M™ para Funilaria



Detalhes do Produto	Número da Peça
18 pol. (457 mm)	33575

* Com base em testes automatizados internos da 3M em comparação com as Correias Abrasivas 3M™ Cubitron™ II

Disco de Fibra 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™

Projetado para um corte mais frio do que os Discos de Fibra 3M™ Cubitron™ II Roloc™ anteriores*

Taxa de corte maior em até


40%*

Remoção de material maior em até

20%*



Disco de Fibra 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™



Detalhes do Produto (15/embalagem)	36+	60+	80+
2 pol. (50 mm)	33489	33490	33491

Pistola 3M™ Roloc™



Detalhes do Produto	Número da Peça
2 pol. (50 mm)	33577

* Com base em testes automatizados internos da 3M em comparação com os Discos de Fibra 3M™ Cubitron™ II Roloc™

Discos de Fibra 3M™ Cubitron™ 3

Duram mais, removem mais material e precisam de menos trocas do que os Discos de Fibra 3M™ Cubitron™ II*

Taxa de corte maior em até

50%*

Remoção de material maior em até

40%*



Discos de Fibra 3M™ Cubitron™ 3



Detalhes do Produto (5/embalagem)	36+	60+	80+
7 pol. x 7/8 pol. (180 mm x 22 mm)	33496	33497	33498

* Com base em testes automatizados internos da 3M em comparação com os Discos de Fibra 3M™ Cubitron™ II

Discos de Corte 3M™ Cubitron™ 3

Corte rápido e desempenho duradouro para melhorar a produtividade nos processos de corte nas oficinas de funilaria

Taxa de corte maior em até

40%*

Remoção de material maior em até

40%*



Discos de Corte 3M™ Cubitron™ 3



Detalhes do Produto (5/pacote)	Tamanho da Haste	Número da Peça
3 pol. x 1/25 pol. (75 mm x 1 mm)	3/8 pol. (9,53 mm)	33458
4,5 pol. x 1/25 pol. (115 mm x 1 mm)	7/8 pol. (22,2 mm)	33463


Máquina de Disco de Corte 3M™



Detalhes do Produto	Número da Peça
3 pol. (75 mm)	33579

* Com base em testes automatizados internos da 3M com os Discos de Corte 3M™ Cubitron™ II

Abrasivos e Ferramentas 3M™ Cubitron™ 3

Correias Abrasivas 3M™ Cubitron™ 3				
	Número da Peça	Tamanho	Grão	Quantidades
	33469	1/2 pol. x 18 pol. (12,7 mm x 457,2 mm)	40+	10/Embalagem, 5 Embalagens Caixa
	33473	1/2 pol. x 18 pol. (12,7 mm x 457,2 mm)	60+	10/Embalagem, 5 Embalagens Caixa
	33478	1/2 pol. x 18 pol. (12,7 mm x 457,2 mm)	80+	10/Embalagem, 5 Embalagens Caixa
Lixadeira de Correia 3M™				
	Número da Peça	Tamanho	Grão	Quantidades
	33575	18 pol. (457 mm)	-	1/Caixa
Discos de Corte 3M™ Cubitron™ 3				
	Número da Peça	Tamanho	Tamanho da Haste	Quantidades
	33458	3 pol. x 1/25 pol. (75 mm x 1 mm)	3/8 pol. (9,53 mm)	5/Pacote, 6 Pacotes/Caixa
	33463	4,5 pol. x 1/25 pol. (115 mm x 1 mm)	7/8 pol. (22,2 mm)	5/Pacote, 6 Pacotes/Caixa
Máquina de Disco de Corte 3M™				
	Número da Peça	Tamanho	Tamanho da Haste	Quantidades
	33579	3 pol. (75 mm)	-	1/Caixa
Discos Abrasivos de Fibra 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™				
	Número da Peça	Tamanho	Grão	Quantidades
	33489	2 pol. (50 mm)	36+	15/Embalagem, 6 Embalagens/Caixa
	33490	2 pol. (50 mm)	60+	15/Embalagem, 6 Embalagens/Caixa
	33491	2 pol. (50 mm)	80+	15/Embalagem, 6 Embalagens/Caixa
Pistola 3M™ Roloc™				
	Número da Peça	Tamanho	Grão	Quantidades
	33577	2 e 3 pol. (50 e 75 mm)	-	1/Caixa
Disco de Fibra 3M™ Cubitron™ 3				
	Número da Peça	Tamanho	Grão	Quantidades
	33496	7 pol. x 7/8 pol. (180 mm x 22 mm)	36+	5/Embalagem, 5 Embalagens/Caixa
	33497	7 pol. x 7/8 pol. (180 mm x 22 mm)	60+	5/Embalagem, 5 Embalagens/Caixa
	33498	7 pol. x 7/8 pol. (180 mm x 22 mm)	80+	5/Embalagem, 5 Embalagens/Caixa



Aviso legal: Para obter informações adicionais, incluindo informações importantes sobre segurança e garantia relacionadas aos produtos 3M da Divisão de Reparação Automotiva, acesse o site go.3m.com/funilaria-e-pintura **Apenas para uso industrial/ocupacional. Não destinado à venda ou uso por consumidores.**

Divisão de Reparação Automotiva
3M Brasil

Rod. Anhanguera, s/n - Nova Veneza,
Sumaré - SP, 13181-900, Brasil

3M, Roloc e Cubitron são marcas comerciais da 3M Company. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.
Recicle. Impresso no Brasil.

© 3M 2026. Todos os direitos reservados. 60-4405-0302-1