

Kleuropties voor lenzen

Weet u niet zeker welk type veiligheidsbril voor u geschikt is? Wanneer u de potentiële gevaren in uw werkomgeving en het benodigde niveau van oogbescherming hebt vastgesteld, kunt u gaan nadenken over andere prestatiekenmerken zoals de coating en de kleur van de glazen om de veiligheid verder te verbeteren.



HELDER

Veiligheidsbrillen met de hoogste helderheid en kleurherkenning.



GEPOLARISEERD

Gepolariseerde brillen verminderen de lichtdoorlatendheid, schittering en weerkaatsing van het licht.



VERMILJOENROOD

Deze getinte brillen helpen het contrast en de scherpste te verbeteren.



GRIJS

Grijs getinte veiligheidsbrillen verminderen de totale helderheid van het visuele licht.



MIDDENBRUIN

Veiligheidsbrillen met een middenbruine kleur verminderen de lichtdoorlatendheid, waardoor doorgaans een goede kleurweergave mogelijk is.



LICHTBRUIN

Lichtbruin gekleurde veiligheidsbrillen bieden extra comfort in kunstmatige heldere omstandigheden.



BINNEN/BUITEN

Getinte veiligheidsbrillen voor binnen en buiten verminderen enigszins de totale lichtdoorlatendheid voor wisselende omstandigheden.



AMBER

Gele veiligheidsbrillen verhogen het contrast door mistig en blauw gekleurd licht te filteren.



GROENE INFRAROEDFILTER

Groen infrarood getinte veiligheidsbrillen verminderen de infraroodstraling.



ORANJE

Oranje gekleurde brillen verminderen blauw licht in specifieke toepassingen.



GESPIEGELD


Gespiegelde veiligheidsbrillen weerkaatsen lichtbronnen en helpen zo de helderheid te verminderen.

Opties voor lenscoating



3M™ Scotchgard™ condenswerende coating

Biedt 11 keer langer weerstand tegen beslaan dan traditionele 3M anti-condenscoatings en blijft effectief tot 25 wasbeurten met water*. De coating is getest volgens EN168 N & K op anti-condens- en krasbestendigheid en voldoet aan de eisen voor anti-condensprestaties (X) van ANSI/ISEA Z87.1-2020.



3M™ Anti-Fog Plus condenswerende coating

Biedt 11 keer langer weerstand tegen beslaan dan traditionele 3M anti-condenscoatings en blijft effectief tot 10 wasbeurten met water*. De coating is getest volgens EN168 N op anti-condensprestaties en voldoet aan de eisen voor anti-condensprestaties (X) van ANSI/ISEA Z87.1-2020.

3M™ condenswerende coating

Gecoate lenzen om problemen met het beslaan van lenzen tot een minimum te beperken.

Tabel praktische coatingprestaties

Coating	EU-markering	Krasbestendigheid	Anticondens prestaties
AS		++	-
AS+	K	+++	-
AS/AF		+	+
SGAF	KN	++	+++
AF			++
AF+	N		+++

Wilt u meer weten over 3M anti-condenscoatings? Download de infographic:



* Gebaseerd op interne tests van 3M met wascycli in kraanwater, gevolgd door anti-condenstests volgens de EN168-testmethode.

Aanvullende informatiebronnen

Ontdek ons volledige assortiment veiligheidsbrillen en waar u deze kunt kopen in de online productcatalogus.

