



3M™-gecertificeerde geavanceerde opleiding voor installateurs van raamfolie voor gebouwen, inclusief eindexamen

In ons opleidingscentrum bieden wij een uitgebreide combinatie van theoretische kennis en praktijkgerichte trainingen op het gebied van glasfolies voor gebouwen. U leert niet alleen de technieken voor het professioneel aanbrengen van deze folies, maar krijgt ook inzicht in de projectplanning, voorbereiding en uitvoering van uiteenlopende toepassingen. Zo bent u optimaal voorbereid om projecten efficiënt, kwalitatief en volgens de geldende normen uit te voeren.

Voorwaarden voor deelname:

- Minimaal twee jaar aantoonbare praktijkervaring als actief installateur van raamfolies voor gebouwen.
- Werkzaam als zelfstandig ondernemer of in dienst bij een gespecialiseerd foliebedrijf.
- Beschikt over basiskennis van raamfolies, waaronder producteigenschappen, productverschillen, toepassingsmogelijkheden en de invloed van externe factoren op verwerking en prestaties van de folie.
- Ervaring met het aanbrengen van folies op grotere glasoppervlakken en het verwerken van volledige materiaalbreedtes strekt tot aanbeveling.

Leerdoelstellingen:

- Ramen en kozijnen correct voor te bereiden en te reinigen voorafgaand aan de installatie van raamfolies;
- Raamfolies professioneel en foutloos aan te brengen, zonder waterbellen, vouwen, stofinsluitingen of andere installatiegebreken;
- Grote folieoppervlakken veilig en efficiënt te verwerken met behulp van aansluit technieken;
- De 180°-rotatiemethode correct toe te passen tijdens montage;
- Risicovrije snijtechnieken op glas toe te passen
- Zonwerende folies op de juiste wijze af te werken met randafdichting;
- Veiligheidsfolies correct af te werken met randverlijming (IPA-methode);
- Building Window Films (BWF) op een veilige en vakkundige manier te verwijderen;
- De materialen te selecteren die aansluiten bij de technische en functionele eisen van een project;
- De beoordelingscriteria en certificeringseisen te begrijpen en toe te passen binnen het certificeringstraject, bestaande uit een erkende opleidingsmodule en een aansluitende projectacceptatie.

- Kennis van de beoordelingscriteria en eisen voor certificering (gecombineerde procedure van erkende opleidingsmodule en daaropvolgende projectacceptatie)

Duur van de opleiding: 3 dagen

Start: 1e dag, om 9.00 uur

Einde: 3e dag, ca. 17.00 uur

Trainingsprogramma:

Dag 1: Theorie en demonstratie door de trainer in de ochtend, praktijk in de middag

Dag 2: Oefenen

Dag 3: Theoretische en praktische toets

Tijdens de opleiding verdiepen deelnemers zich in de technische, wettelijke en praktische vereisten voor het werken met raamfolies voor gebouwen. Daarnaast maken zij zich alle relevante verwerkingstechnieken eigen die nodig zijn voor een professionele uitvoering op locatie.

Op de derde opleiding dag worden de aangeleerde vaardigheden in de praktijk beoordeeld aan de hand van gestandaardiseerde oefeningen. Daarnaast wordt de theoretische kennis getoetst middels een schriftelijk examen.

Na afloop ontvangt iedere deelnemer een persoonlijke feedbacksessie, waarin de behaalde resultaten worden besproken. Tijdens deze evaluatie worden sterke punten en verbeterpunten in kaart gebracht en worden gerichte aanbevelingen gedaan voor verdere ontwikkeling. Hiermee wordt geborgd dat de vereiste methodische vaardigheden aan het einde van de opleiding aanwezig zijn. Het verder ontwikkelen en verfijnen van deze vaardigheden vereist vervolgens regelmatige toepassing in de praktijk.

Deelnemers die de beoordeling met succes afronden, ontvangen het certificaat **Endorsed Building Window Film Installer.**

3M™

Het succesvol behalen van dit certificaat is één van de voorwaarden voor de 3M Select-certificering van het gespecialiseerde bedrijf. Daarnaast is een bedrijfsaudit van het betreffende bedrijf vereist.

De certificering van het gespecialiseerde bedrijf als 3M™ Certified Building Window Film Installer (voorwaarde: minimaal één gecertificeerde 3M™ Endorsed Building Window Film Installer binnen het bedrijf) wordt toegekend op basis van een daadwerkelijk uitgevoerd project. De kwaliteit van dit project wordt minimaal drie weken na uitvoering beoordeeld.

Behandelde foliesoorten:

- 3M™ Prestige-serie
- 3M™ Silver-serie
- 3M™ Standard Safety Films

Let op

Deze training is specifiek gericht op medewerkers van gespecialiseerde bedrijven binnen de folieverwerkingssector.

- Het maximale aantal deelnemers bedraagt 4 per trainingssessie. De training gaat door bij minimaal 3 deelnemers.

- Wij verzoeken u de factuur uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van het evenement te voldoen. Inschrijvingen waarvoor de betaling niet tijdig is ontvangen, worden geannuleerd en de beschikbare plaatsen worden aan andere deelnemers toegewezen.
- Annuleren is kosteloos mogelijk tot 14 dagen vóór de start van het evenement. Bij latere annulering wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

