




FASARA™

Glass Finishes

2026 New Products with Special Matte Coating

特殊マットコーティングの特徴



低反射性

従来のフィルムに見られた光沢の原因となる鏡面反射を極力抑え、拡散反射させることで、深みのある上質なマット調の質感を実現。



高い採光性

顔料で光を遮断する方法ではなく、透明性の高い特殊マット素材で入射光を効率的に拡散。十分な透過光量を確保し、室内の明るさを最大限に引き出します。



高い目隠し性

特殊マットコーティング技術により光の散乱特性を制御し、像形成を効果的に抑制。光のみを透過させ、像を強くぼかすことで高い目隠し性能を実現。



サンプル請求はこちら

実際のデザインは、サンプルにてご確認ください。
16時までのご依頼分は、当日出荷します。
URL : https://go.3M.com/fasara_sample



2026年10月発売の 3M™ ファサラ™ ガラスフィルムには、フィルム基材に使用済みペットボトル由来の再生PETを80%、ポリエステル剥離フィルムには使用済みペットボトル由来の再生PETを約94%使用しています。
対象製品には ♻️80%のマークがついています。

Premium Matte

SH2MAMT

明るさを確保しながら、優れた目隠し効果

独自のマットコーティング技術により、これまでにない上質でマット調の質感を実現した革新的なガラスフィルムです。高い可視光線透過率により空間の明るさを確保しながら、優れた目隠し効果を発揮します。採光性とプライバシー性を高次元で両立した、新発想のガラスフィルムです。




フロストタイプ



プレミアムマット SH2MAMT NEW 〇80%



マットクリスタル2 SH2MACRX2



ローザンヌ SH2EMLA

ホワイトタイプ



ミルキーミルキー SH2MAMM



ガラス SH2MAGL



ミルキーホワイト SH2MAML




DICHROIC Matte

DF-MT Blaze / DF-MT Chill

空間を彩る、マットで柔らかな色彩変化

ダイクロイックは、差し込む光や見る角度によってさまざまに表情を変えるガラス用の意匠フィルムです。3M独自の薄膜積層技術が生み出す美しい光彩は、金属的な反射とは異なる、柔らかく優雅な輝きを空間にもたらしめます。ラインアップは、Blaze(ブレイズ)とChill(チル)の2タイプです。



DF-MT Blaze 〇80% フィルム面 DF-MT Chill 〇80% フィルム面

マットタイプ NEW			透過タイプ		
DF-MT Blaze / Chill 〇80%			DF-PA Blaze / Chill		
内装用途	内貼り	外貼り	内装用途	内貼り	外貼り
○	○	×	○	×	○

タイプによって施工可能場所が異なりますのでご注意ください。



DF-MT Blaze 〇80% ガラス面 DF-MT Chill 〇80% ガラス面

フィルム面はマット調、ガラス面はガラス本来の光沢感を活かした仕上がりとなり、それぞれ異なる印象を演出します。実際のデザインは、サンプルにてご確認ください。
〇80% ……フィルム基材に使用済みペットボトル由来の再生PETを80%使用した製品です。

製品仕様

名称	製品番号	フィルム全厚 被膜厚(μm)	PET 基材厚 (μm)	透明フロートガラス(3mm厚) 貼付時										ロール幅 (mm)	ロール長さ (m)	国土交通大臣 不燃認定番号	飛散 防止	UV カット	反射 光害 対策	外貼 可
				遮蔽 係数	日射熱 取得率	日射			可視光		紫外線 透過 (%)	熱貫流 率 (W/m²K)								
						反射 (%)	透過 (%)	吸収 (%)	反射 (%)	透過 (%)										
プレミアムマット	SH2MAMT	89	50	0.75	0.66	19.7	58.3	22.0	23.2	62.0	0.0	6.2	1270	30	NM-2017	◎	○			
ダイクロイックマット ブレイズ	DF-MT Blaze	140	50	0.58	0.51	36.2	44.2	19.6	35.3	52.9	0.0	6.2	1270	30	—	○*	○			
ダイクロイックマット チル	DF-MT Chill	136	50	0.59	0.52	35.7	44.9	19.5	89.5	7.7	0.0	6.2	1270	30	—	○*	○			

測定方法は、JIS A 5759:2016に基づいています。データは2026年9月時点のものです。その他、用語の詳細な説明については、3M™ ガラスフィルム見本帳をご確認ください。

◎：JIS A 5759の「衝撃破壊対応ガラス飛散防止フィルム」および「層間変位破壊対応ガラス飛散防止フィルム」に適合するもの

○：ガラスの飛散を低減する効果があるもの ※JIS A 5759の「衝撃破壊対応ガラス飛散防止フィルム」に適合するもの



スリーエム ジャパン株式会社

go.3M.com/FASARA_info

3M、FASARA、ファサラは、3M社の商標です。

Please Recycle. Printed in Japan.
© 2026, 3M. All Rights Reserved.
GLA-302-A

カスタマーコンタクトセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-123

9:00-12:00、13:00-17:00 / 月～金
(土日祝年末年始は除く)