

Produktbeschreibung

Das 3M™ Eraser Polierpad 3600 ist ein Polierpad für die Bodenpflege aus Polyesterfasern in einer offenen Konstruktion.

Die Fasern sind gleichmäßig im gesamten Pad verteilt und mit einem haltbaren Klebstoff verbunden. Das einzigartige Design und die robuste Konstruktion machen diese Pads zum Industriestandard für gleichbleibende Leistung und lange Lebensdauer.

- Konzipiert für das Polieren von Hartböden
- Zur Verwendung mit High-Speed-Bodenmaschinen mit hoher Drehzahl (1500 – 3000 U/min)



Anwendungsbereiche

Dieses Produkt wird auf motorbetriebenen Bodenmaschinen zum Polieren beschichteter Bodenflächen verwendet. Zur Verwendung auf versiegelten Bodenbelägen wie Vinylbahnen, -fliesen, Marmor, Terrazzo oder Beton.

Entfernt schwarze Spuren und stellt den Glanz mit wenigen Durchgängen wieder her, wobei weniger Staub entsteht.

Besondere Merkmale

Die gleichmäßige Beschichtung des gesamten 3M™ Polierpads reduziert die Anzahl von Knoten und Klumpen, wodurch Kratzer auf dem Boden vermieden werden und gleichzeitig eine höhere Gleichmäßigkeit sowie eine längere Lebensdauer des Pads gewährleistet werden.

Die Pads sind beidseitig verwendbar. Sie werden durch Wasser, Reinigungsmittel oder Reinigungschemikalien nicht wesentlich beeinträchtigt. Strenge Qualitätsstandards sorgen für eine außergewöhnlich gleichmäßige Dicke von Rand zu Rand und von Pad zu Pad, was zu einer gleichbleibenden Leistung ohne Pad-Unwucht oder Maschinenvibrationen führt. Die präzise Platzierung des Zentrierlochs und die Rundheit der Pads tragen ebenfalls zum reibungslosen Betrieb bei, was die Lebensdauer der Pads verlängert und dazu beitragen kann, die Ermüdung des Bedieners zu verringern.

Verpackung

Jeder Karton ist so gekennzeichnet, dass der Inhalt anhand des Produktnamens, der Größe, der Menge und des Herstellers identifiziert werden kann.

Standardgrößen

Diese Pads sind in einer Vielzahl von gängigen Größen und Formen erhältlich.

Lagerung

Lagerbedingungen: +4°C bis 40°C, in der Originalverpackung in einer sauberen und trockenen Umgebung mit Schutz vor direkter Sonneneinwirkung.

Eigenschaften

Nachstehende Daten, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf Laboruntersuchungen, eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden.

Eigenschaft	Wert
Material	Polyester
Gewicht	1100 g/m²
Dicke	25 mm
Zentrierloch	Vorgestanzt bei 85 mm
Kennzeichnung	3M
Farbe	Rosa

Anwendungshinweise

Hinweis: Der Boden muss vor dem Trockenpolieren sauber, schmutzfrei und trocken sein.

1. Befestigen Sie ein sauberes Bodenpad an der Maschine.
2. Vor dem Polieren den Boden staubwischen oder feucht wischen.
3. Den Boden in 2 Durchgängen polieren.
4. Um Rückstände zu entfernen, den Boden staubwischen.
5. Das Pad abnehmen und reinigen.

Pflege des Polierpads

- Nach jedem Gebrauch das Pad von der Maschine nehmen.
- Schmutz und Ablagerungen unter fließendem Wasser abspülen. Der Schmutz darf nicht eintrocknen.
- Das Pad kann mit einer Drucksprühdüse abgespritzt werden, um Verschmutzungen zu entfernen. Das Pad kann vor dem Abspritzen in einer Reinigungslösung eingeweicht werden, um festsitzende Verschmutzungen anzulösen.
- Das Pad zum Trocknen aufhängen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Benutzung von Chemikalien die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und/oder dem Sicherheitsdatenblatt.

[Siehe Sicherheitsdatenblätter \(SDB\)-Suche](#)

[Siehe SVHC-Suche für Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen in Erzeugnissen](#)

- Befolgen Sie bei der Benutzung von Maschinen die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen des Maschinenherstellers.
- Dieses Pad ist nur für den professionellen oder industriellen Gebrauch bestimmt.



GEFAHR

Um die Risiken im Zusammenhang mit dem Einatmen oder der Exposition gegenüber Schadstoffen zu reduzieren: Verwenden Sie dieses Produkt NICHT auf Materialien, die Asbest enthalten.



VORSICHT

Um die Risiken im Zusammenhang mit dem Einatmen oder der Exposition gegenüber Schadstoffen zu reduzieren:

- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt in den empfohlenen Anwendungen mit der genannten Ausrüstung verwendet wird.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht von ungeschulten Bedienern verwenden.
- Befolgen Sie stets die üblichen Sicherheitspraktiken, einschließlich des Tragens geeigneter Schutzkleidung und Augenschutzes, während Sie dieses Produkt verwenden.

Wichtige Hinweise

Diese Produktinformation enthält nur technische Informationen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Die von 3M empfohlenen Endanwendungen sind in jeder Produktinformation aufgeführt. Endanwendungen, die nicht in der Produktinformation aufgeführt sind, unterliegen nicht den 3M Garantien.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bei Fragen zu Endanwendungen und Garantien wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Vertreter. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M (Schweiz) GmbH bzw. der 3M Österreich GmbH ausgeschlossen.

© 3M 2026. Alle Rechte vorbehalten.

3M und Scotch-Brite sind eingetragene Marken der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

3M Deutschland GmbH

Commercial Branding and Transportation
Carl-Schurz-Str.1
D-41453 Neuss

3M Österreich GmbH

Commercial Branding and Transportation
Am Europlatz 2
1120 Wien

3M (Schweiz) GmbH

Commercial Branding and Transportation
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon