

JP-SIBG-PB-006289_2
(JEPM-6005-1)

改訂 1 2026/09/4

3 M™ 漏水検知システム
終端キット TR-820
製品仕様書

初版発行日

2014/09/01

スリーエム ジャパン株式会社

電力マーケット技術部

作成：スリーエム ジャパンイノベーション株式会社
電力マーケット技術部

適用範囲：3 M™ 漏水検知システム 終端キット TR-820 に適用する

用途：本キットは漏水センサー断線警報機能を有する漏水検知器に使用するもので、漏水検知器に接続した漏水センサーの終端に取り付ける

仕様：抵抗	820 k Ω
使用周囲温度	-15℃～50℃
使用周囲湿度	95%RH以下
外形寸法	付図（E4-1100-0248）参照
質量	約8 g


付属品：絶縁被覆付き圧着接続子（1.0～3.0 ϕ ）2個
取扱説明書

適用漏水検知器：WR-NA、WR-M12-NW

適用センサー：B-3P、S-1F、S-1FP

本仕様書に記載されていない事項については保証の対象外とさせていただきます。また本仕様書に定める事項を満たさない弊社起因による不良品が認められた場合には、当該不良品の出荷後6か月以内に限り、両社協議の上、不良品と同数量の該当製品を提供すること、もしくは不良品と同額の金銭により補償することとします。それ以外の責についてはご容赦いただきます。

以上



キャップ : 白色塩化ビニル
 リード線外被 : 透明塩化ビニル
 リード線心線 : ステンレス (SUS304)
 $\phi 0.3 \times 12$ 本撚り

図 番	E4-1100-0248-A
名 称	終端キット TR-820 外形図
スリーエム ジャパン株式会社	