



1100 fül dugó

Műszaki adatlap



3M™ 1100 fül dugó
3M™ 1110 zsinóros fül dugó

Jellemző tulajdonságok

- Lágy, eldobható, poliuretán fül dugók, melyek extra kényelmet biztosítanak.
- Kúp alakú formájának köszönhetően a legtöbb hallójáratba illeszkedik.
- Lágy, hypo-allergén anyag.
- Narancssárga színe jobb láthatóságot biztosít és megkönnyíti a biztonsági ellenőrzést.

Alkalmazások

A 3M 1100/1110 fül dugók számos iparágban használhatók, ahol a dolgozók zajártalomnak vannak kitéve, mint pl:

- Fémfeldolgozó ipar
- Gépjárműgyártás
- Textilipar
- Építőipar
- Repülőipar
- Faipar
- Nyomda

Jóváhagyások

A 3M 1100/1110 fül dugók megfelelnek a 89/686/EEC Európai Direktíva 10 cikkelye szerinti alapvető biztonsági követelményeknek.

A terméket az EN352-2:1993 szabvány szerint tesztelték és CE jelölést visel.

Anyagok

A 3M 1100/1110 fül dugók gyártása során a következő anyagokat használták fel:

- Fül dugók - poliuretán hab
- Zsinór - poliészter

Zajcsillapítási tényező

A 3M1100/1110 fül dugók csillapítási adatai (EN24869-1 szabvány szerint)

F(Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	20,8	24,8	29,7	32,9	31,4	32,9	40,6	42,5
sf (dB)	5,4	5,3	6,0	5,5	6,0	2,6	2,8	4,4
Mf-sf (dB)	15,4	19,5	23,7	27,4	25,4	30,3	37,8	38,1



SNR = 31 dB H = 31 dB M = 27 dB L = 24 dB

Információ

A termékre vonatkozó információkat a csomagoláson is fel kell tüntetni. A csomagolás megfelel az EN352-2 szabvány előírásainak. A szabvány másolata beszerezhető a Nemzeti Szabványügyi Testülettől.

Behelyezési utasítás

A fül dugókat az alábbi ábra szerint kell a hallójáratba behelyezni. Ha a fül dugók kilazulnak, figyelmesen helyezze vissza azokat.



Karbantartás:

A fül dugók egyszer használatosak, minden használat után cserélje le azokat egy új párra.



3M Hungária Kft.

1138 Budapest

Váci út 178.

Tel: 1-270-7713

Fax: 1-320-0951

e-mail: munkabiztonsag.hu@mmm.com

honlap: www.3m.com/hu/munkabiztonsag