

3M Piezo Inkjet Systems

3M Scotchcal™ Perforated Window Film 8173 FICHE DE PRODUIT IJ8173

Pour la production de graphiques publicitaires à „transparence“. Le graphique est visible de l'extérieur sans gêner la vue des personnes présentes à l'intérieur.

	Caractéristiques	Propriétés
Produit	No d'article Largeur Longueur Epaisseur (film, adhésif) Diamètre des perforations	8173 137 cm 50 m 0.16 – 0.18 mm 1.5 mm
Film	Film coulé Face avant blanche, arrière noire Papier de protection Adhésif transparent, détachable, sensible à la pression	- Avec système de perforations breveté pour publicité à vision unique sur vitres (50 % de la surface est perforée, sans film) - Papier à revêtement polyéthylène des 2 côtés (135g/m ²) - Collage: Observer les instructions d'application 3M - Températures d'application: minimum +12°C, maximum: +38 ° C; résistance à la température: - 34° C - + 65° C
Paramètres de l'imprimante	Les paramètres de l'imprimante différent selon le système. Vous trouverez des valeurs établies dans la documentation technique de votre système d'encre ou contactez le fournisseur de votre système.	Des valeurs établies existent pour les séries d'encres suivantes : (liste non exhaustive) 3M Piezo Ink Jet série 1500 (Garantie 3M MCS) 3M Piezo Ink Jet série 6800 (Garantie 3M MCS) 3M Piezo Ink Jet série 2600 (Garantie 3M MCS) Vous trouverez d'autre profils d'impression sous www.scotchcal.ch , sélecteur de couleur (Garantie 3M MCS)
Durabilité	Garantie 3M MCS: 1 année (laminage de protection indispensable)	- La résistance aux UV et l'adhérence sont garanties en cas d'exposition verticale aux influences atmosphériques. - Laminage ce protection Scotchcal 8914i ou laque claire 1920* Les directives de collage pour 8171/8914i doivent absolument être respectées. Le laminage de protection doit être appliqué soit avec un débordement ou scellé avec le laminage Scotchcal 8914i ou Scotchcal 100/3669.
Particularités	Laminage: Attention: Quantité max. d'encres	Laminage à froid ou à env. 50° C. Condition: séchage à coeur du graphique sans solvant. *Pour protéger contre la saleté et obtenir une transparence optimale, nous recommandons de toujours utiliser le laminage de protection 8914/i. Lors de l'enlèvement du film, le chauffage des vitres ou les couches antiréfléchissantes peuvent être endommagés. Quantité maximale d'encres CMYK conseillée: 280 %

Les caractéristiques et les propriétés de produit sont extraites de nos informations techniques. Pour d'autres informations concernant la qualification, la garantie ainsi que la responsabilité éventuelle, les informations de produits correspondantes font foi.

3M (Suisse) SA, Image Graphics

Eggstrasse 93 – Case postale - 8803 Rüschlikon

Tél. 044/724 91 61 – Fax 044/724 94 90 – imagegraphics-ch@mmm.com

- www.scotchcal.ch

Août 2004