

3 Scotchcalä Folien

3M Scotchcal Schutzlaminat 8914i

DATENBLATT SC 8914i

Transparentes, glänzendes, Hochleistungs-Schutzlaminat, UV-beständig und vergilbungsfrei. Entwickelt für den Schutz der gelochtem Fensterfolie Scotchcal 8173. Ermöglicht die Durchsicht von Fahrzeug- und Fensteranwendungen auch im nassen Zustand.

	Eigenschaften	Merkmale
Folie	<ul style="list-style-type: none"> - Vinylfolie - UV- stabilisiert - Transparent, glänzend - Abmessungen - Dicke (Folie + Kleber) 	<ul style="list-style-type: none"> - Flexibel, auch für leicht bombierte Scheiben geeignet - Verhindert das Ausbleichen der Grafiken - Optisch klar - 137.2 cm x 50 m - 0.05 bis 0.09 mm
Kleber	<ul style="list-style-type: none"> - Transparent, optisch klar - permanent 	<ul style="list-style-type: none"> - Druckempfindlich - Temperaturbeständigkeit: - 54°C bis + 65°C - Verklebetemperaturbereich: + 12°C bis + 38°C
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> - Laminator - Empfohlene Folien 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Laminat soll mit mittlerem Rollendruck und ohne Hitze verarbeitet werden. Verarbeitungstemperatur zwischen 12° und 38° C - Scotchcal PWF 8173 - Bei Verarbeitung ohne Laminator (z.B.Handroller) trocken applizieren.
Haltbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> - 3M MCS Garantie 	<ul style="list-style-type: none"> - bei vertikaler Aussenbewitterung 1 Jahr (gegen Abrieb durch Scheibenwischer). - 3M MCS Garantie beinhaltet Qualität des Farbsystems, die UV-Beständigkeit und die Klebkraft der Folie.
Eigenart	<ul style="list-style-type: none"> - Qualitätssicherung - Reinigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Vor der Lamination ist sicherzustellen, dass die zu schützenden Grafiken absolut durchgetrocknet sind, dies unabhängig von der Drucktechnologie. - Zur Reinigung der Oberfläche bei Farbschmierereien empfehlen wir den 3M Scotchcal Folienreiniger „FilmCL“. Reiniger mit ph-Werten zwischen 3 + 9 können eingesetzt werden, wenn sie mit Wasser nachgespült werden.

Die aufgeführten Produktmerkmale und -eigenschaften sind ein Auszug aus unseren Technischen Informationen. Für weitere Informationen, Eignungszwecke, Garantieaussagen sowie eventuelle Haftung sind unsere entsprechenden Produkt-Informationen verbindlich.

3M (Schweiz) AG, Image Graphics

Eggstrasse 93 - Postfach -8803 Rüschlikon

Tel. 01/724 91 61 – Fax 01/724 94 90 – imagegraphics-ch@mmm.com - www.scotchcal.ch August 2004