

Respirador 8801 (PFF2)

Ficha Técnica



Descripción

El respirador libre mantenimiento 3M 8801 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas.

Es fabricado con un Medio *Filtrante Electrostático Avanzado*, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas, la espuma de sellado y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.

Aplicaciones

Triturado	Cementos
Lijado	Construcción
Aserrado	Agroquímicos
Carpintería	Minería
Empacado	Alimenticia

Características

Cintas Elásticas	: Elastómero color blanco
Clip Metálico	: Aluminio
Espuma Interna	: Poliuretano
Elemento Filtrante	: Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
Peso Aproximado	: 10g.
Color	: Blanco

Concentraciones Límites

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%

No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

Limitaciones de Uso

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, Asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena, en exposición directa.

Aprobaciones

Norma NBR 13698 del ABNT de Brasil.

El respirador 8801 es PFF2, lo cual significa que cumple un nivel de protección similar al respirador 8210 N95.

Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos.

Empaque

HC-0004-8045-5

20 Respiradores por Bolsa

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.