


3M™ Polish Rosa 80345

Polish protettivo ristrutturante



- Facile da applicare sia a mano che con utensile
- Pulizia perfetta di aree grandi e piccole
- Protezione duratura
- Non macchia plastiche e guarnizioni
- Contiene silicone stabilizzato per un'elevata brillantezza e una facile pulizia

Assicura una
protezione della
lucidatura durevole
nel tempo

3M *Innovazione*

3M™ Polish Rosa 80345


la soluzione perfetta per concludere la lucidatura

Il Polish Rosa 3M™ 80345 contiene silicone stabilizzato che intensifica la brillantezza e conferisce al prodotto ottime prestazioni di pulizia. I moderni componenti utilizzati per la produzione dei prodotti per la finitura delle auto, garantiscono formulazioni chimiche che non si volatilizzano nell'aria, evitando danni alle operazioni di verniciatura nei forni. Bisogna comunque prestare attenzione per evitare contaminazioni per contatto con le mani, gli abiti o i panni di lucidatura che possono essere spostati nel forno.

Il Polish Rosa 3M™ può essere applicato a mano con un panno soffice, oppure con utensile a cui va applicata la spugna ondulata nera Perfect-it™ III 3M 09378 o 3M 05735.

La rimozione del polish può essere effettuata con i panni in microfibra Scotch Brite™ 2010 o con i panni di lucidatura 3M 34568. La pulizia è eccezionalmente facile sia su aree di medie dimensioni, che su tutto il veicolo.

Se utilizzate i panni di lucidatura 3M 34568 per rimuovere il polish, lasciatelo asciugare per qualche minuto per facilitare le operazioni di pulizia.



Descrizione	P.N.	Dimensioni
3M™ Polish Rosa	80345	flacone da 1 litro

3M

Prodotti per Autocarrozzeria
3M Italia S.p.A.

20090 Segrate (MI) - Loc. San Felice
Via San Bovio, 3
Tel. 027035.3460 Fax 027035.2056

Prodotti per Autocarrozzeria
3M (Svizzera) SA

Eggstrasse 93
8803 Rueschlikon
Tel. 044 724 91 42 Fax 044 724 94 40
e-mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-Auto.ch

www.3Mautocarrozzeria.it
www.3M-Auto.ch

EL66
Stampato nel Regno
Unito 07/2006