

Αξεσουάρ για το 3M™ Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής



Βέργες Ανάμειξης - κανονική και μίνι

Βάση τοίχου για Καπάκια και Κύπελλα

Βάση για πιστόλι ψεκασμού

Δίσκοι Μεταφοράς 6 Θέσεων

Πλαστική Φιάλη Πλυσίματος Βαφής

Γκάμα 3M™ Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής

Κωδικός	Προϊόν	Τεμ/Κιβ.
Στάνταρ μέγεθος		
16000	PPS Στάνταρ Κιτ, φίλτρο 200μ (καπάκια, κύπελλα, 24 τάπες)	50
16026	PPS Στάνταρ Κιτ, φίλτρο 125μ (καπάκια, κύπελλα, 24 τάπες)	50
16001	PPS Στάνταρ Κάδοι Ανάμειξης & Δακτύλιοι	2
16758	PPS Έξτρα Καπάκια Κιτ, φίλτρο 125μ, 75 Καπάκια, 50 Κύπελλα, 36 τάπες	75/50
Μεγάλο Μέγεθος		
16024	PPS Μεγάλο Κιτ, φίλτρο 200μ (Καπάκια, Κύπελλα, 24 τάπες)	25
16740	PPS Μεγάλο Κιτ, φίλτρο 125μ (Καπάκια, Κύπελλα, 24 τάπες)	25
16023	PPS Μεγάλο Κάδοι Ανάμειξης και Δακτύλιοι	1
Μίνι		
16114	PPS Μίνι Κιτ, φίλτρο 200μ (Καπάκια, Κύπελλα, φίλτρα, 20 τάπες)	50
16752	PPS Μίνι Κιτ, φίλτρο 125μ (Καπάκια, Κύπελλα, φίλτρα, 20 τάπες)	50
16113	PPS Μίνι Αρχικό Κιτ φίλτρο 200μ (50 Καπάκια/Κύπελλα, 2 κάδοι ανάμειξης, Βάση τοίχου για Καπάκια/Κύπελλα, 20 κάδοι κλεισίματος, 2 φίλμ κλίμακας)	1
16750	PPS Μίνι Αρχικό Κιτ φίλτρο 125μ (50 Καπάκια/Κύπελλα, 2 κάδοι ανάμειξης, βάση τοίχου για Καπάκια/Κύπελλα, 20 κάδοι κλεισίματος, 2 φίλμ κλίμακας)	1
16115	PPS Μίνι Κάδοι Ανάμειξης και Δακτύλιοι Κλεισίματος	2
16066	PPS Μίνι Κιτ Φιλμάκια Κλίμακας	10
Επαναγεμιζόμενο		
16743	rPPS Κιτ, φίλτρο 200μ (Καπάκια, Κύπελλα)	25
16746	rPPS Αρχικό Κιτ, φίλτρο 200μ (50 Καπάκια/Κύπελλα, 2 κάδοι ανάμειξης και δακτύλιοι, βάση τοίχου για καπάκια, κάδος)	1
16744	rPPS 125μ Φίλτρο Εισόδου	25
Ανταλλακτικά		
16019	Βάση τοίχου για Κύπελλα	1
16099	Βάση τοίχου για Καπάκια	1
16010	PPS Δίσκοι Μεταφοράς 6 Θέσεων	1
16012	PPS Πλαστική Φιάλη	5
16022	PPS Βέργες Ανάμειξης - Κανονικό	25
16755	mPPS Βέργες Ανάμειξης - Μίνι	25
16025	PPS Βάση για πιστόλι ψεκασμού	1
PPS ρακόρ		
Πλήρη γκάμα ρακόρ για το Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής για τα περισσότερα πιστόλια ψεκασμού, συμπεριλαμβανομένου ρακόρ κάτω κάδου και μίνι, διατίθενται από την 3M. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.		

3M™ Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής - Απλά το καλύτερο



- Καλά τοποθετημένο και αξιόπιστο σύστημα για ανάμειξη και προετοιμασία χρωμάτων πριν το ψεκασμό.
- Καινοτόμο, με σχεδιασμό που χρησιμοποιείται στα περισσότερα βαφεία του κόσμου.
- Οι ανάγκες της βιομηχανία έχουν εκπληρωθεί μέσω της συνεχόμενης ανάπτυξης και βελτίωσης.

3M

3M Hellas Limited
Προϊόντα Αυτοκινήτου

Κηφισίας 20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: (210) 68 85 300
Φαξ: (210) 68 43 281

www.3mbodyshop.co.uk

EL63

Τυπώθηκε στην Αγγλία 5/06

Τα σήματα 3M, PPS και PPS είναι σήματα κατατεθέν της 3M 2006

3M Καινοτομία



3M™ Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής

Η 3M έδωσε την ιδέα για ένα σύστημα ανάμειξης χρώματος έτσι ώστε να σας απαλλάξει από την ανάγκη να έχετε ξεχωριστά πιστόλια ψεκασμού, δοχεία ανάμειξης και χωνάκια φιλτραρίσματος, με αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση της παραγωγικότητας του βαφείου.

Σήμερα, το Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις του φανοβαφέα στην προετοιμασία και εφαρμογή των:

- Ασταριών
- Βασικών Χρωμάτων
- Βερνικιών

- για μεγάλες και μικρές επιδιορθώσεις

• Μόνο ένας κάδος για ανάμειξη και ψεκασμό

• Κλειστό σύστημα με ενσωματωμένο φίλτρο

- αποκλείεται η εξωτερική ρύπανση του χρώματος

• Μέχρι και 70% οικονομία στα διαλυτικά

• Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός πιστολιού

- Δεν χρειάζεται καθαρίσμα ο κάδος
- Ο λαιμός του πιστολιού ξεπλένεται με υγρό καθαρισμού

• Το πιστόλι ψεκασμού λειτουργεί υπό οποιαδήποτε γωνία – ακόμα και ανάποδα

- Το χρώμα ψεκάζεται σε οποιαδήποτε γωνία, δύσκολες περιοχές όπως φρύδια τροχών και χώρος μηχανής.
- Το πιστόλι ψεκασμού μπορεί να αφηθεί στην άκρη σε περίπτωση που ο χειριστής χρειάζεται να ασχοληθεί με κάτι άλλο, π.χ. μασκάρισμα στο εσωτερικό.

• Καπάκια και κύπελλα φυλάσσονται σε επιτοίχια θήκη

- Άμεση πρόσβαση
- Κρατά τα προϊόντα καθαρά από ρύπους

• Μεγάλα, επίπεδα, και ασφαλή ενσωματωμένα φίλτρα*

- Μη χειρωνακτική συναρμολόγηση των φίλτρων
- Αποδοτικό φιλτράρισμα
- Άριστη ροή χρώματος
- Ιδανικό για προϊόντα βάσης νερού



• Μερικώς χρησιμοποιημένο χρώμα φυλάσσεται για μελλοντική χρήση**



• Μεγάλη γκάμα από ρακόρ για το Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής

- Το Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα πιστόλια ψεκασμού
- Μετατροπή του πιστολιού γίνεται σε δευτερόλεπτα και μια μόνο φορά

Για όποιες απαιτήσεις για προετοιμασία βαφής – η 3M™ έχει τη λύση

Εφαρμογή

Λύση

- Μικρές ή "Εξυπνες" επισκευές
- Προετοιμασία διαλυτικών σβησίματος
- Ψεκασμός Ασταριού
- Ψεκασμό δοκιμών

Μίνι Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής - ιδανικό για μικρές ποσότητες χρώματος (λιγότερο από 170 ml)

- Προσαρμόζεται σε όλα τα μίνι ή στάνταρ πιστόλια
- Μικρότεροι κάδοι επιτρέπουν πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές

Αστάρωμα μεγάλης επιφάνειας :

Στάνταρ Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής - έως και 650 ml του υλικού
Μεγάλο Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής - έως και 850 ml του υλικού

Επαναγεμιζόμενο Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής - για ανάμειξη μεγάλων ποσοτήτων ασταριών

- Δοχείο για προανάμειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συμπλήρωμα του επαναγεμιζόμενου συστήματος προετοιμασίας βαφής, με τα ίδια πλεονεκτήματα
- Οικονομικό στη χρήση

Βασικά Χρώματα:

Μίνι, Στάνταρ ή Μεγάλο Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής
Για οποιαδήποτε ποσότητα υλικού έως και 850 ml

Επαναγεμιζόμενο Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής - είναι η πιο οικονομική λύση για ολικές βαφές, για PDI, για στόλους αυτοκινήτων και γενικά για περιπτώσεις βαφής μεγάλου αριθμού οχημάτων με το ίδιο χρώμα.

Βερνίκια:

Στάνταρ & Μεγάλο Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής - Ιδανικό για τις περισσότερες εφαρμογές.

Επαναγεμιζόμενο Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής - Αποτελεσματικό & Οικονομικό για μεγάλες ποσότητες

Γκάμα 3M™ Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής



Μίνι Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής (mPPS)

- Για ψεκασμούς μέχρι και 170 ml του υλικού
- Ιδανικό για όλα τις μικρές και "ΕΞΥΠΝΕΣ" επισκευές
- Ιδανικό για πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές



Στάνταρ Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής

- Μέχρι και 650 ml
- Αρχικό μέγεθος Συστήματος Προετοιμασίας Βαφής
- Ιδανικό για τις περισσότερες εφαρμογές



Μεγάλο Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής

- Από 650 έως και 850 ml
- Για μεγάλη εφαρμογή
- Εξοικονόμηση χρόνου για ξαναγέμισμα του κάδου



Επαναγεμιζόμενο Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής

- Ο οικονομικότερος τρόπος για ανάμειξη μεγάλων ποσοτήτων

* Το Επαναγεμιζόμενο Σύστημα Προετοιμασίας Βαφής χρησιμοποιεί αποδοτικό σύστημα φιλτραρίσματος

** αποθηκεύστε τη βαφή σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους & συστάσεις του παρασκευαστή της βαφής