

## Gamma di accessori 3M PPS



Stecche per la miscelazione - mini e standard

Dispenser per sacchetti e coperchi

Supporto per pistola

Dispenser portatile 6 tazze

Flacone per la pulizia

## Gamma di prodotti 3M PPS

P.N.	Descrizione	Q.tà x conf.
<b>PPS Standard</b>		
16000	Kit verniciatura monouso - filtro 200µ con linguetta - 50 liner e coperchi - 600ml	50
16026	Kit verniciatura monouso - filtro 125µ - 50 liner e coperchi - 600ml	50
16758	Kit verniciatura monouso filtro 125µ - extra coperchi - 600ml	75 coperchi/50 liner
16030	Kit verniciatura monouso - filtro 80µ senza linguetta- 50 liner e coperchi - 600ml	50
16001	Tazze standard per vernici da 600ml	8
<b>PPS Grande</b>		
16024	Kit verniciatura monouso filtro 200µ con linguetta - 25 liner e coperchi - 900ml	25
16740	Kit verniciatura monouso filtro 125µ - 25 liner e coperchi - 900ml	25
16023	Tazze grandi per vernici da 900ml	4
<b>PPS Mini</b>		
16114	Kit verniciatura monouso filtro 200µ - 50 liner e coperchi	50
16752	Kit verniciatura monouso filtro 125µ - 50 liner e coperchi	50
16113	Starter Kit 200µ (1 bi-dispenser, 50 mini coperchi/liner, 2 tazze rigide, 2 inserti graduati)	-
16750	Starter Kit 125µ (1 bi-dispenser, 50 mini coperchi/liner, 2 tazze rigide, 2 inserti graduati)	-
16066	Inserti graduati volumetrici	50
16115	Tazze rigide	8
<b>rPPS - PPS Ricaricabile</b>		
16743	Kit verniciatura monouso - 25 liner e coperchi	25
16745	Filtro giallo da 80 µ	250
16746	Starter Kit (1 caraffa da 3l, 1 dispenser PN 16099, 2 tazze PN 16001, 2 conf. PN 16743)	-
<b>Accessori</b>		
16011	Dispenser portatile	1
16099	Dispenser per coperchi	1
16019	Dispenser per sacchetti	1
16012	Flacone per pulizia	20
16759	Inserto plastico per adattatori PPS x pistole standard	25
16756	Inserto plastico per adattatori PPS x pistole mini	25
16755	Stecche per miscelazione PPS mini	250
16022	Stecche per miscelazione PPS standard	250
<b>Adattatori PPS</b>		
Contatta il tuo rappresentante 3M di zona per avere maggiori dettagli sulla gamma completa di adattatori PPS da utilizzarsi con la maggior parte delle pistole a spruzzo, con quelle a tazza sotto e con le mini.		

## Sistema di verniciatura monouso 3M PPS - Semplicemente il migliore



- Affermato sistema di miscelazione, filtrazione e spruzzatura della vernice
- Innovativo e vincente, apprezzato dalle principali case di vernice in tutto il mondo
- Il continuo miglioramento è in grado di soddisfare completamente le necessità del mercato

**3M**

Prodotti per Autocarrozzeria  
3M Italia S.p.A.

20090 Segrate (MI) - Loc. San Felice  
Via San Bovio, 3  
Tel. 027035.3460 Fax 027035.2056

Prodotti per Autocarrozzeria  
3M (Svizzera) SA

Eggstrasse 93  
8803 Rueschlikon  
Tel. 01 / 724 91 42 Fax 01 / 724 94 40  
e-mail: 3M-Auto.ch@mmm.com  
www.3M-Auto.ch

[www.3mautocarrozzeria.it](http://www.3mautocarrozzeria.it)  
[www.3M-Auto.ch](http://www.3M-Auto.ch)

EL63

Stampato in UK 5/06

3M e PPS sono trademark di proprietà della 3M ...

AT13/06

**3M** *Innovazione*



# Il sistema di verniciatura monouso 3M PPS

3M ha studiato un innovativo concetto per la preparazione della vernice che elimina, sulle pistole a spruzzo, la necessità del tradizionale serbatoio, delle tazze per la miscelazione e dei filtri di carta, con conseguente efficienza incredibilmente aumentata.

Oggi, il sistema di verniciatura monouso 3M PPS è in grado di soddisfare tutte le richieste del verniciatore nella preparazione e nell'applicazione di:

- fondo
- base
- trasparente

- per piccole e grandi riparazioni

## • Solo una tazza per mescolare e spruzzare

## • Sistema chiuso con filtro saldato

- Nessuna contaminazione dall'esterno

## • Oltre il 70% di solvente risparmiato

## • Veloce e facile pulizia della pistola

- Nessuna pulizia del serbatoio pistola  
- Il condotto della pistola è velocemente lavabile

## • La pistola spruzza anche capovolta.

- La vernice può essere spruzzata da qualsiasi angolazione per applicazioni in aree ristrette come il motore e gli archi passiruota  
- La pistola a spruzzo può anche essere appoggiata capovolta senza problemi nel caso in cui l'operatore debba svolgere un'altra operazione come ad esempio la rifinitura della mascheratura nel forno.

## • Sacchetti e coperchi sono conservati nell'apposito dispenser a muro

- Immediatamente accessibili  
- Rimangono puliti

## • Filtro grande saldato\*

- Il filtro non va montato manualmente  
- Efficiente filtrazione  
- Ottimo flusso di vernice  
- Ideale per i prodotti a base acqua



• La vernice non utilizzata può essere conservata per usi futuri\*\*



## • Gamma completa di adattatori PPS

- Il PPS può essere utilizzato con tutte le pistole a spruzzo  
- La conversione della pistola richiede pochi secondi.

# Per ogni necessità legate alla preparazione della vernice, 3M ha la soluzione.

## Applicazione

## Soluzione

- Piccole riparazioni o spot repair
- Preparazione di solventi per la sfumata
- Spruzzatura del fondo in piccole aree
- Cartelle colori

Il sistema di verniciatura monouso 3M Mini PPS - è ideale quando è necessaria una ridotta quantità di vernice (meno di 170ml)

- si adatta alla pistola mini o standard
- le dimensioni ridotte permettono l'accesso ad aree ristrette

Applicazione del fondo su aree ampie:

Il PPS standard - per quantità fino a 650ml

Il PPS grande - per quantità fino a 850ml

Il PPS Ricaricabile - quando si devono miscelare grandi quantità di fondo

• una caraffa pre-miscelata di fondo può essere utilizzata per riempire il PPS ricaricabile, mantenendo tutti i vantaggi del sistema PPS

• economicamente convenientee

Base opaca:

PPS Mini, Standard o Grande

per quantità fino a 850ml

Il PPS ricaricabile - è l'opzione più conveniente quando si tratta di una verniciatura totale o nel caso in cui si debbano verniciare più veicoli con lo stesso colore.

Trasparente:

PPS Standard e Grande - soddisfano la maggior parte delle applicazioni

PPS ricaricabile - la soluzione economica per l'applicazione di grosse quantità di vernice

## La gamma PPS – Sistema di verniciatura monouso 3M



### Mini PPS (mPPS)

- per spruzzare fino a 170ml
- adatto per piccole riparazioni e spot repair
- ideale per raggiungere aree difficili



### Standard PPS

- per spruzzare fino a 650ml
- adatto per la maggior parte delle applicazioni



### PPS Grande

- per spruzzare da 650ml a 850ml
- per lavorazioni su ampie aree
- permette di evitare il rabbocco



### PPS Ricaricabile (rPPS)

- il sistema più economico per le grandi quantità

\* Il sistema di verniciatura ricaricabile rPPS utilizza un efficiente sistema di filtrazione alternativa

\*\* La vernice va conservata secondo le leggi locali e le raccomandazioni delle case di vernice