


# Dischi 3M™ Trizact™ per opacizzazione



- Ideali per la preparazione dei pannelli prima della sfumatura del trasparente o per l'opacizzazione
- Ideali sia per applicazioni a mano, sia con utensile
- La struttura spugnosa assicura una perfetta conformabilità alle superfici e un'opacizzazione uniforme

# 3M™ 50341 Dischi Trizact™ per opacizzazione

La famosa gamma d'abrasivi Trizact, è stata ampliata per includere una versione di grana P1000, ideale per la preparazione di pannelli prima della sfumatura del trasparente e per operazioni d'opacizzazione.

I dischi Trizact 50341 per opacizzazione presentano il sistema d'aggrappaggio Hookit™, che li rende utilizzabili con la gamma di platorelli 3M™ Hookit™.

I dischi Trizact per opacizzazione possono essere utilizzati manualmente su aree piccole, di difficile accesso e sui bordi dei pannelli. Per ottenere i migliori risultati si consiglia l'utilizzo con il tampone manuale 3M 05791 e con quello semicircolare 3M 05792.

I dischi per opacizzazione devono essere inumiditi con acqua (non solvente) prima dell'utilizzo. Esercitando una maggiore pressione durante la lavorazione, il prodotto garantisce un'ottima conformabilità anche nella carteggiatura di bucce d'arancia, grazie all'esclusiva struttura spugnosa. Il risultato che si ottiene è una superficie perfettamente opacizzata, pronta per la verniciatura.

*Applicare il disco per opacizzazione ad un tampone manuale per raggiungere aree di difficile accesso.*





*Si consiglia di utilizzare un'interfaccia spugnosa 3M 05774, per una lavorazione uniforme sui bordi del pannello.*

*La superficie perfettamente opacizzata è pronta per la verniciatura.*



## La tecnologia applicata ai nuovi dischi abrasivi per opacizzazione 3M™

Gli abrasivi Trizact sono fabbricati con un innovativo processo di microreplicazione, che prevede la creazione ed il successivo posizionamento sul supporto di microscopiche strutture tridimensionali, in questo caso piramidi di strati di minerale abrasivo, cosparse su un supporto in film, che garantiscono prestazioni più durature anche durante l'utilizzo a mano, e successivamente incollate ad uno strato spugnoso con un sistema d'aggrappaggio Hookit™. Con l'utilizzo, gli strati d'abrasivo si consumano progressivamente, scoprendo minerale completamente nuovo e tagliente. Il risultato è una finitura uniforme e perfetta.



Descrizione	P.N.
Dischi per opacizzazione 3M™ Trizact™ P1000 (Ø 150mm)	50341
Tampone manuale 3M™ Trizact™ (Ø 150mm) con attacco Hookit™	05791
Tampone semicircolare 3M™ Trizact™ con attacco Hookit™	05792

*L'esclusiva struttura piramidale degli abrasivi Trizact™*

**3M**

**Prodotti per Autocarrozzeria  
3M Italia S.p.A.**

20090 Segrate (MI) - Loc. San Felice  
Via San Bovio, 3  
Tel. 027035.3460 Fax 027035.2056

**Prodotti per Autocarrozzeria  
3M (Svizzera) SA**

Eggstrasse 93  
8803 Rueschlikon  
Tel. 01 / 724 91 42 Fax 01 / 724 94 40  
e-mail: 3M-Auto.ch@mmm.com  
WWW.3M-Auto.ch

**www.3Mautocarrozzeria.it  
www.3M-Auto.ch**

EL62  
Stampato nel Regno  
Unito 02/06  
AT09/06