

**3M Sistemi Abrasivi**  
3M™ Linea Utensili – Levigatrici rotoorbitali



# Non farti sfuggire Performance Imbattibili!

Le nuove levigatrici rotoorbitali 3M sono progettate per lavorare manualmente con abrasivi e accessori 3M. La qualità dei prodotti 3M garantisce all'utilizzatore potenza, prestazioni ed eccellenti risultati.

- Ottimo rapporto peso-potenza.
- Platorello perfettamente bilanciato, progettato per lavorare al meglio con gli abrasivi 3M.
- Il sistema equilibrato riduce le vibrazioni e aumenta il comfort.
- Utensile pronto all'uso.

**3M**

- Leva lucida e satinata per una rapida identificazione dell'orbita.
- Platorello a profilo basso studiato per un'eccellente finitura.
- Impugnatura ergonomica progettata per migliorare il comfort. Disponibile in diverse dimensioni.
- Tubo adattatore per il facile collegamento al sistema di aspirazione.



Leva satinata.  
Orbita da 5mm. Sia per le operazioni di sgrossatura che per quelle intermedie

Leva lucida.  
Orbita da 2.5 mm. Per le operazioni di finitura.



Una vera rivoluzione nel mondo dei sistemi abrasivi 3M. Ora è infatti possibile combinare la superiorità di taglio e di levigatura dei dischi abrasivi 3M™ Hookit™ con le elevate prestazioni delle Rotoorbitali 3M™.

## Levigatrice rotoorbitale 3M™ - versione autoaspirante.

Utensile dotato di un sistema autonomo di raccolta della polvere di levigatura. Può essere anche collegato ad un sistema di aspirazione centralizzato.

Modello No.	Utensile Dia. (mm)	Orbita Dia. (mm)	Velocità (giri/min)	Potenza CV (W)	Portata dell'aria (LPM)	Peso (Kg)	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Tipo di platorello
20319	127	5	12,000	.28(209)	17(481)	.89	219	83	3M™ Hookit™ multiforo
20322	127	2.5	12,000	.28(209)	17(481)	.89	219	83	3M™ Hookit™ multiforo
20462	152	5	12,000	.28(209)	17(481)	.94	232	83	3M™ Hookit™ multiforo
20464	152	2.5	12,000	.28(209)	17(481)	.94	232	83	3M™ Hookit™ multiforo

## Levigatrice rotoorbitale 3M™ - versione con aspirazione centralizzata.

Fornita con tubo adattatore per poter essere collegata a qualsiasi sistema di aspirazione centralizzato per un'efficiente evacuazione delle polveri.

Modello No.	Utensile Dia. (mm)	Orbita Dia. (mm)	Velocità (giri/min)	Potenza CV (W)	Portata dell'aria (LPM)	Peso (Kg)	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Tipo di platorello
20318	127	5	12,000	.28(209)	17(481)	.87	211	83	3M™ Hookit™ multiforo
20321	127	2.5	12,000	.28(209)	17(481)	.87	211	83	3M™ Hookit™ multiforo
20461	152	5	12,000	.28(209)	17(481)	.91	223	83	3M™ Hookit™ multiforo
20463	152	2.5	12,000	.28(209)	17(481)	.91	223	83	3M™ Hookit™ multiforo

**3M**

### Prodotti e Sistemi Abrasivi per il Mercato Industriale

3M Italia S.p.A.  
Via San Bovio, 3 - Loc. San Felice - 20090 Segrate MI  
Tel. 02.7035.1  
e-mail: industrialitalia@mmm.com  
www.abrasivi3m.it

**3M**