



Druckschützende Laminatfolie 7746

Produktinformation

Januar 2000

Aufbau:	Folienmaterial	Klebstoff	Schutzpapier
	0,023 mm Polyester, transparent glänzend	0,020 mm Acrylat, UV-beständig	0,082 mm 82 g/m ² Polybeschichtetes Kraftpapier, weiß

Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• Permanent haftender Klebstoff mit hoher UV-Beständigkeit• Sehr hohe Transparenz• Glänzende Oberfläche mit guter mechanischer und chemischer Belastbarkeit
-----------------------	---

Anwendungen:	Druckschützendes Laminat für Typenschilder von Geräten, Werkzeugen und Maschinen etc.
---------------------	---

Klebkraft:	Zu Glas ("Quick-Stick" Anfangshaftung nach 4 Stunden)	FTM 1 (FINAT)	12 N/25mm
	Zu Glas (nach 48 Stunden)	FTM 9 (FINAT)	15 N/25mm

Temperaturbeständigkeit:	- 40° C bis + 150° C Minimale Verklebetemperatur: + 5° C
---------------------------------	---

Lagerung:	Zwei Jahre Lagerbeständigkeit ab Herstellzeitpunkt bei fachgerechter
------------------	--

	Lagerung in kühlen, sonnengeschützten Räumen bei Raumtemperatur (zwischen 10° C und 25° C) und 35-65 % relativer Luftfeuchte.
--	---

Verarbeitung:	<p>Bedruckung: Die Folie ist nicht druckfarbenvorbehandelt.</p> <p>Stanzen: Wir empfehlen die Verarbeitung in Rotationsstanzen. Die Wickelspannung sollte dabei so gering wie möglich gehalten werden, um eine Beeinträchtigung des Klebstoffes zu vermeiden.</p> <p>Verpackung: Fertige Etiketten sollten in Kunststoffbeuteln gelagert werden.</p>
----------------------	---

Vorbehandlung von Untergründen und Verklebung:	<p>Um eine optimale Endklebkraft zu erzielen, sollte der Untergrund trocken und frei von Verschmutzungen sein. Geeignete Reinigungsmittel sind Heptan und Isopropyl Alkohol..</p> <p>Starker Anpressdruck ermöglicht eine schnelle und gute Folienhaftung zum Untergrund.</p> <p>Achtung: bei Einsatz von Lösemitteln beachten Sie bitte die Hinweise des Herstellers.</p>
---	---

Gewährleistung und Haftung

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die 3M Deutschland GmbH für die Verarbeitung der Transferklebebänder.



3M Deutschland GmbH

Kennzeichnungs- und Sicherheitssysteme

Carl - Schurz - Str. 1

41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14-3471

Telefax 0 21 31 / 14-3695

Internet: <http://www.3M.com/de>

KG-084