



## 3M Technische Informationen

### Rostlöser Scotch™1633

#### Produktbeschreibung

Scotch™ 1633 Rostlöser ist ein Multifunktionsspray. Es löst Rost an, schützt gegen Feuchtigkeit und erneute Oxidation, ist als ideales Schmier- und Gleitmittel einsetzbar, und löst problemlos festsitzende Schrauben durch seine hohe Kriechfähigkeit.

#### Anwendungsbereich

Anwendungshinweise:  
Gezielt auf festsitzende Schrauben sprühen und einwirken lassen. Vorgang eventuell wiederholen.

Scotch™ 1633 Rostlöser kann überall bei Wartung und Service eingesetzt werden.

#### Technische Information

Farbe.....	farblos
Inhalt.....	400 ml
Basis.....	Erdölestillate
Treibmittel.....	Propan-Butan
Trocknungszeit.....	je nach Sprühstärke

#### Wichtiger Hinweis:

Sämtliche Angaben in diesem Technischen Datenblatt entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen lediglich über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie stellen somit keinesfalls eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck dar.

Der Verwender hat daher grundsätzlich vor der Verwendung selbst zu prüfen und zu entscheiden, ob das Produkt für den beabsichtigten Einsatzzweck geeignet ist. Für die Qualität unserer Produkte leisten wir nach Maßgabe unserer jeweiligen Allgemeinen Verkaufsbedingungen Gewähr.

**3M Deutschland GmbH**  
Elektro- & Telekommunikations-Produkte  
Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss  
Tel: ++ 49 (0) 2131/14-5999  
Fax: ++ 49 (0) 2131/14-5998  
Email: 3Melektro.de@mmm.com  
Internet: www.3M-elektro.de