

3M Automotive Aftermarket

Disco per trasparente 3M Hookit™ Trizact™

# Carteggiatura priva di graffi per una finitura perfetta

## 3M Hookit™ Trizact™

Per aiutare i carrozzieri ad ottenere una veloce e perfetta finitura sul trasparente, 3M ha aggiunto la grana P1500 agli attuali dischi Hookit™ Trizact™.

I dischi P1500 tradizionali possono rischiare di creare graffi profondi sulla superficie, rallentando notevolmente le successive fasi di lucidatura con le paste.

Questo nuovo prodotto è unico, utilizza una tecnologia super collaudata ed è stato appositamente sviluppato per consentire la rapida correzione di difetti di verniciatura, come la buccia d'arancia e gli sporchini. I suoi punti di forza sono un taglio controllato, una costanza di segno ed una finitura più liscia.



Tu e 3M - Professionisti in ogni tipo di riparazione

[www.3mautocarrozzeria.it](http://www.3mautocarrozzeria.it)

- Sviluppato appositamente per una rapida eliminazione degli sporchini e della buccia d'arancia.
- Dona una superficie più liscia, una finitura perfetta, ed una più facile lucidatura.
- L'abrasivo è di tipo strutturato a forma piramidale, per un taglio controllato e di lunga durata.
- Da utilizzare ad umido per eliminare le polveri e ridurre l'intasamento.

**3M**


## Disco per trasparente 3M Hookit™ Trizact™

Utilizzando il nuovo disco 3M Hookit™ Trizact™ per trasparente, aiutiamo il carrozziere a raggiungere una perfetta finitura a tempo di record. Appositamente progettato per rimuovere i difetti di verniciatura, come gli sporchini e la buccia d'arancia; la costruzione innovativa a piramide Trizact™ garantisce minor usura e lunga durata.

Durante l'operazione di carteggiatura, grazie alla tecnologia della microreplicazione Trizact, le piramidi si usurano in modo da esporre continuamente nuovi granuli di minerale abrasivo garantendo così sia un elevato potere di taglio che una finitura costante ed uniforme. Tutto questo indipendentemente dalla dimensione della superficie lavorata.

Utilizzato ad umido, il nuovo disco 3M Hookit™ Trizact™ riduce sia lo sviluppo di polvere che l'intasamento.

L'operazione di carteggiatura con il disco P1500 dovrebbe essere seguita dal disco 3M Hookit™ Trizact™ P3000 e successivamente dal sistema di lucidatura 3M Perfect-It™ III, identificato dal codice colore pasta-tampone per assicurare una finitura perfetta e veloce.



I nuovi dischi Trizact sono disponibili in diametro: 75mm e 150mm



P.N.	Descrizione	Confezione	Dimensioni
05600	Dischi 3M Hookit™ Trizact™ P1500	25 dischi per scatola 4 scatole per cartone	150mm
05601	Dischi 3M Hookit™ Trizact™ P1500	25 dischi per scatola 4 scatole per cartone	75mm

### Dalla rimozione dei difetti di verniciatura alla lucidatura perfetta



3M Trizact™ P1500

3M Trizact™ P3000

3M 50417 Pasta Fast Cut Plus

3M 80349 Pasta Extrafine

3M 50383 Polish Ultrafina™ SE

P.N.	Descrizione	Dimensioni
50414	Dischi 3M Trizact™ P3000	150mm
50415	Dischi 3M Trizact™ P3000	75mm
50417	Perfect-it™ III - Pasta Abrasiva Fast Cut Plus	1 litro
80349	Perfect-it™ III - Pasta Abrasiva Extra Fine	1 litro
50383	Perfect-it™ III - Polish Ultrafina™ SE	1 litro



3M Italia S.p.A.  
Autocarrozzeria  
Via N. Bobbio, 21  
20096 PIOLTELLLO MI  
Tel. 02 7035 3460 – Fax 02 7035 2056  
www.3Mautocarrozzeria.it

© 3M 2010. All rights reserved.

3M, Hookit, Perfect-it, Ultrafina and Trizact are trademarks of the 3M Company

www.3Mautocarrozzeria.it