



# 9627 Transferklebeband

## Produktinformation

Erstellt: 04/2010  
Geändert:

**Produktbeschreibung** Das 3M™ Transferklebeband 9627 ist ein dünner Film aus Acrylatklebstoff mit hoher Anfangshaftung auf einem leicht lösbaren Schutzpapier.

**Merkmale** Sehr gute Haftung auf auch niederenergetischen Untergründen wie Polyäthylen und Polypropylen sowie pulverbeschichteten Oberflächen.

### Aufbau

Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt

<b>Dicke (ASTM D-3652)</b>	
Klebstoff	0,13 mm
Schutzpapier	0,08 mm
Total	0,21 mm
<b>Schutzpapier</b>	Glassin Papier, 98 g/m <sup>2</sup> , braun
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Klebstofftyp</b>	Acrylat
<b>Träger</b>	kein Träger

### Leistungsmerkmale

Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt

<b>Schälkraft auf Stahl (ASTM D-3330)</b> Abzugswinkel 180°, bei RT, Verweilzeit 72 h, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min	45 N/25 mm
<b>Schälkraft auf Polypropylen (ASTM D-3330)</b> Abzugswinkel 180°, bei RT, Verweilzeit 72 h, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min	48 N/25 mm
<b>Schälkraft auf LDPE (ASTM D-3330)</b> Abzugswinkel 180°, bei RT, Verweilzeit 72 h, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min	30 N/25 mm
<b>Schälkraft auf HDPE (ASTM D-3330)</b> Abzugswinkel 180°, bei RT, Verweilzeit 72 h, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min	26 N/25 mm
<b>Temperatureinsatzbereich</b> Kurzzeitbelastung (min/h) Dauerbelastung (Tage/Wochen)	177°C 93°C
<b>Statische Scherkraft (ASTM D-3654 modif.)</b> Verklebungsfläche 3,23 cm <sup>2</sup> , 1 kg Gewicht, auf Edelstahl, bei 22°C	> 10'000 min
<b>Beständigkeit gegen Wasser</b>	sehr gut
<b>Lösemittelbeständigkeit</b>	sehr gut

---

**Lagerung und Haltbarkeit**

24 Monate nach Erhalt von 3M. Lagerung in der Originalverpackung bei Raumtemperatur (ca. 21°C) und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit

---

3M ist eine Marke der 3M Company

**Industrie-Klebebänder, Klebstoffe  
Und Kennzeichnungssysteme****3M Deutschland GmbH**

Carl-Schurz-Straße 1  
14453 Neuss  
Tel. +49 (0) 2131 14-3330  
Fax +49 (0) 2131 14-3200  
E-Mail: [kleben.de@mmm.com](mailto:kleben.de@mmm.com)  
[www.3M-klebtechnik.de](http://www.3M-klebtechnik.de)

**3M (Schweiz) GmbH**

Eggstrasse 93  
8803 Rüslikon  
Tel. +41 (0) 44 724-9121  
Fax+41 (0) 44 724-9014  
E-Mail: [kleben.ch@mmm.com](mailto:kleben.ch@mmm.com)  
[www.3M.com/ch/kleben](http://www.3M.com/ch/kleben)

**3M Österreich GmbH**

Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Tel. +43 (0) 186 686-495  
Fax +43 (0) 186 686-10495  
E-Mail: [kleben-at@mmm.com](mailto:kleben-at@mmm.com)  
[www.3M.com/at/kleben](http://www.3M.com/at/kleben)