

**3M Productos de Imagen Gráfica**  
Vinilo adhesivo 3M™ Scotchcal™ Serie 80



# Calidad Asequible

para Rotulación y Corte por Ordenador

- La combinación perfecta: tecnología -vinilo fundido- a precio asequible
- Disponible en los colores más demandados

**3M**



## Vinilo adhesivo 3M™ Scotchcal™ Serie 80

### Características

<b>¿Indicado para uso en interiores y exteriores?</b>	Sí
<b>Usos más comunes</b>	Rotulación y señalización no luminosa, letreros, directorios, marcaje y rotulación de vehículos y escaparates
<b>Superficies y sustratos de aplicación adecuados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las más comunes, incluyendo pintura, aluminio, plástico, metacrilato, cristal y acero</li> <li>Planas o ligeramente curvadas, con o sin remaches</li> </ul>
<b>Duración de los gráficos</b>	Hasta 10 años
<b>Gama de colores</b>	Disponible en 84 colores, incluidos blanco mate, negro mate y 8 metálicos.
<b>Rango de temperaturas de aplicación</b>	Entre +8°C y +35°C (sustrato)
<b>Tipo de adhesivo</b>	Transparente, permanente, sensible a la presión
<b>¿Se pueden retirar los gráficos?</b>	Sí, con calor o productos químicos adecuados

<b>Métodos de producción</b>	Corte por ordenador en mesa de corte, con troquel y a mano
<b>Tintas y barnices de 3M™ compatibles</b>	Aunque el vinilo adhesivo 3M™ Scotchcal™ Serie 80 se puede serigrafar con las tintas 3M™ Scotchcal™ Serie 1900, para las aplicaciones típicas de serigrafía recomendamos el uso del vinilo adhesivo 3M™ Controltac™ Serie 180

Para más información visite [www.3m.com/es/imagengrafica](http://www.3m.com/es/imagengrafica) o contacte con [nuestros distribuidores](#).

Distribuido por:



**3M España S.A.**  
**Productos de Imagen Gráfica**  
 C/Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
 28027 Madrid  
[www.3m.com/es/imagengrafica](http://www.3m.com/es/imagengrafica)  
[www.3m.com/es/arquitecturaydecoracion](http://www.3m.com/es/arquitecturaydecoracion)  
[imagen.es@3m.com](mailto:imagen.es@3m.com)