

CARATTERISTICHE DELLE PELLICOLE

PRODOTTO	TIPOLOGIA	UTILIZZI TIPICI	DURABILITA' <sup>1</sup>	GAMMA COLORI STANDARD	RANGE TEMPERATURA <sup>2</sup>	TIPO DI ADESIVO
Serie 100	Pellicola fusa 50 micron	Applicazioni di lunga durata su tutte le più comuni superfici piane, curve e corrugazioni	Fino a 12 anni	170 colori tra bianco, nero, colorati e metallizzati, sia lucidi che opachi - a richiesta colori speciali	+ 4° superfici piane + 10° superfici corrugate	Trasparente, a pressione; può essere rimosso con calore e/o 3M Remover System
Serie 80	Pellicola fusa 50 micron	Applicazioni di lunga durata su supporti piani e moderatamente curve	Fino a 10 anni	84 colori standard che includono bianco e nero opaco e 8 colori metallici	+ 10°C	Trasparente, a pressione; può essere rimosso con calore e/o 3M Remover System
Serie 50	Pellicola calandrata stabilizzata 75 micron	Applicazioni di breve o media durata su tutte le più comuni superfici piane	Fino a 7 anni	60 colori standard che includono bianco e nero opaco e due colori metallici	+ 8°C	Trasparente; può essere rimosso con l'aiuto di 3M Adhesive Remover R231 per la rimozione dell'adesivo
Serie 30	Pellicola calandrata monomerica 75 micron	Applicazioni promozionali di breve durata su tutte le più comuni superfici piane	Fino a 5 anni	39 colori a finitura lucida 35 colori a finitura opaca	+ 10°C	Trasparente; può essere rimosso senza l'uso di calore o prodotti chimici

1) Per dettagli sulla garanzia consultare il bollettino tecnico reperibile su [www.soluzionigrafiche3M.it](http://www.soluzionigrafiche3M.it)

2) Temperatura minima di applicazione.



# Soluzioni per l'intaglio a plotter

Ogni tipo di superficie ha caratteristiche proprie come la rugosità, la forma, il tipo di esposizione interna o esterna, rivetti a vista ecc, alle quali occorre subordinare le qualità tecniche del materiale adesivo da utilizzare. Tra le risposte 3M a queste considerazioni, i film adesivi da intaglio Scotchcal™ serie 100, 80, 50 e 30 si contraddistinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo ed eccellenti caratteristiche di taglio e sfrido.



**Commercial Graphics**  
**3M Italia S.p.A.**  
 Via N. Bobbio, 21 - 20096 Pioltello  
 Tel 02.7035.2403  
 Fax 02.7005.8174  
 E-mail: [itgraphics@mmm.com](mailto:itgraphics@mmm.com)

[www.soluzionigrafiche3M.it](http://www.soluzionigrafiche3M.it)

© 3M 2011. Tutti i diritti riservati.





Soluzioni per le più svariate  
tipologie di applicazione

#### Scotchcal serie 100 - NUOVI COLORI

Scotchcal serie 100 è una famiglia di pellicole viniliche di tipo fuso di altissima qualità specifiche per applicazioni dove è necessaria una durata particolare, garantite quindi per lungo tempo. Si applicano facilmente sulle più comuni superfici piane, curve e corrugazioni. La scelta può variare tra gli 170 colori disponibili e le grafiche sono garantite dalla Garanzia 3M MCS™ fino a 10 anni al Nord e 8 anni al Sud.

A richiesta sono disponibili colori speciali.

#### Scotchcal serie 80 - NUOVO

Scotchcal serie 80 è una famiglia di pellicole viniliche di tipo fuso, dall'incredibile rapporto qualità/prezzo, per applicazioni di lunga durata su superfici piane o moderatamente curve, con o senza rivetti, incluse superfici verniciate, alluminio, GRP, acrilico e vetro.

Sono disponibili 84 colori standard che includono anche bianco e nero opaco e 8 colori metallici.

#### Scotchcal serie 50

Scotchcal serie 50 è una famiglia di pellicole viniliche di tipo calandrato stabilizzato, ideali per applicazioni di media durata su superfici piane, dove l'esigenza è di rispettare il progetto grafico negli effetti e nei colori ma dove, appunto, non sia richiesta una lunghissima durata. Sono disponibili in 60 colori standard (il bianco e nero anche a finitura opaca). Garanzia 3M MCS™ fino a 5 anni al Nord e 4 al Sud.

#### Scotchcal serie 30

Scotchcal serie 30 è una famiglia di pellicole calandrate monomeriche ideali per applicazioni di breve durata esclusivamente su superfici piane.

È possibile scegliere tra un ricco ventaglio di colori, 39 a finitura lucida e 35 a finitura opaca. Tutte le pellicole hanno un adesivo che ne consente la rimovibilità senza dover ricorrere a calore o prodotti chimici. Sono infatti un'eccellente soluzione per tutte le applicazioni promozionali a breve termine. Garanzia 3M MCS™ fino a 3 anni per il bianco e nero (2 anni al Sud).

