



235

Ruban photographique

Fiche technique

Octobre, 2010

Dernière version : Juillet 1999

Description Le ruban 235 est un ruban papier crêpé de couleur noire opaque.

Construction	Support	Adhésif	Couleur	Longueur standard
	Papier crêpé	Caoutchouc noir pigmenté	Noire	55 mètres

Propriétés physiques et performances	Note : les informations et valeurs suivantes sont des moyennes et ne doivent pas être utilisées comme spécifications		Méthode ASTM
	Adhésion sur acier	250 cN/cm	D-3330
	Charge à la rupture	3,9 daN/cm	D-3759
	Allongement à la rupture	9 %	D-3759
	Épaisseur du support	0,12 mm	D-3652
	Épaisseur totale	0,17 mm	D-3652

Informations générales Il n'est pas recommandé de stocker ce produit plus d'un an dans des conditions normales à 21°C et 50 % d'humidité relative. Ce ruban n'est pas recommandé en usage extérieur.

Applications Ruban d'usage général pour la photographie.
Masquage de certaines parties de négatifs.
Réparation d'éléments inférieurs d'appareils photographiques
Fermeture d'enveloppes de films et de boîtes à bobines.

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Adhésif ferme	Se retire sans laisser de trace sauf sur du kraft	Réduction du temps de nettoyage
Opaque	Barrière à la lumière	Pas de retouche des négatifs
Support mat	Réduit la réflexion de la lumière	Permet des impressions Nettes
Support crêpé	Conformabilité pour la fermeture de boîtes	Permet une pose rapide et efficace

Informations additionnelles	Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous. Fiches de données et de sécurité : http://www.quickfds.fr
Remarques importantes	<p>Les informations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant, il s'agit de résultats moyens qui ne peuvent être utilisés en tant que spécification. De nombreux facteurs peuvent affecter les performances d'un produit 3M sur une application donnée, comme les conditions dans lesquelles le produit est appliqué ainsi que les conditions environnementales et délais dans lesquels on attend une performance du produit. Puisque ces facteurs dépendent de l'utilisateur, nous recommandons donc à nos utilisateurs :</p> <ul style="list-style-type: none">• De réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée, et de s'assurer que notre produit satisfait à ces contraintes ;• De nous consulter préalablement à toute utilisation particulière. <p>Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions générales de vente, les usages et la législation en vigueur.</p>

3M France

Département Solutions colles et adhésifs pour l'industrie
Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex
Téléphone : 01 30 31 62 64 – Fax : 01 30 31 78 62

Site : <http://www.3m.fr/collesetadhesifs>



Pour toutes informations sur les autres produits 3M