



Scotch™ 2060

Ruban de masquage peinture

Fiche technique

Octobre, 2010

Dernière version : Janvier 2007

Description du produit

Le ruban Scotch™ 2060 permet le masquage de surface contre les peintures.

Construction de produit

Support : papier crêpé

Adhésif : caoutchouc

Couleur : vert

Longueur standard de roulement : 54.8m

Propriétés physiques

Note : Les données et informations techniques suivantes ne doivent être considérées que comme représentatives, mais ne doivent pas être employées comme spécifications.

	Méthode d'essai ASTM	
Adhésion sur acier :	37 N/100 mm	D-3330
Résistance à la traction :	420 N/100 mm	D-3759
Élongation à la rupture :	8%	D-3759
Épaisseur totale du ruban :	0,15 mm	D-3652
Plage de température d'utilisation :	93°C pdt 1h.	

- L'adhésif caoutchouc permet une adhésion instantanée
- Reste souple une fois recouvert de peinture, ce qui lui évite de devenir cassant lors de l'enlèvement
- Résistant au dissolvant et à l'humidité.
- Déroulement contrôlé
- L'enlever avec un angle de 90° pour éviter le transfert adhésif sur la plupart des surfaces, même après trois jours en position, même soumis à une exposition au soleil.
- Conçu seulement pour l'usage en intérieur, il ne doit pas être exposé trop longtemps aux conditions extérieures ou aux rayonnements directs du soleil, son enlèvement en deviendrait plus difficile.

Conditions de stockage

Stocker le rouleau dans un endroit propre et sec à une température de 21°C à 50%HR dans son emballage d'origine.

Précautions d'emploi

Pour utilisation industrielle uniquement.

Se référer à la fiche de données de sécurité pour toutes les informations relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail avant toute utilisation.

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site www.quickfds.com et auprès du département toxicologique 3M : **01 30 31 76 41**.

Informations additionnelles

Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous.
Fiches de données et de sécurité : <http://www.quickfds.fr>

Remarques importantes

Les informations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant, il s'agit de résultats moyens qui ne peuvent être utilisés en tant que spécification. De nombreux facteurs peuvent affecter les performances d'un produit 3M sur une application donnée, comme les conditions dans lesquelles le produit est appliqué ainsi que les conditions environnementales et délais dans lesquels on attend une performance du produit. Puisque ces facteurs dépendent de l'utilisateur, nous recommandons donc à nos utilisateurs :

- De réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée, et de s'assurer que notre produit satisfait à ces contraintes ;
- De nous consulter préalablement à toute utilisation particulière.

Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions générales de vente, les usages et la législation en vigueur.

3M France

Département Solutions colles et adhésifs pour l'industrie
Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex
Téléphone : 01 30 31 62 64 – Fax : 01 30 31 78 62

Site : <http://www.3m.fr/collesetadhesifs>

Pour toutes informations sur les autres produits 3M

