



# Ruban adhésif Scotch™ 832

## Ruban pochette d'expédition performant

### Fiche technique

Octobre, 2010

Dernière version : Novembre 1996

#### Description / Marchés

Le ruban Scotch™ pochette 832 est un ruban prédécoupé sensible à la pression comportant une bordure orange vif sur les quatre côtés et une fenêtre centrale non-adhésive transparente. Chaque longueur de ruban est dotée d'une languette de préhension qui facilite sa manutention et évite l'utilisation d'un dévidoir. Ce ruban constitue un moyen rapide, simple et sûr de fixation et de protection des listes de colisage et autres documents sur une très grande variété d'emballages. Utilisé sous forme de pochette ouverte, il reçoit les fiches d'application, les états des stocks, etc. Fermé, il forme une pochette pouvant renfermer une liste de colisage. La formulation spéciale de son adhésif lui donne un excellent pouvoir d'adhésion sur des surfaces très diverses.

#### Caractéristiques :

- Support : film ScotchPro
- Bordure garnie d'un adhésif caoutchouc-résine sensible à la pression
- Languette de préhension
- Longueurs pré-découpées

#### Avantages :

- Solide, résistant à l'abrasion
- Transparent
- Excellente adhésion
- Adhésion immédiate
- Les feuilles se détachent facilement
- Facilité de manutention avant application
- Languette facile à enlever
- Transportable, léger
- Gain de place
- Message standard
- Dimensions suivies
- Reproduit exactement les dimensions des feuilles et les informations écrites sur les bordures

#### Bénéfices :

- Empêche l'arrachage des factures et étiquettes
- Étiquettes facilement lisibles
- Très bonne adhésion sur la plupart des caisses cartons et emballages. Contribue à la sécurité des expéditions en maintenant listes de colisage et étiquettes sur les emballages
- Rapidité d'application et gain de temps
- Format bloc facile à transporter
- Dévidoir non nécessaire
- Attire l'attention sur les documents et évite leur perte

<b>Applications / Performance</b>	L'application la plus satisfaisante du ruban Scotch™ 832 se réalise à température ambiante. Une fois appliqué, il se comporte bien aux températures normalement rencontrées par les emballages pendant les opérations de stockage et d'expédition.
<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeurs moyennes, méthodes AFERA</b>  Epaisseur totale : 0,066 mm Résistance à la traction : - résistance transversale : 5.25 daN/cm sur la largeur - résistance longitudinale : 10.5 daN/cm sur la largeur Adhésion sur acier : 550 cN/cm Allongement à la rupture : 160 % Résistance au cisaillement sur carton : + 8 000 mn
<b>Dimensions / couleurs disponibles</b>	Dimensions : 150 mm x 250 mm (feuille de ruban adhésif) 125 mm x 220 mm (surface sans adhésif) 100 mm x 195 mm (fenêtre) Couleurs : Support transparent avec message de bordure orange/blanc Présentation : 25 feuilles par bloc 40 blocs par boîte 4 boîtes par carton 160 blocs par carton 4000 feuilles par carton
<b>Conditions de stockage</b>	Stocker dans un endroit propre et sec. Une température de 18 à 21 °C et 40 à 50 % d'humidité relative sont recommandés.
<b>Informations additionnelles</b>	Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous. Fiches de données et de sécurité : <a href="http://www.quickfds.fr">http://www.quickfds.fr</a>
<b>Remarques importantes</b>	<p>Les informations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant, il s'agit de résultats moyens qui ne peuvent être utilisés en tant que spécification. De nombreux facteurs peuvent affecter les performances d'un produit 3M sur une application donnée, comme les conditions dans lesquelles le produit est appliqué ainsi que les conditions environnementales et délais dans lesquels on attend une performance du produit. Puisque ces facteurs dépendent de l'utilisateur, nous recommandons donc à nos utilisateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée, et de s'assurer que notre produit satisfait à ces contraintes ;</li><li>• De nous consulter préalablement à toute utilisation particulière.</li></ul> <p>Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions générales de vente, les usages et la législation en vigueur.</p>

**3M France**

Département Solutions colles et adhésifs pour l'industrie  
Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex  
Téléphone : 01 30 31 62 64 – Fax : 01 30 31 78 62

Site : <http://www.3m.fr/collesetadhesifs>

Pour toutes informations sur les autres produits 3M

