



Ruban adhésif Scotch™ 3128

Ruban polypropylène performant
de fermeture de caisses
Déroulement silencieux

Fiche technique

Octobre, 2010

Dernière version : Septembre 1996

| | |
|---------------------------------------|---|
| Description / Marchés | <p>Le ruban Scotch™ 3128 est un ruban de fermeture de caisses carton de poids léger à moyen, à déroulement silencieux</p> <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- Support en polypropylène biorienté- Adhésif acrylique <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none">- Résistance élevée- Pré-étiré- Excellente résistance en température- Déroulement régulier- Déroulement silencieux- Bonne transparence <p>Bénéfices :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pas de casse imprévue ou de déchirure du ruban- Faible allongement lors de l'application- Pas de décollement après fermeture- Utilisable pour certaines applications exigeant des températures élevées ou basses- Agréable à utiliser, assure une bonne fermeture des caisses en carton- Confort en environnement de travail- Permet une excellente lecture des impressions sur caisse carton |
| Applications / Performance | <p>Principalement utilisé pour la fermeture par simple bande des caisses carton dans les services d'expédition industriels, les services courrier et les magasins de vente au détail . De part ses caractéristiques adhésives, il est particulièrement destiné à fermer des caisses carton de poids léger à moyen. Le ruban Scotch™ 3128 s'applique plus facilement à température ambiante. Une fois appliqué, il se comporte bien aux températures normalement rencontrées par les emballages pendant les opérations de stockage et d'expédition.</p> |
| Dévidoirs recommandés | <p>Dévidoir manuel : TI 1756 et H 180</p> |

| | |
|--|---|
| Caractéristiques | Valeurs moyennes, méthodes AFERA Epaisseur du support : 28 µm Epaisseur totale : 50 µm Adhésion sur acier : 250 cN/cm Résistance à la traction : 4.5 daN/cm Allongement à la rupture : 160 % Résistance au cisaillement sur acier : 4 500 mn |
| Dimensions / couleurs disponibles | Largeur (mm) : Contacter le service commercial Longueur (m) : 66 Diamètre du mandrin (mm) : Scotch™, 76mm Couleurs : Transparent et chocolat |
| Conditions de stockage | Stocker dans un endroit propre et sec. Une température de 18 à 21 ° C et 40 à 50 % d'humidité relative sont recommandés. Dans des conditions correctes de stockage, le ruban garde ses caractéristiques durant un an (durée de stockage en rayon). |
| Informations additionnelles | Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous. Fiches de données et de sécurité : http://www.quickfds.fr |
| Remarques importantes | Les informations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant, il s'agit de résultats moyens qui ne peuvent être utilisés en tant que spécification. De nombreux facteurs peuvent affecter les performances d'un produit 3M sur une application donnée, comme les conditions dans lesquelles le produit est appliqué ainsi que les conditions environnementales et délais dans lesquels on attend une performance du produit. Puisque ces facteurs dépendent de l'utilisateur, nous recommandons donc à nos utilisateurs : <ul style="list-style-type: none"> • De réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée, et de s'assurer que notre produit satisfait à ces contraintes ; • De nous consulter préalablement à toute utilisation particulière. Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions générales de vente, les usages et la législation en vigueur. |

3M France

Département Solutions colles et adhésifs pour l'industrie
 Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex
 Téléphone : 01 30 31 62 64 – Fax : 01 30 31 78 62

Site : <http://www.3m.fr/collesetadhesifs>

Pour toutes informations sur les autres produits 3M

