

Scotchcal™ 8995-124

Film de protection mat anti-graffiti

Description

Le film Scotchcal 8995-124 est un film antigraffiti mat, destiné à protéger les graphismes et les surfaces intérieurs des dommages causés par les bombes de peinture, les feutres et par toute autre méthode permettant de faire des graffitis.

Le film Scotchcal 8995-124 possède une surface mate afin d'éliminer les reflets.

Ce film peut résister aux solvants agressifs utilisés pour nettoyer la surface et pour enlever les graffitis.

Le film Scotchcal 8995-124 est un film polyester résistant, durable et dimensionnellement stable, conçu pour la protection intérieure des véhicules de transport public, des panneaux et des publicités de grande qualité, que ce soit pour des applications en intérieur, sur des surfaces planes (sans rivets) ou légèrement courbes.

Le film Scotchcal 8995-124 possède un adhésif permanent, destiné aux applications de longue durée.

Produit

Film: Transparent
Adhésif : Sensible à la pression
Transparent
Liner : Haute performance 120 g/m²

Température minimale d'application : de 10 à 38° C

Durabilité

Lorsque les films sont transformés et appliqués conformément aux recommandations 3M, ils pourront donner les performances définies ci après.

Les tests de durabilité sont fondés sur les résultats d'expériences réalisées à travers l'Europe. Toutefois, la durabilité réelle dépendra de la sélection et de la préparation du support, des conditions d'exposition et de l'entretien des marquages.

Durabilité jusqu'à 5 ans.

La durabilité mentionnée ci-dessus n'est donnée qu'à titre indicatif et ne constitue en aucun cas une garantie accordée par 3M.

Les produits du département Communication Graphique ne sont pas testés selon les spécifications OEM des constructeurs automobiles.

De ce fait, la durabilité donnée pour le film Scotchcal 8995-124 ne s'applique ni au secteur de l'automobile ni aux véhicules personnels qui doivent être conformes aux spécifications automobiles OEM.

Note On peut observer une forte diminution de la durabilité si les films sont appliqués autrement que verticalement. Ces applications non verticales doivent être testées et approuvées pour déterminer la possibilité de cette application.

Fabrication

Cette fiche ne contient pas de procédures détaillées de transformation ou d'application de ce produit. Vous pourrez obtenir les bulletins d'instruction en contactant le Service Technique Communication Graphique.

Lamination

Le film Scotchcal 8995-124 peut être appliqué au lamineur sur d'autres films ou supports en utilisant un lamineur standard.

Si l'on pellicule une image transférée à chaud sur vinyle, (transfert d'image imprimée en électrostatique), il est préférable d'attendre que le film soit refroidi avant de pelliculer. Pour de plus ample renseignements veuillez consulter le bulletin « laminage des impression numériques » sur www.scotchcal.ch.

Pré-masquage et pré-espacement :

- Pré-masquage SCPM 19

- Pré-espacement SCPS 100 ou SCPM-19 avec -
HVA

Propriétés physiques et chimiques

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées pour établir des spécifications. Toute demande concernant l'établissement d'une spécification doit être faite auprès du 3M, www.scotchcal.ch.

Propriétés physiques

Propriétés	mesure
Épaisseur (film)	0,023 mm
Tenue en température	- 55° à + 90° C
Stabilité dimensionnelle (retrait par rapport au bord du panneau)	pas de retrait
Brillance à 60° (ub = unité de brillance)	> 35 ub +/- 10 ub
Support conseillés	Supports plats sans rivets ni creux
Température à la pose, (support à coller)	+10°C bis +38°C

Remarque: Les peintures ayant une faible cohésion peuvent se décoller du support pendant l'enlèvement du film.

Stockage

- La durée de stockage du film est de 2 ans et il doit être appliqué dans les 2 ans après réception s'il n'est pas transformé. Le film transformé doit être appliqué dans l'année suivant la transformation et dans les 2 ans qui suivent la réception du film.
- Le film doit être stocké dans un endroit propre, à l'abri de la lumière directe du soleil et à une température inférieure à 30°C.

Expédition

- Les graphiques imprimés doivent être expédiés soit à plat soit enroulés. S'ils doivent être enroulés, enrouler l'image vers l'extérieur sur un mandrin **d'au moins 16 cm de diamètre**. Cela évite que le film ou le papier d'application ne fasse des plis ou se décolle du liner.

Note Importante

L' Acheteur reconnaît être en possession des notices d'utilisation et des précautions d'emploi relatives aux produits vendus. 3M ne saurait être cependant responsable des conditions de préconisation et de mise en oeuvre du

produit qui, sauf demande expresse, ne lui incombent pas. 3M recommande en conséquence à l'Acheteur, avant de mettre le produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant, au besoin, à des essais préliminaires. Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions générales de vente, les usages et la législation en vigueur.

Garantie

En l'absence de réglementations légales de teneur contraire, toutes les questions relatives à la garantie et à la responsabilité relèvent de nos dispositions générales de vente respectivement en vigueur. Si le programme de garantie MCS™ est applicable, les réglementations qui existent dans le cadre de ce programme sont valables; sur demande, nous vous en informons volontiers.

La garantie porte en particulier sur des divergences particulières par rapport aux propriétés normales qui peuvent se présenter sous forme d'une décoloration causée par un vice de fabrication et/ou d'un défaut de la matière, d'une rupture ou d'un écaillage ainsi que de la perte d'adhérence.

La garantie ne porte pas sur un traitement inadapté, un nettoyage non correct, en particulier un nettoyage fréquent avec des appareils haute pression, le vandalisme, une sollicitation mécanique excessive, un collage non adapté, l'utilisation de composants de produits non convenables, un collage sur des supports non appropriés, une sollicitation chimique ou physique excessive.

Etant donné que les graphiques posés en vue d'une publicité extérieure sont soumis au vieillissement et aux intempéries, des changements graduels non sous garantie peuvent survenir, par exemple une altération du brillant, une légère divergence de couleur, un décollement faible autour des écrous ou un dessèchement faible de la surface.

Assistance technique

Pour des questions particulières ou d'autres renseignements concernant ces films ou d'autres films de la technique publicitaire, vous pouvez joindre notre service technique comme suit:

3M (Suisse) AG
Image Graphics
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tél. 044/724 91 61
imagegraphics-ch@mmm.com -
www.scotchcal.ch