

防水收纳
系列

承受重量
1.36Kg

Command
BRAND
高曼

无痕随心挂

粘贴牢固 不伤表面 不留痕迹

中号
设计家防水挂钩

WATER
RESISTANT
STRIPS

2个挂钩 3片中号防水胶条

3M

Command
BRAND
高曼

3M


如何装上

使用范围 ✓磁砖 ✓玻璃材质 ✓木质表面 ✓乳胶漆墙面

17081B



1. 使用内附酒精棉片彻底清洁表面。待干。勿使用家庭清洁剂产品。注意：乳胶漆墙面用干布擦拭即可。请勿使用酒精棉片。



2. 撕开红色离型胶纸。3M箭头朝下。粘贴于挂钩背面，用力按压。




3. 撕开黑色离型胶纸。



4. 将挂钩贴于表面，均匀压紧挂钩10秒钟。



5. 重要：将挂钩上盖沿墙面向上提起后取下。



6. 重要：均匀按压挂钩背座30秒。使胶条完全附着于表面。



7. 将挂钩上盖挂回背座。



8. 静置24小时后再悬挂物品。

如何取下



1. 将挂钩上盖沿墙面向上提起后取下。



2. 轻扶挂钩背座左右两端。请勿正面用力按压背座。



3. 请沿墙面缓慢垂直拉下胶条30cm。直至挂钩背座脱离。



4. 注意：请勿面向自己拉下胶条。

重要：请仔细阅读并保存此说明书，以便日后取下挂钩时作为参考

更多产品资讯 欢迎访问 command.3m.com.cn

注意事项

- 请勿将本品粘贴于不平整、粗糙或多孔材质的表面。如：花纹、粗糙表面瓷砖、塑胶、布面墙纸、土壤、沙壁等。
- 请勿悬挂贵重易碎品、珍贵纪念品及任何危险物品。勿将悬挂品置于座位、床上及任何贵重物品上方，以免因使用不当而脱落，造成危险。
- 本产品建议用于温度为-10℃至50℃的表面。
- 建议：在淋浴后，保持室内一定湿度，再按照使用说明在浴室安装挂钩。

Limited Warranty: 此产品不会存在原料及制造上的已知缺陷，如产品出现质量瑕疵，顾客可获得最高补偿仅限于一个相同的完好产品。

配合Command中号防水胶条替换装，可重复使用

主要成分：胶、泡棉、塑料
制造日期：标示于背面
保存期限：5年



"3M", "高曼" Command™
为3M公司注册商标
3M中国有限公司
中国上海田林路222号
邮政编码：200233
产品标准号：Q/SGKH 78
免费服务热线：800 8200 350

XV003875426-1



6 912504 810815