

常规系列

Command  
BRAND  
高曼

无痕随心挂

粘贴牢固 不伤表面 不留痕迹

中号  
设计家挂钩



2个挂钩 4片中号胶条

3M

承受重量  
1.36Kg

Command  
高曼

3M

使用范围 ✓ 磁砖 ✓ 玻璃材质 ✓ 木质表面 ✓ 乳胶漆墙面

17081

### 如何装上



1. 使用内附酒精棉片彻底清洁表面。待干，勿使用家庭清洁剂产品。注意：乳胶漆墙面用干布擦拭即可，请勿使用酒精棉片。



2. 撕开红色离型胶纸，3M箭头朝下，粘贴于挂钩背面，用力按压。



3. 撕开黑色离型胶纸。



4. 将挂钩贴于表面，均匀压紧挂钩10秒钟。



5. 重要：将挂钩上盖沿墙面向上提起后取下。



6. 重要：均匀按压挂钩背座30秒，使胶条完全附着于表面。




7. 将挂钩上盖挂回背座。



8. 静置24小时后再悬挂物品。

### 如何取下



1. 将挂钩上盖沿墙面向上提起后取下。



2. 轻扶挂钩背座左右两端，请勿正面用力按压背座。



3. 请沿墙面缓慢垂直拉下胶条30cm，直至挂钩背座脱离。



4. 注意：请勿面向自己拉下胶条。

重要：请仔细阅读并保存此说明书，以便日后取下挂钩时作为参考

更多产品资讯 欢迎访问 [command.3m.com.cn](http://command.3m.com.cn)

### 注意事项

- 请勿将本品粘贴于不平整、粗糙或多孔材质的表面，如：花纹、粗糙表面瓷砖、塑胶、布面墙纸、土壤、沙壁等。
- 请勿悬挂贵重易碎品、珍贵纪念品及任何危险物品。勿将悬挂品置于座位、床上及任何贵重物品上方，以免因使用不当而脱落，造成危险。
- 本产品建议使用于温度为10°C至40°C的表面。
- 建议新粉刷墙面(至少1个月)后，再粘贴挂钩，以免因油漆未干造成墙体脱落。

Limited Warranty: 此产品不存在原料及制造上的已知缺陷，如产品出现质量问题，顾客可获得的最高补偿仅限于一个相同的完好产品。

### 配合Command中号胶条替换装，可重复使用

主要成分：胶、泡棉、塑料



XV003875350-1

制造日期：标示于背面

保存期限：5年

"3M"，"高曼" "Command"™

为3M公司注册商标

3M中国有限公司

中国上海田林路222号

邮政编码：200233

产品标准号：Q/SGKH 78

免费服务热线：800 8200 350



6 912504 807549