

常规系列



承受重量
2.27Kg

无痕随心挂

粘贴牢固 不伤表面 不留痕迹

大号
设计家挂钩

1个挂钩 2片大号胶条

3M



3M

如何装上

使用范围 ✓磁砖 ✓玻璃材质 ✓木质表面 ✓乳胶漆墙面

17083



1. 使用内附酒精棉片彻底清洁表面,待干。勿使用家庭清洁剂产品。注意:乳胶漆墙面用干布擦拭即可,请勿使用酒精棉片。



2. 撕开红色离型胶纸,3M箭头朝下,粘贴于挂钩背面,用力按压。




3. 撕开黑色离型胶纸。




4. 将挂钩贴于表面,均匀压紧挂钩10秒钟。



5. 重要:将挂钩上盖沿墙面向上提起后取下。



6. 重要:均匀按压挂钩背座30秒,使胶条完全附着于表面。



7. 将挂钩上盖挂回背座。



8. 静置24小时后再悬挂物品。


如何取下



1. 将挂钩上盖沿墙面向上提起后取下。



2. 轻扶挂钩背座左右两端,请勿正面用力按压背座。



3. 请沿墙面缓慢垂直拉下胶条38cm,直至挂钩背座脱离。



4. 注意:请勿面向自己拉下胶条。

重要: 请仔细阅读并保存此说明书,以便日后取下挂钩时作为参考

更多产品资讯 欢迎访问 command.3m.com.cn

注意事项

- 请勿将本品粘贴于不平整、粗糙或多孔材质的表面。如:花纹、粗糙表面瓷砖、塑胶、布面墙纸、土壤、沙壁等。
- 请勿悬挂贵重易碎品、珍贵纪念品及任何危险物品。勿将悬挂品置于座位、床上及任何贵重物品上方,以免因使用不当而脱落,造成危险。
- 本产品建议用于温度为10°C至40°C的表面。
- 建议新粉刷墙面(至少1个月)后,再粘贴挂钩,以免因油漆未干造成墙皮脱落。

Limited Warranty: 此产品不会存在原料及制造上的已知缺陷,如产品出现质量瑕疵,顾客可获得最高赔偿仅限于一个相同的完好产品。

配合Command大号胶条替换装,可重复使用

主要成分: 胶、泡棉、塑料
制造日期: 标示于背面
保存期限: 5年
"3M", "高曼" "Command"
为3M公司注册商标
3M中国有限公司
中国上海田林路222号
邮政编码: 200233
产品标准号: Q/SGKH 78
免费服务热线: 800 8200 350



XV003875368-1



6 912504 805002