

3M Graphic Markets

3M Wrap Film Serie 1080 e 3M DI-NOC™



Car Wrap di classe per tutte le auto

Stile, innovazione e qualità

- Ideale per il rivestimento completo dei veicoli o solo di dettagli e inserti accattivanti
- Conferisce un look unico ed esclusivo
- Disponibile in colori lucidi, opachi, metallizzati, pattern carbonio e metalli spazzolati
- Applicazioni eccezionalmente rapide ed eleganti
- Decorazione integrale e senza giunte
- Nuove possibilità creative

3M

3M Wrap Film Serie 1080

3M Wrap Film Serie 1080 è la soluzione ideale per creare un look unico e distintivo ad auto e veicoli commerciali, grazie alla ampia gamma dei colori opachi, lucidi, metallizzati, dei pattern carbonio e dei metalli spazzolati.

Qualità costruttiva

3M Wrap Film Serie 1080 è un film fuso a doppio strato spesso 90µ. Conserva doti di planarità e resistenza per le superfici piane unite a conformabilità e adattabilità sulle parti curve.

Applicazioni più facili e veloci

3M Wrap Film Serie 1080 incorpora le più avanzate caratteristiche tecniche che garantiscono un notevole risparmio di tempo sull'applicazione:

- L'esclusiva tecnologia 3M Controltac™ permette di riposizionare agevolmente la grafica durante l'applicazione fino al posizionamento ideale.
- La caratteristica 3M Comply™, grazie ai micro canali nell'adesivo, assicura una rapida fuoriuscita d'aria per un'applicazione più veloce, senza bolle o grinze, ed una finitura brillante e perfettamente liscia del rivestimento.

Pronto per l'uso

Non necessita di protezione o stampa ed è subito pronto per essere applicato.

Formato specifico per Car Wrap

L'altezza del rotolo pari a 1.52 metri permette il wrapping della maggior parte dei modelli di auto senza necessità di giunture.

Resistenza nel tempo

La qualità del prodotto unita all'affidabilità del marchio 3M, garantisce applicazioni di successo e sicurezza nel risultato.

3M Wrap Film Serie 1080 ha una garanzia fino a 5 anni.*

Principali utilizzi

Decorazione integrale o di dettagli come paraurti, spoiler, cofani, tetti, minigonne, specchietti esterni.

(* Dato variabile a seconda di superficie di esposizione ed area geografica.

Per le condizioni integrali di utilizzo, manutenzione e garanzia consultare il bollettino tecnico 3M disponibile sul sito www.3mgraphics.com/it



Il nuovo standard nei film per il Car Wrapping

3M Wrap Film Serie 1080 combina stile, innovazione e qualità per offrirti una soluzione unica, personale e di classe. Con una gamma sempre più ampia per la decorazione e il look dell'auto, dà vita a nuove possibilità di business.



Alcune tra le finiture 3M Wrap Film Serie 1080



1080-CF201



1080-G203 Rosso Metallizzato



1080-G217 Blu Acciaio Metallizzato



1080-M227 Blu Opaco Metallizzato



1080-S120 Alluminio Bianco Satinato



1080-M22 Nero Intenso Opaco



1080-M26 Verde Militare Opaco

3M DI-NOC™

3M DI-NOC™ è un rivestimento adesivo di alta qualità disponibile in un'ampissima gamma di colori e finiture. Grazie alla sua brillantezza e robustezza, 3M DI-NOC™ è il prodotto ideale per la personalizzazione delle parti interne e dei dettagli.

Qualità costruttiva

3M DI-NOC™ e la rivoluzionaria tecnologia nel campo dei laminati adesivi ultraleggeri che riproduce fedelmente svariati materiali, alla vista, come al tatto.

Applicazioni più facili e veloci

3M DI-NOC™ incorpora le più avanzate caratteristiche tecniche che garantiscono un notevole risparmio di tempo sull'applicazione. Lo spessore ed il suo speciale adesivo Comply™ garantiscono un processo di applicazione efficace, fluido e professionale.

Innovazione

3M è da sempre leader nell'innovazione, sempre pronta ad offrirvi i migliori prodotti per la personalizzazione dell'auto.

Stile


Grazie alla sua brillantezza e robustezza, 3M DI-NOC™ è il prodotto migliore sul mercato per la personalizzazione delle parti interne e per i dettagli dei veicoli.

Principali utilizzi




Ideale per la decorazione di dettagli come paraurti, spoiler, cofani, tetti, minigonne, specchietti esterni, o per la decorazione con finiture uniche, come pelle o legno.

Resistenza nel tempo

La qualità del prodotto unita all'affidabilità del marchio 3M.



Alcune tra le finiture 3M DI-NOC™





Nuove possibilità
creative

con le finiture 3M Wrap Film Serie 1080
e 3M DI-NOC™

Sostituire costosi e laboriosi lavori di tuning.
Personalizzare con stile ed originalità le parti interne ed esterne dei veicoli. Total covering, accessori o inserti accattivanti. La sportività della fibra di carbonio, la classe dei metalli spazzolati, l'eleganza della pelle, il calore della radica.

Grazie all'ampia gamma di pattern esclusivi ed innovativi, i rivestimenti 3M Wrap Film Serie 1080 e 3M DI-NOC™, permettono di cambiare volto ed anima di auto e moto in modo efficace, veloce e duraturo.



Per maggiori informazioni visita i siti www.3mgraphics.com/it e www.3mitalia.it/carwrapping

3M

Graphic Markets
3M Italia srl
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Piofello, MI
Tel. 02.7035.3186
E-mail: itgraphics@mmm.com

© 3M 2015. All rights reserved.