

3M™ Carta Abrasiva 235U



Specifiche tecniche

Minerale	Ossido di Alluminio
Legante	Doppia resina.
Supporto	Carta flessibilizzata peso D dalla P80 alla P120e peso C dalla P150 alla P240
Cosparsione	Aperta
Grane	P80-P100-P120 / P150-P180-P220-P240

Dimensioni

	Dimensioni
Rotoli bassi	115 mm x 23 mt
Fogli	230 mm x 280 mm

Formati Disponibili



Applicazioni

Materiali:
Legno, vernici, smalti, fondi, plastiche

Raccomandazioni

Consigliato per lavorazione di arredamenti in genere, finestre, porte, lavori di manutenzione e ristrutturazione

3M™ Carta Abrasiva 235U

Caratteristiche

Ossidi di Alluminio.

Supporto flessibilizzato in carta peso C e D

Ampiezza della gamma grane con additive anti-intasamento

Doppia resina

Vantaggi

Precisione di taglio.

Il prodotto può essere piegato o arrotolato senza che il minerale si distacchi

Adatta per lavorazioni di sgrossatura e finitura a mano, a tampone o con machine orbitali

Maggiore aggressività e maggiore durata

Benefici

Finitura di qualità.

Facilità di utilizzo anche per gli utilizzi manuali specialmente su superfici conformate o bordi sagomati

Ideale per carteggiature di legno e vernici

Incremento della produttività

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



3M Italia SpA
Reperto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pogliano Milanese

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: Carta Abrasiva 235U

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.