


# 3M™ 245 Dischi Hookit™



## Specifiche tecniche

Minerale	Ossido di Alluminio
Legante	Doppia resina.
Supporto	Carta peso D
Cosparsione	Aperta
Grane	P40-P60-P80-P100-P120-P150

Dimensioni	Diametro	Foratura
	115 mm	Senza fori
	125mm	8 fori
	150	Senza fori
	150	6 fori
	150	9 fori
	150	15 fori

## Formati Disponibili



## Applicazioni

Materiali:  
Legno duro e morbido, plastica e metallo

## Raccomandazioni

Consigliato per lavorazioni di sgrossatura su mobili di legno massiccio, telai di porte e finestre

# 3M™ 245 Dischi Hookit™

## Caratteristiche

Ossido di Alluminio.



Doppia Resina



Hookit™-Hook&Loop System



## Vantaggi

Precisione di taglio.

Resistenza al calore

Non perde aderenza a causa della polvere


## Benefici

Finitura di qualità.

Previene bruciature, buona esportazione

Durata maggiore: meno consumo dell'abrasivo

## Utensili



## Sicurezza



## Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

### Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



**3M Italia SpA**  
**Reparto ASD Abrasivi Industriali**

Via Norberto Bobbio,21  
20069 – Pioltello Milano

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: 245UZ

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.