

3M™ 255P Fogli Hookit



Specifiche tecniche

Minerale	Ossido di Alluminio
Legante	Doppia resina.
Supporto	Carta trattata peso C.
Cosparsione	Aperta
Trattamento	Additivo antintasamento
Grane	P80 – P400

Dimensioni	Diametro	Foratura
	70 mm x 127 mm	Senza fori
	70 mm x 127 mm	4 fori per lato
	81 mm x 153 mm	4 fori per lato
	115 mm x 225 mm	5 fori per lato

Formati Disponibili



Applicazioni

Materiali:
Carteggiatura di stucchi, fondi, vernici e legni di vari tipi, materiali sintetici (ad esempio Corian™) e plastiche.

Raccomandazioni

Consigliato per lavorazioni su ante, superfici verniciate, piani di cucine, parti in plastica

3M™ 255P Fogli Hookit

Caratteristiche

Supporto in carta trattata peso C

Doppia resina

Additivo anti- intasamento

Vantaggi

. Buon ancoraggio del minerale ed ottima resistenza alla delaminazione

Maggiore aggressività e maggiore durata

Incremento della resistenza all' intasamento

Benefici

Durata più elevata e taglio più costante

Incremento della produttività

Lunga durata, specialmente in grane fini

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



3M Italia SpA
Reperto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pogliano Milanese

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: 255P Fogli Hookit System

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.