


3M™ 245 Fogli Hookit™



Specifiche tecniche

Minerale	Ossido di Alluminio
Legante	Doppia resina.
Supporto	Carta peso D
Cosparsione	Aperta
Grane	P40-P60-P80-P120
Dimensioni	

Dimensioni	Foratura
76 mm x 102 mm	4 fori
81 mm x 153 mm	4 fori per lato
115 mm x 225 mm	5 fori per lato
115 mm x 25 mt	Senza fori

Formati Disponibili



Applicazioni

Materiali:

Levigatura iniziali e intermedie su legno duro e morbido, plastica e superfici metalliche

Raccomandazioni

Consigliato per lavorazioni su mobile di legno massiccio, telai di porte e finestre

3M™ 245 Fogli Hookit™

Caratteristiche

Ossidi di Alluminio.



Doppia Resina



Hookit™-Hook&Loop System



Vantaggi

Precisione di taglio.

Resistenza al calore

Non perde aderenza a causa della polvere


Benefici

Finitura di qualità.

Previene bruciature, buona esportazione

Durata maggiore: meno consumo dell'abrasivo

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



3M Italia SpA
Reparto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pioltello Milano

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: 245 Fogli Hookit

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.