

3M™ 314D - Tele



Specifiche

Minerale	Ossido di Alluminio
Legante	Doppia resina.
Supporto	Tela in cotone peso J
Cosparsione	Semiaperta
Grane	P40 – P400
Dimensioni	

Formato	Dimensioni
Rotoli Bassi	50 mm x 25 mt
	115 mm x 50 mt
Fogli	230 mm x 280 mm

Formati Disponibili



Applicazioni

Materiali:
Metallo, legno, e plastica

Raccomandazioni

Consigliato per applicazioni manuali

3M™ 314D - Tele

Caratteristiche

Tela peso J

Supporto semiaperto

Doppia resina

Vantaggi

Buone capacità di sbavatura

Ottima capacità di taglio

Buon ancoraggio del minerale

Benefici

Benefici in termini economici e di tempo

Maggiore durata del prodotto

Buona durata del prodotto

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



3M Italia SpA
Reparto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pioltello Milano

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: 314D

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.