



Lichtwerbung vielfältig, langlebig und farbstabil

3M™ Scotchcal™ Transluzente Farbfolien Serie 3630 steigern die Leuchtkraft und Präsenz Ihrer Werbung bei Tag und bei Nacht.

- Langfristige Werbeaufträge
- farb- und formstabil
- 57 Standardfarben
- individuelle Sonderfarben auf Anfrage
- für Corporate Design Programme
- für den Einsatz in beleuchteten Schildern, Lichtkästen und auf Fenstern
- Digitaldruck-Version: IJ 3630-20 transluzent matt

Leuchtkraft und starke Präsenz Ihrer Werbung

3M™ Scotchcal™ Transluzente Farbfolien Serie 3630 machen ihr Firmenlogo rund um die Uhr sichtbar und stärken ihr Image im CI konformen Auftritt.

Vielseitiger Einsatz

In Leuchtreklamen, Leuchtbändern, Tankstellen, Schaufenstern und Restaurants. Also überall dort, wo Sie Tag und Nacht werben möchten. Farbechtheit und Formstabilität schaffen Sicherheit und die Brillanz der Folien sorgt für einen hohen Grad an Aufmerksamkeit.

Werben auf verschiedenen Untergründen

3M™ Scotchcal™ Transluzente Farbfolien der Serie 3630 eignen sich hervorragend für die Applikation auf Glas- und Acrylflächen und sorgen auch auf dem 3M™ Panaflex™ Transluzenten Spanntuch 945 für den makellosen Auftritt Ihrer Marke.

Grosse Farbauswahl

57 leuchtende Standardfarben bieten eine hohe Gestaltungsfreiheit. Durch die Option, Ihre individuellen Sonderfarben anzufordern, lassen sich auch die speziellen Bedürfnisse Ihrer Unternehmens-Darstellung realisieren. Die Version IJ 3630-20 ist digital bedruckbar und rundet so das Angebot ab.



Weites Einsatzspektrum und leichte Handhabung

Von der einfachen Werbebotschaft bis zum aufwändigen Corporate Design – 3M™ Scotchcal™ Transluzente Farbfolien 3630 machen es möglich:

- einfach zu schneiden dank Polyester-Schutzpapier
- zeitsparende und problemlose Nass-Verklebung, ab +16°C

Langlebig bei hohem Qualitätsimage

Wo auch immer Ihre Leuchtwerbung platziert ist, 3M™ Scotchcal™ Transluzente Farbfolien 3630 sorgen für ein makelloses Erscheinungsbild und die gleichmässige Farbwiedergabe Ihrer Marke. Und das mit einer Funktionsdauer von bis zu zehn Jahren*.



*Funktionsdauer: Gemäß mitteleuropäischer Klimazone in Außenanwendung, unbedruckte Folie.

3M

**3M Österreich GmbH
Image Graphics**

Brunner Feldstrasse 63
2380 Perchtoldsdorf
Telefon: 01/86 686-486
Fax: 01/86 686-374

Email: imagegraphics-at@mmm.com
www.3m.com/at/werbefolien

Stand Juni 2008
© 3M 2008. All rights reserved.