

3M Commercial Graphics
3M™ Scotchprint® Wrap Film Serie 1080



Einzigartiges Car Design

Außergewöhnlich. Innovativ. Zuverlässig.

- 33 trendige Farben und Designs
- Erstklassige Qualität
- Schnelle Verklebung

3M

Die neue 3M™ Scotchprint® Wrap Film Serie 1080 bringt Car Wrapping auf das nächste Level

Mit der neuen 3M™ Scotchprint® Wrap Film Serie 1080 lassen sich ab sofort einzigartige Designs auf Autos, Motorrädern oder Bussen realisieren. Angefangen von glänzenden und matten Farbtönen über Carbon-Designs bis hin zu gebürstetem Metall - mit der neuen 3M™ Scotchprint® Wrap Film Serie 1080 erstrahlen Fahrzeuge in einem neuen und besonders auffälligen Look.

■ Perfektes Handling

Die 0,11mm starke Folie (Folie + Kleber) bietet die richtige Stabilität für eine perfekte Verklebung bei gleichzeitig optimaler Flexibilität.

■ Einfache Verklebung

Die Folienserie ist standardmäßig mit der gewohnten 3M™ Controltac™ und 3M™ Comply™ Klebstofftechnologie ausgestattet. Die Folie lässt sich somit einfach wiederpositionieren und durch Luftkanäle im Klebstoff blasenfrei applizieren. Dies spart vor allem Zeit und Kosten.

■ Richtige Abmessung

Damit Fahrzeugteile in einem Zug verklebt werden können, ist die 3M™ Scotchprint® Wrap Film Serie 1080 in der Abmessung 1,52 x 22,85m erhältlich. Motorhauben oder Fahrzeugdächer sind somit ohne Schnitte und Überlappungen in einem Schritt zu verkleben.




Neuer Standard in der Fahrzeugvollverklebung

Fahrzeugvollverklebungen gehören heute bereits zum Alltag. Seien Sie außergewöhnlich! Die neue Designlinie 3M™ Scotchprint® 1080 ermöglicht ein Car Styling, das aus der Masse sticht.

■ Innovativ

3M versteht sich als Innovationsführer und wir sind stets bemüht Ihnen innovative Produkte für die moderne Fahrzeugindividualisierung anbieten zu können.



■ Zuverlässig

Vertrauen Sie auf die 3M Qualität! Folienkonstruktion, Haltbarkeit und lokaler Service geben Ihnen die Sicherheit, die Sie für Ihr Geschäft benötigen.

■ Auffallend

Heben Sie sich ab! Wählen Sie ein Design aus der attraktiven Auswahl an glänzenden und matten Farbtönen, Carbon-Mustern oder gebürstetem Metall. 33 unterschiedliche Farben und Designs bieten jede Menge Spielraum für kreative Gestaltungsmöglichkeiten.



3M Österreich GmbH Commercial Graphics

Brunner Feldstraße 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel.: +43 (0) 1 86 686/486
E-mail: imagegraphics-at@mmm.com
www.werbefolien.at

3M (Schweiz) AG Image Graphics

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: +41 (0) 44 672 491 61
E-mail: imagegraphics-ch@mmm.com
www.scotchcal.ch

Please recycle.
© 3M 2011. All rights reserved.