



# Klar im Vorteil.

Hochtransparente Folienlösungen

# clear

- Schaufensterwerbung
- Glasbeklebungen
- Fahrzeugbeschriftungen

# Entdecken Sie die Vorteile hochtransparenter Folien von 3M.

3M™ Scotchcal™ Clear View 8150 ist eine gegossene PVC-Folie, die durch ihre Hochtransparenz neue Wege in der Glasgestaltung ermöglicht. Unbedruckte Bereiche der Grafik lassen einen völlig klaren Durchblick zu. Zudem gewährleistet die Konstruktion der Folie beste Druckergebnisse, zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten und eine denkbar einfache Verarbeitung.

## ■ Klar im Vorteil ... bei Glasbeklebungen

Die Folie ermöglicht individuelle Blickschutzapplikationen auf Türen und Trennwänden zum Beispiel von Konferenzräumen. Auch an Fassaden, Treppenhäusern oder Balustraden kommt das Material perfekt zum Einsatz. Es kann mit weißer Tinte bedruckt werden, sodass sich tolle Spezialeffekte wie sandgestrahltes oder geätztes Glas umsetzen lassen.

## ■ Klar im Vorteil ... bei Schaufensterwerbung

Am Point of Sale überzeugt die hochtransparente Folie bei der Gestaltung von Schaufenstern und Trennwänden, mobilen Displays und Aufstellern, Leit- und Hinweisschildern, verglasten Kühlungen und vielem mehr. Die Clear View Folie lässt sich einfach wieder entfernen und eignet sich hervorragend für Promotionaktionen.

## ■ Klar im Vorteil ... bei Fahrzeugbeschriftungen

Der wohl größte Vorteil in diesem Einsatzbereich ist die Tatsache, dass sich Fenster bei völliger Designfreiheit einbinden lassen. Das eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten auf allen Fahrzeugen, beispielsweise des öffentlichen Nahverkehrs. Selbst stark gewölbte Heckscheiben auf Taxen oder Flottenfahrzeugen lassen sich bestens applizieren. Die One-way-vision-Funktion wird hierbei mit einer gedruckten Lochmatrix erreicht, sodass der Ausblick von innen nach außen ungetrübt bleibt.

## 3M™ Scotchcal™ Clear View 8150 ist ...

- ein hochtransparentes Produkt für diverse Anwendungen
- mit allen gängigen Digital- und Siebdrucksystemen kompatibel
- ideal für beste Druckergebnisse
- ausgestattet mit 3M Spezial-Kleber für optimale Ablösbarkeit
- eine gegossene, äußerst flexible PVC-Folie
- optimiert für die Nassapplikation, daher lässt sie sich sehr einfach verkleben
- mit einem speziellen PET-Trägerpapier ausgestattet, das statische Auf- oder Entladung während der Verarbeitung verhindert
- bis zu 7 Jahre haltbar
- natürlich mit 3M™ Performance- und 3M™ MCS™ Gewährleistung ausgestattet



### 3M Deutschland GmbH Commercial Graphics

Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss  
Deutschland  
Telefon: +49 (0) 21 31-14 20 90  
Telefax: +49 (0) 21 31-14 23 69  
E-Mail: innovation.de@mmm.com  
www.scotchcal.de

### 3M Schweiz AG Image Graphics

Eggstrasse 93  
CH-8803 Rüschlikon  
Switzerland  
Telefon: +41 (0) 44-7 24 91 61  
Telefax: +41 (0) 44-7 24 94 90  
E-Mail: imagegraphics-ch@mmm.com  
www.scotchcal.ch

### 3M Österreich GmbH Image Graphics

Brunner Feldstrasse 63  
A-2380 Perchtoldsdorf  
Austria  
Telefon: +43 (0)1-86 68 6-284  
Telefax: +43 (0)1-86 68 6-330  
E-Mail: imagegraphics-at@mmm.com  
www.werbefolien.at

DPF-130  
Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland.  
Stand Juni 2010  
© 3M 2010. All rights reserved.